



Connecteurs étanches

Connecteurs d'alimentation et circulaires USB type-A, type-B et standard et haute densité D-Sub, RJ45 qui répondent aux exigences de la norme IP66 ou IP67, une fois connectés. Durable/qualité industrielle.

D-Subs standard et haute densité : Spécifications : • Connecteur : noir, nylon renforcé de fibre de verre • Contacts : alliage de cuivre, dorure • Boîtier : plastique ABS noir • Courant nominal : 5 A standard, 2 A haute densité • Matériau : broches en laiton/placage or, corps de connecteur en PBT **Applications :** • Systèmes publics de stationnement automatiques et de feux de circulation • Emballage, scellement et nettoyage industriels automatiques • Systèmes de sécurité • Systèmes informatiques industriels • Robotique • Applications militaires

Type RJ45 : Spécifications : • Connecteur : plastique ABS noir • Contacts : placage or • Câble : Cat5e, 24 AWG, 4 paires, UTP **Applications :** Couramment utilisé en Ethernet, robuste, il est conçu pour durer, et convient parfaitement aux systèmes de surveillance automatisés (télévision en circuit fermé), aux systèmes de communication industriels et aux systèmes de surveillance et de communication militaires.

Type USB : spécifications : connecteurs : plastique ABS noir • Contacts : placage or • Câble : USB 2.0, 28 AWG, dia. ext. 5,0 mm (A et Types B) **Applications :** • PC et interfaces périphériques • Robotique • Systèmes informatiques industriels

Circulaire : Spécifications : connecteur : nylon noir • Contacts : placage or • Courant nominal : 5 A (3 et 5 pos.) ; 12 A (4 et 7 pos.)

Alimentation circulaire : Spécifications : • Connecteur : noir, nylon renforcé de fibre de verre • Contacts : placage or, coupelle de soudure **Applications :** Grâce à leur construction durable, les connecteurs d'alimentation ASSMANN conviennent aux applications avec courant d'intensité élevée telles que les générateurs, les systèmes de communication et les applications militaires.

Boîtier d'adaptateur : Spécifications : • Boîtier : plastique ABS noir • Contacts : logements dorés




Fig.	Description	Dim. A (mm)	Número de referencia Digi-Key	Prix unitaire standard	1	10	25	Número de referencia Assmann
Connecteurs D-Sub, mâles — Densité standard								
1	9 pos., carte CI, vertical	39.4	AE10098-ND	8.57	7.93	7.50		A-DS09PP-WP-R
	9 pos., carte CI, angle droit	39.4	AE10100-ND	11.92	11.03	10.43		A-DS09AA-WP-R
	9 pos., coupelle de soudure	39.4	AE10096-ND	8.57	7.93	7.50		A-DS09LL-WP-R
	15 pos., coupelle de soudure	47.8	AE10102-ND	10.42	9.64	9.12		A-DS15LL-WP-R
	15 pos., carte CI, vertical	47.8	AE10104-ND	10.42	9.64	9.12		A-DS15PP-WP-R
2	15 pos., carte CI, angle droit	47.8	AE10106-ND	12.03	11.32	11.01		A-DS15AA-WP-R
	25 pos., coupelle de soudure	64.5	AE10108-ND	10.60	9.99	9.71		A-DS25LL-WP-R
	25 pos., carte CI, vertical	64.5	AE10110-ND	10.60	9.99	9.71		A-DS25PP-WP-R
	25 pos., carte CI, angle droit	64.5	AE10112-ND	13.69	13.24	12.78		A-DS25AA-WP-R
	3	9 pos., coupelle de soudure avec capuchon	66.7	AE10142-ND	8.57	7.93	7.50	
15 pos., coupelle de soudure avec capuchon		82.5	AE10144-ND	11.18	10.34	9.78		A-DS15HOOD-WP-R
25 pos., coupelle de soudure avec capuchon		92.0	AE10146-ND	12.34	11.62	11.29		A-DS25HOOD-WP-R
Connecteurs D-Sub, femelles — Densité standard								
2	9 pos., carte CI, vertical	39.4	AE10097-ND	8.57	7.93	7.50		A-DF09PP-WP-R
	9 pos., carte CI, angle droit	39.4	AE10099-ND	11.92	11.03	10.43		A-DF09AA-WP-R
	9 pos., coupelle de soudure	39.4	AE10095-ND	8.57	7.93	7.50		A-DF09LL-WP-R
	15 pos., coupelle de soudure	47.8	AE10101-ND	10.42	9.64	9.12		A-DF15LL-WP-R
	15 pos., carte CI, vertical	47.8	AE10103-ND	10.42	9.64	9.12		A-DF15PP-WP-R
3	15 pos., carte CI, angle droit	47.8	AE10105-ND	12.03	11.32	11.01		A-DF15AA-WP-R
	25 pos., coupelle de soudure	64.5	AE10107-ND	10.60	9.99	9.71		A-DF25LL-WP-R
	25 pos., carte CI, vertical	64.5	AE10109-ND	10.60	9.99	9.71		A-DF25PP-WP-R
	25 pos., carte CI, angle droit	64.5	AE10111-ND	13.69	13.24	12.78		A-DF25AA-WP-R
	3	9 pos., coupelle de soudure avec capuchon	66.7	AE10143-ND	8.57	7.93	7.50	
15 pos., coupelle de soudure avec capuchon		82.5	AE10145-ND	11.18	10.34	9.78		A-DF15HOOD-WP-R
25 pos., coupelle de soudure avec capuchon		92.0	AE10147-ND	12.34	11.62	11.29		A-DF25HOOD-WP-R
Connecteurs D-Sub, mâles — Haute densité								
1	26 pos., carte CI, angle droit	47.8	AE10128-ND	13.97	13.50	13.04		A-HDS26AA-WP-R
	44 pos., carte CI, angle droit	64.5	AE10139-ND	18.81	18.19	17.56		A-HDS44AA-WP-R
	15 pos., coupelle de soudure	39.4	AE10117-ND	10.42	9.64	9.12		A-HDS15LL-WP-R
	26 pos., coupelle de soudure	47.8	AE10129-ND	10.75	10.13	9.84		A-HDS26LL-WP-R
	44 pos., coupelle de soudure	64.5	AE10140-ND	16.06	15.53	14.99		A-HDS44LL-WP-R
2	15 pos., carte CI, angle droit	39.4	AE10116-ND	13.30	12.52	12.17		A-HDS15AA-WP-R
	15 pos., carte CI, vertical	39.4	AE10118-ND	10.42	9.64	9.12		A-HDS15PP-WP-R
	26 pos., carte CI, vertical	47.8	AE10130-ND	10.75	10.13	9.84		A-HDS26PP-WP-R
	44 pos., carte CI, vertical	64.5	AE10141-ND	16.06	15.53	14.99		A-HDS44PP-WP-R
	3	15 pos., coupelle de soudure avec capuchon	66.7	AE10119-ND	8.74	8.09	7.66	
26 pos., coupelle de soudure avec capuchon		82.5	AE10121-ND	11.55	10.68	10.11		A-HDS26HOOD-WP-R
44 pos., coupelle de soudure avec capuchon		92.0	AE10123-ND	12.84	12.42	11.99		A-HDS44HOOD-WP-R
Connecteurs D-Sub, femelles — Haute densité								
2	26 pos., carte CI, angle droit	47.8	AE10125-ND	13.97	13.50	13.04		A-HDF26AA-WP-R
	44 pos., carte CI, angle droit	64.5	AE10136-ND	21.29	20.59	19.88		A-HDF44AA-WP-R
	15 pos., coupelle de soudure	39.4	AE10114-ND	10.42	9.64	9.12		A-HDF15LL-WP-R
	26 pos., coupelle de soudure	47.8	AE10126-ND	10.75	10.13	9.84		A-HDF26LL-WP-R
	44 pos., coupelle de soudure	64.5	AE10137-ND	16.06	15.53	14.99		A-HDF44LL-WP-R
3	15 pos., carte CI, angle droit	39.4	AE10113-ND	13.30	12.52	12.17		A-HDF15AA-WP-R
	15 pos., carte CI, vertical	39.4	AE10115-ND	10.42	9.64	9.12		A-HDF15PP-WP-R
	26 pos., carte CI, vertical	47.8	AE10127-ND	10.75	10.13	9.84		A-HDF26PP-WP-R
	44 pos., carte CI, vertical	64.5	AE10138-ND	16.06	15.53	14.99		A-HDF44PP-WP-R
	3	15 pos., coupelle de soudure avec capuchon	66.7	AE10120-ND	8.74	8.09	7.66	
26 pos., coupelle de soudure avec capuchon		82.5	AE10122-ND	11.55	10.68	10.11		A-HDF26HOOD-WP-R
44 pos., coupelle de soudure avec capuchon		92.0	AE10124-ND	12.84	12.42	11.99		A-HDF44HOOD-WP-R

Fig.	Description	Dim. A (mm)	Número de referencia Digi-Key	Prix unitaire standard	1	10	25	Número de referencia Assmann
Capuchons D-Sub — Densité standard / haute densité								
3	9 pos. / 15 pos.	66.7	AE10154-ND	8.78	8.02	7.64		A-HOOD-09/15-R
	15 pos. / 26 pos.	82.5	AE10155-ND	10.05	9.30	8.80		A-HOOD-15/26-R
	25 pos. / 44 pos.	92.0	AE10156-ND	11.07	10.42	10.13		A-HOOD-25/44-R
Connecteurs et ensembles de type RJ-45 — Filetage de connexion 15/16-20UNEF								
4	Type RJ-45, fiche, 1 m	64.0	AE10163-ND	11.86	11.17	10.85		A-KAB-RJ45-4S-1M-R
	Prise, mont. sur pann., coupleur, Cat5	53.3	AE10165-ND	13.97	13.50	13.04		A-RJ45GFS-R
	Prise, carte CI, angle droit	30.2	AE10166-ND	12.34	11.62	11.29		A-RJ45DFR-R
	Prise, plaque murale, encliquetable	49.5	AE10167-ND	16.06	15.53	15.00		A-RJ45KS-R
Connecteurs et ensembles de type RJ-45 — Filetage de connexion 13/16-28UN								
—	Prise, type traversée, câble autodévidant, Cat5e	—	AE10170-ND	10.79	10.16	9.88		A-RJ45KU-R
5	Fiche, Cat5e	88.5	AE10168-ND	11.99	11.10	10.50		A-RJ45M-LR-R
	Fiche, Cat5e, IP67	56.5	AE10169-ND	11.18	10.34	9.78		A-RJ45M-SR-R
7	Type RJ-45, fiche, 1 m	42.7	AE10164-ND	8.14	7.43	7.08		A-KAB-RJ45-4U-1M-R
Ensembles de câbles de type USB								
6	USB type A, femelle, 50 mm	22.0	AE10157-ND	12.03	11.32	11.01		A-USB-APFS-R
	USB type B, femelle, 50 mm	22.0	AE10158-ND	12.03	11.32	11.01		A-USB-BPFS-R
7	USB type A, mâle, 1 m	42.6	AE10159-ND	8.84	8.32	8.09		A-KAB-USB-A-MS-1M-R
	USB type B, mâle, 1 m	44.5	AE10160-ND	8.84	8.32	8.09		A-KAB-USB-B-MS-1M-R
8	USB type A, femelle, 1 m	45.0	AE10161-ND	11.18	10.34	9.78		A-KAB-USB-A-FS-1M-R
	USB type B, femelle, 1 m	45.0	AE10162-ND	11.18	10.34	9.78		A-KAB-USB-B-FS-1M-R
Connecteurs circulaires (IP66)								
9	Prise 3 positions	—	AE10266-ND	10.44	9.83	9.55		A-CR-03BMMMA-L180-WP-R
	Prise 4 positions	—	AE10270-ND	11.03	10.39	10.09		A-CR-04BMMMA-L180-WP-R
	Prise 5 positions	—	AE10274-ND	13.53	12.74	12.38		A-CR-05BMMMA-L180-WP-R
10	Fiche 3 positions à suspension libre	—	AE10265-ND	13.29	12.50	12.15		A-CR-03BFFA-L180-WP-R
	Fiche 4 positions à suspension libre	—	AE10269-ND	12.54	12.13	11.71		A-CR-04BFFA-L180-WP-R
	Fiche 5 positions à suspension libre	—	AE10273-ND	13.34	12.90	12.46		A-CR-05BFFA-L180-WP-R
Connecteurs circulaires (IP67)								
11	Prise 3 pos., montage sur panneau	—	AE10267-ND	8.91	8.14	7.75		A-CR-03PMPM-LC-WP-R
	Prise 3 pos., carte CI	—	AE10268-ND	9.07	8.29	7.89		A-CR-03PMMS-LC-WP-R
	Prise 4 pos., montage sur panneau	—	AE10271-ND	9.19	8.40	8.00		A-CR-04PMPM-LC-WP-R
	Prise 4 pos., carte CI	—	AE10272-ND	8.08	7.48	7.07		A-CR-04PMMS-LC-WP-R
	Prise 5 pos., montage sur panneau	—	AE10275-ND	8.54	7.90	7.47		A-CR-05PMPM-LC-WP-R
12	Prise 5 pos., carte CI, montage sur panneau	—	AE10276-ND	8.54	7.91	7.48		A-CR-05PMMS-LC-WP-R
	Prise d'alimentation 4 positions	—	AE10278-ND	10.88	10.24	9.96		A-P04BMMMA-S180-WP-R
	Prise d'alimentation 7 positions	—	AE10282-ND	11.61	10.94	10.63		A-P07BMMMA-S180-WP-R
	Fiche d'alimentation 4 positions	—	AE10277-ND	12.15	11.75	11.35		A-P04BFFA-S180-WP-R
	Fiche d'alimentation 7 positions	—	AE10281-ND	12.48	12.06	11.65		A-P07BFFA-S180-WP-R
14	Fiche d'alimentation 4 pos., à montage sur panneau	—	AE10280-ND	9.40	8.70	8.23		A-P04PMMS-SC-WP-R
	Fiche d'alimentation 7 pos., à montage sur panneau	—	AE10284-ND	10.70	9.90	9.36		A-P07PMMS-SC-WP-R
	Prise 4 pos., montage sur panneau	—	AE10279-ND	10.93	10.29	10.00		A-P04PFFS-SC-WP-R
15	Prise 7 pos., montage sur panneau	—	AE10283-ND	12.38	11.66	11.33		A-P07PFFS-SC-WP-R
Boîtiers d'adaptateur étanches RJ45								
16	RJ45 1 position, IP69	—	AE10402-ND	21.22	20.52	19.81		A-RF45-BOX-1-R
	RJ45 2 positions, IP70	—	AE10403-ND	29.97	28.91	27.83		A-RJ45-BOX-2-R
	RJ45 4 positions, IP72	—	AE10404-ND	53.96	52.03	50.11		A-RJ45-BOX-4-R
Capuchons étanches								
17	5/8" Filet gros	32.8	AE10405-ND	6.13	5.19	4.96		A-WP-COVER1-R
	13/16" Filet fin	25.4	AE10406-ND	6.13	5.19	4.96		A-WP-COVER2-R

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

www.digikey.fr — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31-53-484-9584 — Télécopieur : +33-38-717-0111

(FR2011-FR) 305