



(segue)

AMPLIFICATORI E LINEARI

Sono disponibili articoli a norma RoHS

N. di articolo STMicroelectronics	N. di articolo Digi-Key	Descrizione	Conf.	Prezzo unitario*		
				1	10	100
TS1852AIDT	497-4533-2-ND	Doppio amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp	8-MSOP	2156.15/2.500	
TS1852AIP	497-8070-1-ND	Doppio amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp*	8-TSSOP	2.23	1.92 1.57
TS1852AIST	497-8070-2-ND	Doppio amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp*	8-TSSOP	3449.85/4.000	1.28
TS1852AIST	497-4443-1-ND	Doppio amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp	8-MSOP	1.83	1.57
TS1852AIST	497-4443-2-ND	Doppio amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp	8-MSOP	3017.41/4.000	
TS1852ID	497-2232-5-ND	Doppio amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp	8-MSOP	1.67	1.51 1.22
TS1852IDT	497-2232-1-ND	Doppio amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp	8-MSOP	1.88	1.62 1.32
TS1852IDT	497-2232-2-ND	Doppio amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp	8-MSOP	1815.81/2.500	
TS1852IPT	497-8071-1-ND	Doppio amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp*	8-TSSOP	1.36	1.23 .99
TS1852IPT	497-8071-2-ND	Doppio amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp*	8-TSSOP	2905.30/4.000	
TS1854AIDT	497-4535-1-ND	Quadruplo amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp	14-SOIC	2.65	2.27 1.86
TS1854AIDT	497-4535-2-ND	Quadruplo amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp	14-SOIC	2954.55/2.500	
TS1854ID	497-2234-5-ND	Quadruplo amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp	14-SOIC	1.91	1.73 1.39
TS1854IDT	497-2234-1-ND	Quadruplo amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp	14-SOIC	2.65	2.27 1.86
TS1854IDT	497-2234-2-ND	Quadruplo amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp	14-SOIC	2554.55/2.500	
TS1854IPT	497-5430-1-ND	Quadruplo amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp*	14-TSSOP	2.65	2.27 1.86
TS1854IPT	497-5430-2-ND	Quadruplo amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp*	14-TSSOP	2554.55/2.500	
TS1871AIDT	497-4537-1-ND	Amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp	8-SOIC	2.16	1.86 1.52
TS1871AIDT	497-4537-2-ND	Amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp	8-SOIC	2232.23/2.500	
TS1871AIDT	497-4538-1-ND	Amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp	SOT-23-5	2.15	1.86 1.52
TS1871AIDT	497-4538-2-ND	Amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp	SOT-23-5	2678.68/3.000	
TS1871AIYLT	497-10234-1-ND	Amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp*	SOT-23-5	1.47	1.32 1.05
TS1871AIYLT	497-10234-2-ND	Amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp*	SOT-23-5	1624.02/3.000	
TS1871ID	497-2236-5-ND	Amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp	8-SOIC	1.58	1.43 1.15
TS1871IDT	497-4539-1-ND	Amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp	8-SOIC	1.78	1.53 1.25
TS1871IDT	497-4539-2-ND	Amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp	8-SOIC	1835.83/2.500	
TS1871ILT	497-2237-1-ND	Amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp	SOT-23-5	1.78	1.53 1.25
TS1871ILT	497-2237-2-ND	Amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp	SOT-23-5	2520.12/3.000	
TS1871IYLT	497-10235-1-ND	Amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp*	SOT-23-5	1.31	1.18 .94
TS1871IYLT	497-10235-2-ND	Amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp*	SOT-23-5	1448.65/3.000	
TS1872AIDT	497-4540-1-ND	Doppio amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp	8-MSOP	2.35	2.02 1.65
TS1872AIDT	497-4540-2-ND	Doppio amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp	8-MSOP	2270.27/2.500	
TS1872AIVDT	497-10236-1-ND	Doppio amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp*	SOT-23-5	1.53	1.32 1.08
TS1872AIVDT	497-10236-2-ND	Doppio amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp*	SOT-23-5	1475.47/2.500	
TS1872ID	497-2238-5-ND	Doppio amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp	8-MSOP	1.58	1.43 1.15
TS1872IDT	497-2238-1-ND	Doppio amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp	8-MSOP	1.90	1.63 1.33
TS1872IDT	497-2238-2-ND	Doppio amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp	8-MSOP	1959.96/2.500	
TS1872IN	497-2239-5-ND	Doppio amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp	8 DIP	1.60	1.45 1.17
TS1872IPT	497-8072-1-ND	Doppio amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp*	8-TSSOP	2.33	2.00 1.63
TS1872IPT	497-8072-2-ND	Doppio amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp*	8-TSSOP	3590.79/4.000	
TS1872IST	497-8073-1-ND	Doppio amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp*	8-MSOP	2.33	2.00 1.63
TS1872IST	497-8073-2-ND	Doppio amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp*	8-MSOP	3590.79/4.000	
TS1872IVDT	497-10237-1-ND	Doppio amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp*	8-SOIC	1.51	1.35 1.07
TS1872IVDT	497-10237-2-ND	Doppio amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp*	8-SOIC	1385.38/2.500	
TS1874AIDT	497-4542-1-ND	Quadruplo amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp	14-SOIC	2.68	2.42 1.97
TS1874AIDT	497-4542-2-ND	Quadruplo amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp	14-SOIC	3225.22/2.500	
TS1874AIVDT	497-10238-1-ND	Quadruplo amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp*	14-SOIC	1.71	1.47 1.20
TS1874AIVDT	497-10238-2-ND	Quadruplo amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp*	14-SOIC	1645.64/2.500	
TS1874AIYPT	497-10239-1-ND	Quadruplo amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp*	14-TSSOP	1.71	1.47 1.20
TS1874AIYPT	497-10239-2-ND	Quadruplo amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp*	14-TSSOP	1645.64/2.500	
TS1874ID	497-2240-5-ND	Quadruplo amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp	14-SOIC	1.89	1.69 1.39
TS1874IDT	497-2240-1-ND	Quadruplo amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp	14-SOIC	2.03	1.82 1.49
TS1874IDT	497-2240-2-ND	Quadruplo amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V	1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp	14-SOIC	2430.43/2.500	
TS1874IPT	497-8074-1-ND	Quadruplo amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp*	14-TSSOP	2.47	2.23 1.82
TS1874IPT	497-8074-2-ND	Quadruplo amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp*	14-TSSOP	2740.74/2.500	
TS1874IVDT	497-10240-1-ND	Quadruplo amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp*	14-SOIC	1.41	1.26 1.00
TS1874IVDT	497-10240-2-ND	Quadruplo amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp*	14-SOIC	1295.29/2.500	
TS1874IYPT	497-10241-1-ND	Quadruplo amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp*	14-TSSOP	1.41	1.26 1.00
TS1874IYPT	497-10241-2-ND	Quadruplo amp. op. LP, ing/usc, R/R, 1.8 V*	1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp*	14-TSSOP	1295.29/2.500	
TS3021CCT	497-5324-1-ND	Comparatore HS R/R 1.8 V*	1.8V, R/R HS Comparator*	SC70-5	1.91	1.65 1.35
TS3021CCT	497-5324-2-ND	Comparatore HS R/R 1.8 V*	1.8V, R/R HS Comparator*	SC70-5	2215.01/3.000	
TS3021ILT	497-8092-1-ND	Comparatore HS R/R 1.8 V*	1.8V, R/R HS Comparator*	SOT-23-5	1.52	1.31 1.07
TS3021ILT	497-8092-2-ND	Comparatore HS R/R 1.8 V*	1.8V, R/R HS Comparator*	SOT-23-5	1763.36/3.000	
TS3022IDT	497-5770-1-ND	Comparatore HS R/R 1.8 V*	1.8V, R/R HS Comparator*	8-SOIC	2.65	2.27 1.86
TS3022IDT	497-5770-2-ND	Comparatore HS R/R 1.8 V*	1.8V, R/R HS Comparator*	8-SOIC	2554.55/2.500	
TS3022IST	497-6103-1-ND	Comparatore HS R/R 1.8 V*	1.8V, R/R HS Comparator*	8-MSOP	1.93	1.66 1.36
TS3022IST	497-6103-2-ND	Comparatore HS R/R 1.8 V*	1.8V, R/R HS Comparator*	8-MSOP	2978.98/4.000	
TS3702CCT	497-6611-1-ND	Doppio comparatore di tensione CMOS micropotenza*	Micropower Dual CMOS Voltage Comparator*	8-SOIC	.93	.83 .66
TS3702CCT	497-6611-2-ND	Doppio comparatore di tensione CMOS micropotenza*	Micropower Dual CMOS Voltage Comparator*	8-SOIC	854.85/2.500	
TS3702ID	497-3038-5-ND	Doppio comparatore di tensione CMOS micropotenza	Micropower Dual CMOS Voltage Comparator	8-SOIC	1.09	.97 .77
TS3702IDT	497-2267-1-ND	Doppio comparatore di tensione CMOS micropotenza	Micropower Dual CMOS Voltage Comparator	8-SOIC	.90	.81 .64
TS3702IDT	497-2267-2-ND	Doppio comparatore di tensione CMOS micropotenza	Micropower Dual CMOS Voltage Comparator	8-SOIC	824.82/2.500	
TS3702IN	497-2268-5-ND	Doppio comparatore di tensione CMOS micropotenza	Micropower Dual CMOS Voltage Comparator	8 DIP	.69	.62 .49
TS3704CCT	497-4063-1-ND	Quadruplo comparatore di tensione CMOS micropotenza	Micropower Quad CMOS Voltage Comparator	14-SOIC	.77	.67 .53
TS3704CCT	497-4063-2-ND	Quadruplo comparatore di tensione CMOS micropotenza	Micropower Quad CMOS Voltage Comparator	14-SOIC	632.63/2.500	
TS3704IDT	497-2269-1-ND	Quadruplo comparatore di tensione CMOS micropotenza	Micropower Quad CMOS Voltage Comparator	14-SOIC	1.25	1.12 .89
TS3704IDT	497-2269-2-ND	Quadruplo comparatore di tensione CMOS micropotenza	Micropower Quad CMOS Voltage Comparator	14-SOIC	1149.15/2.500	
TS3704IN	497-2270-5-ND	Quadruplo comparatore di tensione CMOS micropotenza	Micropower Quad CMOS Voltage Comparator	14 DIP	.91	.79 .60
TS3704IPT	497-4064-1-ND	Quadruplo comparatore di tensione CMOS micropotenza	Micropower Quad CMOS Voltage Comparator	14-TSSOP	1.25	1.12 .89
TS3704IPT	497-4064-2-ND	Quadruplo comparatore di tensione CMOS micropotenza	Micropower Quad CMOS Voltage Comparator	14-TSSOP	1149.15/2.500	
TS721A1LT	497-3046-1-ND	Comparatore micropotenza R/R BiCMOS	BiCMOS R/R Micropower Comparator	SOT-23-5	1.15	1.03 .82
TS721A1LT	497-3047-1-ND	Singolo comparatore micropotenza R/R BiCMOS	Single BiCMOS R/R Micropower Comparator	SOT-23-5	1.15	1.03 .82
TS721A1LT	497-3047-2-ND	Singolo comparatore micropotenza R/R BiCMOS	Single BiCMOS R/R Micropower Comparator	SOT-23-5	1270.87/3.000	
TS721B1LT	497-8122-1-ND	Singolo comparatore micropotenza R/R BiCMOS*	Single BiCMOS R/R Micropower Comparator*	SOT-23-5	1.28	1.15 .91
TS721B1LT	497-8122-2-ND	Singolo comparatore micropotenza R/R BiCMOS*	Single BiCMOS R/R Micropower Comparator*	SOT-23-5	1412.61/3.000	
TS9222IPT	497-10353-1-ND	Doppio amp. op. ing./usc., R/R*	Dual R/R I/O Op Amp*	8-TSSOP	1.22	1.09 .87
TS9222IPT	497-10353-2-ND	Doppio amp. op. ing./usc., R/R*	Dual R/R I/O Op Amp*	8-TSSOP	1790.59/4.000	
TS9224IPT	497-10156-1-ND	Quadruplo amp. op. ing./usc., R/R*	Quad R/R I/O Op Amp*	14-TSSOP	1.88	1.62 1.32
TS9224IPT	497-10156-2-ND	Quadruplo amp. op. ing./usc., R/R*	Quad R/R I/O Op Amp*	14-TSSOP	1815.81/2.500	
TS9511ILT	497-10352-1-ND	Singolo amp. op. ing/usc R/R di precisione*	Single Precision R/R I/O Op Amp*	SOT-23-5	1.06	.95 .76
TS9511ILT	497-10352-2-ND	Singolo amp. op. ing/usc R/R di precisione*	Single Precision R/R I/O Op Amp*	SOT-23-5	1167.57/3.000	
TSC101A1LT	497-6945-1-ND	Amp. rilevamento corrente high-side*	High Side Current Sense Amp*	SOT-23-5	2.35	2.02 1.65
TSC101A1LT	497-6945-2-ND	Amp. rilevamento corrente high-side*	High Side Current Sense Amp*	SOT-23-5	2724.32/3.000	
TSC101AIYLT	497-10273-1-ND	Amp. rilevamento corrente high-side*	High Side Current Sense Amp*	SOT-23-5	2.51	2.15 1.76
TSC101AIYLT	497-10273-2-ND	Amp. rilevamento corrente high-side*	High Side Current Sense Amp*	SOT-23-5	2897.29/3.000	
TSC101B1LT	497-6946-1-ND	Amp. rilevamento corrente high-side*	High Side Current Sense Amp*	SOT-23-5	2.35	2.02 1.65
TSC101B1LT	497-6946-2-ND	Amp. rilevamento corrente high-side*	High Side Current Sense Amp*	SOT-23-5	2724.32/3.000	
TSC101BIYLT	497-10274-1-ND	Amp. rilevamento corrente high-side*	High Side Current Sense Amp*	SOT-23-5	2.51	2.15 1.76
TSC101BIYLT	497-10274-2-ND	Amp. rilevamento corrente high-side*	High Side Current Sense Amp*	SOT-23-5	2897.29/3.000	
TSC101C1LT	497-6947-1-ND	Amp. rilevamento corrente high-side*	High Side Current Sense Amp*	SOT-23-5	2.35	2.02 1.65
TSC101C1LT	497-6947-2-ND	Amp. rilevamento corrente high-side*	High Side Current Sense Amp*	SOT-23-5	2724.32/3.000	
TSC101CIVLT	497-10275-1-ND	Amp. rilevamento corrente high-side*	High Side Current Sense Amp*	SOT-23-5	2.51	2.15 1.76
TSC101CIVLT	497-10275-2-ND	Amp. rilevamento corrente high-side*	High Side Current Sense Amp*	SOT-23-5	2897.29/3.000	
TSC888A1LT	497-8269-1-ND	Amp. rilevamento corrente high-side*	High Side Current Sense Amp*	SOT-23-5	1.25	1.12 .89
TSC888A1LT	497-8269-2-ND	Amp. rilevamento corrente high-side*	High Side Current Sense Amp*	SOT-23-5	1378.98/3.000	
TSC888B1LT	497-8270-1-ND					