



Serie WE-FI — Bobine di arresto toroidali con conduttori




Caratteristiche:

- Alta capacità di accumulazione • Nuclei con polvere di ferro per minori perdite • Basso campo di dispersione magnetica

Applicazioni:

- Applicazione in trasformatori di tensione e alimentatori
- Per frequenze di interferenza sino a 10 MHz • Perfette per il filtraggio di interferenze simmetriche



| Induttanza (µH) | R c.c. max. (Ω) | Corrente nominale (A) | Dimensioni - mm | | | | N. di articolo Digi-Key | Prezzo unitario | | | N. di articolo Würth |
|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------|------|------|-------------------------|-----------------|------|------|----------------------|
| | | | A | B | C | D | | 1 | 25 | 100 | |
| 10.0 | 0.020 | 2.00 | 10.5 | 5.5 | 15.0 | 5.0 | 732-1416-ND | 2.93 | 2.45 | 2.17 | 7447054 |
| 12.0 | 0.030 | 1.00 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 4.0 | 732-1417-ND | 2.93 | 2.45 | 2.17 | 7447053 |
| 22.0 | 0.015 | 5.00 | 19.0 | 10.5 | 15.0 | 8.0 | 732-1418-ND | 3.24 | 2.70 | 2.39 | 7447017 |
| 29.0 | 0.015 | 5.00 | 18.5 | 9.7 | 15.0 | 8.0 | 732-1419-ND | 3.24 | 2.70 | 2.39 | 7447016 |
| 68.0 | 0.055 | 2.00 | 14.0 | 7.0 | 15.0 | 6.0 | 732-1423-ND | 2.99 | 2.49 | 2.21 | 7447033 |
| 100.0 | 0.070 | 2.00 | 15.5 | 8.0 | 15.0 | 7.0 | 732-1424-ND | 2.99 | 2.49 | 2.21 | 7447021 |
| 100.0 | 0.035 | 5.00 | 25.0 | 11.0 | 15.0 | 8.0 | 732-1425-ND | 3.59 | 2.99 | 2.65 | 7447070 |
| 150.0 | 0.045 | 5.00 | 27.5 | 13.0 | 15.0 | 11.5 | 732-1427-ND | 4.15 | 3.46 | 3.07 | 7447076 |
| 220.0 | 0.220 | 0.80 | 14.0 | 7.5 | 15.0 | 6.0 | 732-1428-ND | 2.99 | 2.49 | 2.21 | 7447036 |
| 220.0 | 0.160 | 1.00 | 15.8 | 7.5 | 15.0 | 7.0 | 732-1429-ND | 2.99 | 2.49 | 2.21 | 7447020 |
| 300.0 | 0.130 | 2.00 | 21.0 | 11.0 | 25.0 | 9.0 | 732-1430-ND | 3.59 | 2.99 | 2.65 | 7447060 |
| 470.0 | 0.225 | 1.00 | 18.5 | 9.5 | 15.0 | 9.0 | 732-1432-ND | 2.99 | 2.49 | 2.21 | 7447010 |
| 470.0 | 0.110 | 3.00 | 25.0 | 12.0 | 25.0 | 11.0 | 732-1433-ND | 3.59 | 2.99 | 2.65 | 7447071 |
| 860.0 | 0.150 | 3.00 | 28.5 | 15.0 | 25.0 | 14.0 | 732-1434-ND | 4.15 | 3.46 | 3.07 | 7447075 |

Serie WE-CMB — Bobine a corrente compensata




Caratteristiche:

- Con questo prodotto si possono ottenere soppressioni elevate delle interferenze asimmetriche anche a bassi intervalli di frequenza. • Soppressione dell'interferenza a larga banda grazie alla tecnica di avvolgimento a bassa capacità. • Molto compatte • La migliore corrente possibile con piccole dimensioni

Applicazioni:

- Elettronica di potenza • Filtro di ingresso e uscita linea di alimentazione • Filtraggio di dispositivi senza una connessione verso massa stabile • Soppressione di interferenze radio nei motori



| Induttanza (mH) | R c.c. max. (mΩ) | Corrente nominale (A) | Dimensioni - mm | | | | | | N. di articolo Digi-Key | Prezzo unitario | | | N. di articolo Würth |
|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|------|------|------|------|-----|-------------------------|-----------------|-------|------|----------------------|
| | | | A | B | C | D | E | F | | 1 | 25 | 100 | |
| Tipo XS | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 45 | 2.0 | 15.0 | 7.5 | 10.0 | 4.5 | 18.0 | 2.5 | 732-1435-ND | 4.35 | 3.63 | 3.22 | 744821201 |
| 4.0 | 140 | 1.5 | 15.0 | 7.5 | 10.0 | 4.5 | 18.0 | 2.5 | 732-1436-ND | 4.35 | 3.63 | 3.22 | 744821240 |
| 10.0 | 350 | 0.7 | 15.0 | 7.5 | 10.0 | 4.5 | 18.0 | 2.5 | 732-1437-ND | 4.35 | 3.63 | 3.22 | 744821110 |
| 20.0 | 1000 | 0.5 | 15.0 | 7.5 | 10.0 | 4.5 | 18.0 | 2.5 | 732-1438-ND | 4.35 | 3.63 | 3.22 | 744821120 |
| 14 | 15 | 4.0 | 16.0 | 7.5 | 10.0 | 4.5 | 17.5 | — | 732-1459-ND | 4.29 | 3.58 | 3.17 | 744841414 |
| 30 | 26 | 3.0 | 16.0 | 7.5 | 10.0 | 4.5 | 17.5 | — | 732-1460-ND | 4.29 | 3.58 | 3.17 | 744841330 |
| 47 | 40 | 2.0 | 16.0 | 7.5 | 10.0 | 4.5 | 17.5 | — | 732-1461-ND | 4.29 | 3.58 | 3.17 | 744841247 |
| 100 | 80 | 1.5 | 16.0 | 7.5 | 10.0 | 4.5 | 17.5 | — | 732-1462-ND | 4.29 | 3.58 | 3.17 | 744841210 |
| Tipo S | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 35 | 3.0 | 17.5 | 13.0 | 7.7 | 5.0 | 22.0 | 3.0 | 732-1439-ND | 5.29 | 4.41 | 3.90 | 744822301 |
| 2.2 | 70 | 2.0 | 17.5 | 13.0 | 7.7 | 5.0 | 22.0 | 3.0 | 732-1440-ND | 5.29 | 4.41 | 3.90 | 744822222 |
| 10.0 | 360 | 1.0 | 17.5 | 13.0 | 7.7 | 5.0 | 22.0 | 3.0 | 732-1442-ND | 5.29 | 4.41 | 3.90 | 744822110 |
| 20.0 | 540 | 0.5 | 17.5 | 13.0 | 7.7 | 5.0 | 22.0 | 3.0 | 732-1443-ND | 5.29 | 4.41 | 3.90 | 744822120 |
| Tipo M | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 13 | 6.0 | 23.0 | 17.0 | 7.5 | 10.7 | 28.0 | 3.0 | 732-1444-ND | 6.45 | 5.38 | 4.77 | 744823601 |
| 3.3 | 60 | 2.5 | 23.0 | 17.0 | 7.5 | 10.7 | 28.0 | 3.0 | 732-1446-ND | 6.45 | 5.38 | 4.77 | 744823333 |
| 20.0 | 270 | 1.5 | 23.0 | 17.0 | 7.5 | 10.7 | 28.0 | 3.0 | 732-1448-ND | 6.45 | 5.38 | 4.77 | 744823220 |
| Tipo L | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 7 | 10.0 | 27.5 | 18.5 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 5.0 | 732-1449-ND | 7.73 | 6.45 | 5.71 | 744824101 |
| 2.2 | 20 | 6.0 | 27.5 | 18.5 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 5.0 | 732-1450-ND | 7.73 | 6.45 | 5.71 | 744824622 |
| 10.0 | 105 | 3.0 | 27.5 | 18.5 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 5.0 | 732-1452-ND | 7.73 | 6.45 | 5.71 | 744824310 |
| Tipo XL | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 9 | 12.0 | 30.0 | 21.0 | 25.0 | 15.0 | 35.0 | 5.0 | 732-1454-ND | 12.73 | 10.62 | 9.41 | 7448251201 |
| 2.2 | 14 | 8.0 | 30.0 | 21.0 | 25.0 | 15.0 | 35.0 | 5.0 | 732-1455-ND | 12.73 | 10.62 | 9.41 | 7448258022 |
| 3.3 | 25 | 6.0 | 30.0 | 21.0 | 25.0 | 15.0 | 35.0 | 5.0 | 732-1463-ND | 12.73 | 10.62 | 9.41 | 7448256033 |
| 10.0 | 55 | 5.0 | 30.0 | 21.0 | 25.0 | 15.0 | 35.0 | 5.0 | 732-1457-ND | 12.73 | 10.62 | 9.41 | 744825510 |
| 20.0 | 160 | 3.0 | 30.0 | 21.0 | 25.0 | 15.0 | 35.0 | 5.0 | 732-1458-ND | 12.73 | 10.62 | 9.41 | 744825320 |

Serie WE-CNSW — SMD con soppressore rumore di modo comune




Caratteristiche:

- Elevata soppressione di modo comune ad alta frequenza • Temperatura di funzionamento: -40 °C - 125 °C
- Profilo di saldatura suggerito: rifusione

Applicazioni:

- USB 2.0 • Firewire/IEEE 1394 • LVDS • Linea di trasmissione dati ad alta velocità • Filtri di modo comune



| Impedenza (Ω) a 100 MHz | R c.c. max. (Ω) | Corrente nominale (A) | Dimensioni - mm | | | | | N. di articolo Digi-Key | Prezzo unitario su nastro | | | N. di articolo Digi-Key | Prezzo nastri in bobina 2.000 | N. di articolo Würth | |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----|-----|------|-----|-------------------------|---------------------------|------|------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--|
| | | | A | B | C | D | E | | 1 | 25 | 100 | | | | |
| Tipo 0805 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 0.25 | 0.4 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 0.45 | 0.4 | 732-1464-1-ND | 1.45 | 1.21 | 1.03 | 732-1464-2-ND | 483.09/M | 744231061 | |
| 120 | 0.30 | 0.37 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 0.45 | 0.4 | 732-1465-1-ND | 1.45 | 1.21 | 1.03 | 732-1465-2-ND | 483.09/M | 744231121 | |
| 180 | 0.35 | 0.33 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 0.45 | 0.4 | 732-1466-1-ND | 1.45 | 1.21 | 1.03 | 732-1466-2-ND | 483.09/M | 744231181 | |
| 260 | 0.40 | 0.3 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 0.45 | 0.4 | 732-1467-1-ND | 1.43 | 1.19 | 1.01 | — | — | 744231261 | |
| 370 | 0.45 | 0.28 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 0.45 | 0.4 | 732-1468-1-ND | 1.45 | 1.21 | 1.03 | 732-1468-2-ND | 483.09/M | 744231371 | |
| Tipo Bauform 1206 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 0.30 | 0.37 | 3.2 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 732-1469-1-ND | 2.09 | 1.74 | 1.48 | 732-1469-2-ND | 695.83/M | 744232090 | |
| 160 | 0.40 | 0.34 | 3.2 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 732-1470-1-ND | 2.09 | 1.74 | 1.48 | 732-1470-2-ND | 695.83/M | 744232161 | |
| 260 | 0.50 | 0.31 | 3.2 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 732-1471-1-ND | 2.09 | 1.74 | 1.48 | 732-1471-2-ND | 695.83/M | 744232261 | |
| 600 | 0.80 | 0.26 | 3.2 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 732-1472-1-ND | 2.01 | 1.67 | 1.42 | — | — | 744232601 | |
| 1000 | 1.00 | 0.23 | 3.2 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 732-1473-1-ND | 2.09 | 1.74 | 1.48 | 732-1473-2-ND | 695.83/M | 744232102 | |
| 2200 | 1.20 | 0.2 | 3.2 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 732-1474-1-ND | 2.09 | 1.74 | 1.48 | 732-1474-2-ND | 695.83/M | 744232222 | |

Spedizione gratuita per ordini di oltre € 65! Tutti i prezzi sono in euro e comprensivi di dazi.

www.digikey.it — Numero verde: 800-786-310 — Tel: +31-53-484-9584 — Fax: +02-4823-1083

(IT2011-IT) 1757