



WE-FIシリーズ — リード線付きトロイダルラインチョーク




特長：

- 高容量・低損失で鉄粉コア・低磁気漏れ

用途：

- 電圧トランスおよび電源に使用・最高10MHzまでの干渉周波数に対応・対称的干渉のフィルタリングに最適



インダクタンス (μH)	DCR 最大 (Ω)	定格電流 (A)	寸法 - mm				Digi-Key 品番	単価			Würth 品番
			A	B	C	D		1	25	100	
10.0	0.020	2.00	10.5	5.5	15.0	5.0	732-1416-ND	242	202	179	7447054
12.0	0.030	1.00	10.0	5.0	15.0	4.0	732-1417-ND	242	202	179	7447053
22.0	0.015	5.00	19.0	10.5	15.0	8.0	732-1418-ND	274	229	203	7447017
29.0	0.015	5.00	18.5	9.7	15.0	8.0	732-1419-ND	274	229	203	7447016
68.0	0.055	2.00	14.0	7.0	15.0	6.0	732-1423-ND	246	205	182	7447033
100.0	0.070	2.00	15.5	8.0	15.0	7.0	732-1424-ND	246	205	182	7447021
100.0	0.035	5.00	25.0	11.0	15.0	8.0	732-1425-ND	299	249	221	7447070
150.0	0.045	5.00	27.5	13.0	15.0	11.5	732-1427-ND	356	296	262	7447076
220.0	0.220	0.80	14.0	7.5	15.0	6.0	732-1428-ND	246	205	182	7447036
220.0	0.160	1.00	15.8	7.5	15.0	7.0	732-1429-ND	246	205	182	7447020
300.0	0.130	2.00	21.0	11.0	25.0	9.0	732-1430-ND	299	249	221	7447060
470.0	0.225	1.00	18.5	9.5	15.0	9.0	732-1432-ND	246	205	182	7447010
470.0	0.110	3.00	25.0	12.0	25.0	11.0	732-1433-ND	299	249	221	7447071
860.0	0.150	3.00	28.5	15.0	25.0	14.0	732-1434-ND	356	296	262	7447075

WE-CMSシリーズ — 電流補正チョーク




特長：

- この製品を使用することで、低周波域であっても、非対称干渉を大幅に抑えることができます
- 低静電容量巻線技術による高帯域干渉の抑制・超小型デザイン・小型サイズで可能な限り優れた電流

用途：

- パワーエレクトロニクス・電源ライン入出力フィルタ・安定したアース接続のないデバイスのフィルタリング用・モータの無線妨害を抑制



インダクタンス (mH)	最大DCR (mΩ)	定格電流 (A)	寸法 - mm						Digi-Key 品番	単価			Würth 品番
			A	B	C	D	E	F		1	25	100	
XSタイプ													
1.0	45	2.0	15.0	7.5	10.0	4.5	18.0	2.5	732-1435-ND	403	336	298	744821201
4.0	140	1.5	15.0	7.5	10.0	4.5	18.0	2.5	732-1436-ND	403	336	298	744821240
10.0	350	0.7	15.0	7.5	10.0	4.5	18.0	2.5	732-1437-ND	403	336	298	744821110
20.0	1000	0.5	15.0	7.5	10.0	4.5	18.0	2.5	732-1438-ND	403	336	298	744821120
14	15	4.0	16.0	7.5	10.0	4.5	17.5	—	732-1459-ND	403	336	298	744841414
30	26	3.0	16.0	7.5	10.0	4.5	17.5	—	732-1460-ND	403	336	298	744841330
47	40	2.0	16.0	7.5	10.0	4.5	17.5	—	732-1461-ND	403	336	298	744841247
100	80	1.5	16.0	7.5	10.0	4.5	17.5	—	732-1462-ND	403	336	298	744841210
S-タイプ													
1.0	35	3.0	17.5	13.0	7.7	5.0	22.0	3.0	732-1439-ND	485	404	358	744822301
2.2	70	2.0	17.5	13.0	7.7	5.0	22.0	3.0	732-1440-ND	485	404	358	744822222
10.0	360	1.0	17.5	13.0	7.7	5.0	22.0	3.0	732-1442-ND	485	404	358	744822110
20.0	540	0.5	17.5	13.0	7.7	5.0	22.0	3.0	732-1443-ND	485	404	358	744822120
M-タイプ													
1.0	13	6.0	23.0	17.0	7.5	10.7	28.0	3.0	732-1444-ND	606	505	447	744823601
3.3	60	2.5	23.0	17.0	7.5	10.7	28.0	3.0	732-1446-ND	606	505	447	744823333
20.0	270	1.5	23.0	17.0	7.5	10.7	28.0	3.0	732-1448-ND	606	505	447	744823220
Lタイプ													
1.0	7	10.0	27.5	18.5	10.0	12.0	33.0	5.0	732-1449-ND	686	572	507	744824101
2.2	20	6.0	27.5	18.5	10.0	12.0	33.0	5.0	732-1450-ND	686	572	507	744824622
10.0	105	3.0	27.5	18.5	10.0	12.0	33.0	5.0	732-1452-ND	686	572	507	744824310
XLタイプ													
1.0	9	12.0	30.0	21.0	25.0	15.0	35.0	5.0	732-1454-ND	1130	942	834	7448251201
2.2	14	8.0	30.0	21.0	25.0	15.0	35.0	5.0	732-1455-ND	1130	942	834	7448258022
3.3	25	6.0	30.0	21.0	25.0	15.0	35.0	5.0	732-1463-ND	1130	942	834	7448256033
10.0	55	5.0	30.0	21.0	25.0	15.0	35.0	5.0	732-1457-ND	1130	942	834	744825510
20.0	160	3.0	30.0	21.0	25.0	15.0	35.0	5.0	732-1458-ND	1130	942	834	744825320

WE-CNSWシリーズ — SMD共通モードノイズサプレッサ




特長：

- 高周波での高い共通モード抑制・使用温度: -40°C - 125°C・推奨はんだプロファイル: リフロー

用途：

- USB 2.0・FireWire/IEEE 1394・LVDS・高速データ回線・共通モードフィルタ



@ 100MHz インピーダンス (Ω)	DCR 最大 (Ω)	定格電流 (A)	寸法 - mm					Digi-Key 品番	カットテープ 単価			Digi-Key 品番	リール毎 価格 2,000個	Würth 品番	
			A	B	C	D	E		1	25	100				
0805タイプ															
67	0.25	0.4	2.0	1.2	1.2	0.45	0.4	732-1464-1-ND	103	86	73	732-1464-2-ND	34297M	744231061	
120	0.30	0.37	2.0	1.2	1.2	0.45	0.4	732-1465-1-ND	103	86	73	732-1465-2-ND	34297M	744231121	
180	0.35	0.33	2.0	1.2	1.2	0.45	0.4	732-1466-1-ND	103	86	73	732-1466-2-ND	34297M	744231181	
260	0.40	0.3	2.0	1.2	1.2	0.45	0.4	732-1467-1-ND	101	84	72	—	—	744231261	
370	0.45	0.28	2.0	1.2	1.2	0.45	0.4	732-1468-1-ND	103	86	73	732-1468-2-ND	34297M	744231371	
1206 Bauformタイプ															
90	0.30	0.37	3.2	1.9	1.6	0.6	0.6	732-1469-1-ND	162	135	115	732-1469-2-ND	54153M	744232090	
160	0.40	0.34	3.2	1.9	1.6	0.6	0.6	732-1470-1-ND	162	135	115	732-1470-2-ND	54153M	744232161	
260	0.50	0.31	3.2	1.9	1.6	0.6	0.6	732-1471-1-ND	162	135	115	732-1471-2-ND	54153M	744232261	
600	0.80	0.26	3.2	1.9	1.6	0.6	0.6	732-1472-1-ND	156	130	110	—	—	744232601	
1000	1.00	0.23	3.2	1.9	1.6	0.6	0.6	732-1473-1-ND	162	135	115	732-1473-2-ND	54153M	744232102	
2200	1.20	0.2	3.2	1.9	1.6	0.6	0.6	732-1474-1-ND	162	135	115	732-1474-2-ND	54153M	744232222	

7,500円以上のご注文の送料は無料! (日本円でのご注文に限ります。) 価格は全て日本円で関税込み

1876 (JP2011-JA)

www.digikey.jp — 電話: 0120-855-960 — Fax: 0120-855-961