



# WE-CBFシリーズ SMD EMI抑制フェライトビーズ




特長:

- 特殊SMDチップフェライトはプリント基板に直接装着可・優れたEMIシールド特性を発揮し、直流抵抗が小さい・信頼性の高いNi-Sn電極・データラインフィルタや、供給電圧の乖離に最適・非常に広範囲のスペクトラム・推奨はんだ法: リフロー

サイズ	寸法 - mm			
	A	B	C	D
0402	1.0	0.5	0.5	0.25
0603	1.6	0.8	0.8	0.3
0805	2.0	1.2	0.9	0.5
1206	3.2	1.6	1.1	0.5
1210	3.2	2.5	1.3	0.5
1806	4.5	1.6	1.6	0.5
1812	4.5	3.2	1.5	0.5

タイプ	
HC: 大電流	
HS: 高速	
WB: 広帯域	
HF: 高周波	



@100MHz インピーダンス (Ω)	RDC 最大 (Ω)	最大定格電流 (A)	タイプ	Digi-Key 品番	カットテープ 価格			リール毎		Würth 品番
					1	25	100	数量	価格	
<b>0402サイズ</b>										
10	0.03	2.0	HC	732-2360-1-ND	16	338	1151	10,000	3610/M	7427927310
10	0.05	.5	HS	732-1566-1-ND	11	227	799	10,000	5325/M	742792701
10	0.05	.5	HS	732-2359-1-ND	16	338	1151	10,000	3610/M	7427927110
20	0.20	.3	HS	732-2370-1-ND	16	338	1151	10,000	3610/M	74279273
30	0.15	.3	HS	732-2374-1-ND	16	338	1151	10,000	3610/M	7427927130
40	0.30	.3	HS	732-1567-1-ND	11	227	799	—	—	742792701
47	0.40	.2	HS	732-2377-1-ND	16	338	1151	10,000	3610/M	7427927140
60	0.25	.3	HS	732-2382-1-ND	16	338	1151	10,000	3610/M	742792716
60	0.30	.4	HS	732-2383-1-ND	16	338	1151	10,000	3610/M	7427927160
60	0.35	.3	HS	732-1568-1-ND	11	227	799	10,000	5776/M	74279276
70	0.20	1.2	HC	732-2390-1-ND	16	338	1151	10,000	3610/M	7427927370
75	0.31	.3	HS	732-2391-1-ND	16	338	1151	10,000	3610/M	7427927170
100	0.09	1.2	HC	732-2362-1-ND	16	338	1151	10,000	3610/M	742792731
100	0.30	.2	HS	732-2361-1-ND	16	338	1151	10,000	3610/M	742792711
120	0.09	1.2	HC	732-2366-1-ND	16	338	1151	10,000	3610/M	7427927311
120	0.35	.35	HS	732-2365-1-ND	16	338	1151	10,000	3610/M	7427927112
120	0.40	.3	WB	732-1570-1-ND	11	227	799	—	—	74279271
150	0.40	.1	HS	732-2367-1-ND	16	338	1151	10,000	3610/M	7427927115
180	0.30	.4	WB	732-2369-1-ND	16	338	1151	10,000	3610/M	7427927218
220	0.38	.5	HF	732-2372-1-ND	32	677	2302	10,000	7220/M	742843122
220	0.40	.2	HS	732-1569-1-ND	11	227	799	10,000	5325/M	742792780
220	0.80	.2	HS	732-2371-1-ND	16	338	1151	10,000	3610/M	7427927121
240	0.70	.2	WB	732-1571-1-ND	11	227	799	—	—	74279278
300	0.80	.2	WB	732-1572-1-ND	12	245	866	10,000	5776/M	74279272
470	0.45	.25	HS	732-2379-1-ND	16	338	1151	10,000	3610/M	7427927141
470	0.65	.1	WB	732-2378-1-ND	16	338	1151	10,000	3610/M	7427927241
600	0.56	.25	HS	732-2387-1-ND	16	338	1151	10,000	3610/M	7427927161
600	0.60	.3	WB	732-2388-1-ND	16	338	1151	10,000	3610/M	7427927291
600	1.00	.2	WB	732-1573-1-ND	12	245	866	10,000	5776/M	74279279
600	1.60	.1	HF	732-2384-1-ND	32	677	2302	10,000	7220/M	742841160
800	0.80	.05	WB	732-2392-1-ND	16	338	1151	10,000	3610/M	7427927281
1000	1.50	.2	WB	732-2132-1-ND	14	283	959	10,000	2978/M	742792796
1000	1.80	.05	HF	732-2363-1-ND	32	677	2302	10,000	7220/M	742841210
<b>0603サイズ</b>										
15	0.10	.5	HS	732-1575-1-ND	8	172	609	4,000	4062/M	74279268
22	0.05	1.0	HC	732-1597-1-ND	12	242	853	4,000	5686/M	742792604
28	0.03	4.0	HC	732-1590-1-ND	12	242	853	4,000	5686/M	742792603
30	0.04	3.0	HC	732-1591-1-ND	12	242	853	4,000	5686/M	742792609
40	0.15	.4	HS	732-1576-1-ND	8	172	609	4,000	4062/M	74279260
47	0.10	.5	HS	732-1596-1-ND	8	172	609	4,000	4062/M	742792608
60	0.30	.5	WB	732-1595-1-ND	8	172	609	4,000	4062/M	74279267
68	0.30	.3	HS	732-2267-1-ND	12	248	844	4,000	3520/M	742792607
100	0.15	.5	WB	732-1579-1-ND	8	172	609	4,000	4062/M	742792620
120	0.30	.5	WB	732-1594-1-ND	8	172	609	4,000	4062/M	74279262
180	0.30	.5	WB	732-1580-1-ND	7	157	555	—	—	742792622
180	0.55	.2	HF	732-2368-1-ND	38	790	2685	4,000	11101/M	742861118
220	0.25	.6	HF	732-2373-1-ND	38	790	2685	4,000	11101/M	742863122
220	0.30	.5	WB	732-1581-1-ND	8	172	609	4,000	4062/M	74279263
300	0.15	2.0	HC	732-1592-1-ND	12	242	853	4,000	5686/M	742792641
300	0.35	.3	HS	732-1578-1-ND	8	172	609	4,000	4062/M	742792640
470	0.32	.5	HF	732-2380-1-ND	38	790	2685	4,000	11101/M	742863147
470	0.35	.4	HS	732-2266-1-ND	12	248	844	4,000	3520/M	742792643
470	0.45	.2	WB	732-1582-1-ND	10	208	731	4,000	4874/M	742792642
600	0.20	1.0	HC	732-1593-1-ND	13	269	948	4,000	6318/M	742792651
600	0.35	.5	HF	732-2389-1-ND	38	790	2685	4,000	11101/M	742863160
600	0.45	.2	WB	732-1583-1-ND	10	208	731	4,000	4874/M	74279265
600	0.90	.2	HF	732-2386-1-ND	38	790	2685	4,000	11101/M	742861160

@100MHz インピーダンス (Ω)	RDC 最大 (Ω)	最大定格電流 (A)	タイプ	Digi-Key 品番	カットテープ 価格			リール毎		Würth 品番
					1	25	100	数量	価格	
600	1.50	.1	HF	732-2385-1-ND	38	790	2685	4,000	11101/M	742862160
1000	0.60	.2	WB	732-1598-1-ND	12	242	853	4,000	5686/M	74279266A
1000	0.60	.3	HS	732-1586-1-ND	10	208	731	4,000	4874/M	74279266A
1000	0.85	.1	WB	732-1585-1-ND	10	208	731	4,000	4874/M	742792663
1000	1.80	.05	HF	732-2364-1-ND	38	790	2685	4,000	11101/M	742861210
1500	0.70	.05	WB	732-1587-1-ND	12	242	853	4,000	5686/M	742792691
2200	0.80	.05	WB	732-1588-1-ND	12	242	853	4,000	5686/M	742792693
2500	1.00	.05	WB	732-1589-1-ND	12	242	853	4,000	5686/M	742792695

<b>0805サイズ</b>										
サイズ	RDC 最大 (Ω)	最大定格電流 (A)	タイプ	Digi-Key 品番	カットテープ 価格			リール毎		Würth 品番
					1	25	100	数量	価格	
7	0.030	3.0	HC	732-1618-1-ND	13	264	934	4,000	6228/M	742792010
11	0.15	.60	HS	732-1616-1-ND	8	181	636	4,000	4242/M	7427920
30	0.025	3.0	HC	732-1611-1-ND	13	264	934	4,000	6228/M	74279206
32	0.15	.05	HS	732-1599-1-ND	8	181	636	4,000	4242/M	74279201
60	0.025	3.0	HC	732-1612-1-ND	13	264	934	4,000	6228/M	742792063
75	0.20	.30	HS	732-1600-1-ND	8	165	582	—	—	742792064
120	0.03	3.0	HC	732-1613-1-ND	13	264	934	4,000	6228/M	742792023
120	0.10	.50	HS	732-1601-1-ND	8	181	636	4,000	4242/M	74279202
220	0.05	2.0	HC	732-1614-1-ND	13	264	934	4,000	6228/M	742792022
220	0.30	.30	HS	732-1602-1-ND	8	181	636	4,000	4242/M	742792034
330	0.08	2.0	HC	732-1619-1-ND	13	264	934	4,000	6228/M	742792037
470	0.30	.20	WB	732-1603-1-ND	10	203	718	4,000	4784/M	742792036
600	0.15	2.0	HC	732-1620-1-ND	13	264	934	4,000	6228/M	742792040
600	0.30	.50	WB	732-1605-1-ND	14	288	1015	4,000	6769/M	7427920415
600	0.35	.20	WB	732-1617-1-ND	14	288	1015	4,000	6769/M	74279204
600	0.40	.20	WB	732-1604-1-ND	14	288	1015	4,000	6769/M	742792041
1000	0.45	.20	WB	732-1606-1-ND	14	288	1015	4,000	6769/M	74279205
1500	0.55	.20	WB	732-1607-1-ND	13	264	934	—	—	742792091
1800	0.40	.20	HS	732-1608-1-ND	14	288	1015	4,000	6769/M	742792090
2200	0.60	.20	WB	732-1609-1-ND	14	288	1015	4,000	6769/M	742792093
2700	0.60	.20	WB	732-1610-1-ND	14	288	1015	4,000	6769/M	742792095

<b>1206サイズ</b>										
サイズ	RDC 最大 (Ω)	最大定格電流 (A)	タイプ	Digi-Key 品番	カットテープ 価格			リール毎		Würth 品番
					1	25	100	数量	価格	
31	0.040	3.0	HC	732-1626-1-ND	19	395	1394	3,000	9296/M	742792112
50	0.025	3.0	HC	732-1621-1-ND	19	395	1394	3,000	9296/M	742792114
80	0.03	3.0	HC	732-1629-1-ND	19	395	1394	3,000	9296/M	74279215
120	0.03	3.0	HC	732-1622-1-ND	19	395	1394	3,000	9296/M	742792113
220	0.30	.30	WB	732-1624-1-ND	15	330	1164	3,000	7762/M	742792122
600	0.10	2.0	HC	732-1623-1-ND	19	395	1394	3,000	9296/M	74279218
600	0.30	.20	WB	732-1625-1-ND	15	330	1164	3,000	7762/M	74279213
1000	0.45	.20	WB	732-1627-1-ND	15	330	1164	3,000	7762/M	74279214

<b>1210サイズ</b>										
サイズ	RDC 最大 (Ω)	最大定格電流 (A)	タイプ	Digi-Key 品番	カットテープ 価格			リール毎		Würth 品番
					1	25	100	数量	価格	
30	0.05	3.0	HC	732-1631-1-ND	20					