

Digi-Key (続き)		メモリ	
Digi-Key 品番	説明	パッケージ	単価★
			1 10 25
93C46AT-I/OTCT-ND	1K (128x8) CMOS シリアルEEPROM 4.5V - 5.5V	1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 4.5V-5.5V	SOT-23-6 31 20 19
93C46AT-I/OTTR-ND	1K (128x8) CMOS シリアルEEPROM 4.5V - 5.5V	1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 4.5V-5.5V	SOT-23-6 108306/6,000
93C46AX-I/SN-ND	1K (128x8) CMOS シリアルEEPROM 4.5V - 5.5V	1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 4.5V-5.5V	8-SOIC 27 20 19
93C46B-I/MS-ND	1K (64x16) CMOS シリアルEEPROM, 4.5V - 5.5V	1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 4.5V-5.5V	8-MSOP 32 24 23
93C46B-I/ST-ND	1K (64x16) CMOS シリアルEEPROM, 4.5V - 5.5V	1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 4.5V-5.5V	8-TSSOP 32 24 23
93C46BT-I/MCCT-ND	1K (64x16) CMOS シリアルEEPROM, 4.5V - 5.5V	1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 4.5V-5.5V	8-DFN 42 27 26
93C46BT-I/MCTR-ND	1K (64x16) CMOS シリアルEEPROM, 4.5V - 5.5V	1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 4.5V-5.5V	8-DFN 83396/3,300
93C46BT-I/OTCT-ND	1K (64x16) CMOS シリアルEEPROM, 4.5V - 5.5V	1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 4.5V-5.5V	SOT-23-6 31 20 19
93C46BT-I/OTTR-ND	1K (64x16) CMOS シリアルEEPROM, 4.5V - 5.5V	1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 4.5V-5.5V	SOT-23-6 54153/3,000
93C46BT-I/SNTR-ND	1K (64x16) CMOS シリアルEEPROM, 4.5V - 5.5V	1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 4.5V-5.5V	8-SOIC 59568/3,300
93C46C-I/MS-ND	1K (128x8または64x16) CMOS シリアルEEPROM 4.5V - 5.5V	1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 4.5V-5.5V	8-MSOP 36 25 24
93C46C-I/P-ND	1K (128x8または64x16) CMOS シリアルEEPROM 4.5V - 5.5V	1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 4.5V-5.5V	8-DIP 32 24 23
93C46C-I/SN-ND	1K (128x8または64x16) CMOS シリアルEEPROM 4.5V - 5.5V	1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 4.5V-5.5V	8-SOIC 31 22 21
93C46C-I/ST-ND	1K (128x8または64x16) CMOS シリアルEEPROM 4.5V - 5.5V	1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 4.5V-5.5V	8-TSSOP 36 25 24
93C46CT-I/MCCT-ND	1K (128x8または64x16) CMOS シリアルEEPROM 4.5V - 5.5V	1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 4.5V-5.5V	8-DFN 45 29 28
93C46CT-I/MCTR-ND	1K (128x8または64x16) CMOS シリアルEEPROM 4.5V - 5.5V	1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 4.5V-5.5V	8-DFN 89352/3,300
93AA56A-I/MS-ND	2K (256x8) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-MSOP 36 25 24
93AA56A-I/P-ND	2K (256x8) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-DIP 32 24 23
93AA56A-I/SN-ND	2K (256x8) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-SOIC 31 22 21
93AA56AT-I/MCCT-ND	2K (256x8) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-DFN 45 29 28
93AA56AT-I/MCTR-ND	2K (256x8) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-DFN 89352/3,300
93AA56B-I/MS-ND	2K (128x16) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-MSOP 36 25 24
93AA56B-I/SN-ND	2K (128x16) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-SOIC 31 22 21
93AA56B-I/ST-ND	2K (128x16) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-TSSOP 36 25 24
93AA56BT-I/MCCT-ND	2K (128x16) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-DFN 45 29 28
93AA56BT-I/MCTR-ND	2K (128x16) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-DFN 89352/3,300
93AA56BT-I/OTCT-ND	2K (128x16) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	SOT-23-6 34 22 21
93AA56BT-I/OTTR-ND	2K (128x16) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	SOT-23-6 59568/3,000
93AA56C-I/MS-ND	2K (256x8または128x16) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-MSOP 36 25 24
93AA56C-I/P-ND	2K (256x8または128x16) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-DIP 32 24 23
93AA56C-I/SN-ND	2K (256x8または128x16) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-SOIC 31 22 21
93AA56C-I/ST-ND	2K (256x8または128x16) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-TSSOP 36 25 24
93AA56CT-I/MCCT-ND	2K (256x8または128x16) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-DFN 45 29 28
93AA56CT-I/MCTR-ND	2K (256x8または128x16) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-DFN 89352/3,300
93L56A-I/MS-ND	2K (256x8または128x16) CMOS シリアルEEPROM 2.5V	2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 2.5V	8-MSOP 36 25 24
93L56A-I/P-ND	2K (256x8または128x16) CMOS シリアルEEPROM 2.5V	2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 2.5V	8-DIP 32 24 23
93L56A-I/SN-ND	2K (256x8または128x16) CMOS シリアルEEPROM 2.5V	2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 2.5V	8-SOIC 31 22 21
93L56A-I/ST-ND	2K (256x8または128x16) CMOS シリアルEEPROM 2.5V	2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 2.5V	8-TSSOP 36 25 24
93L56AT-I/OTCT-ND	2K (256x8または128x16) CMOS シリアルEEPROM 2.5V	2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 2.5V	SOT-23-6 34 22 21
93L56AT-I/OTTR-ND	2K (256x8または128x16) CMOS シリアルEEPROM 2.5V	2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 2.5V	SOT-23-6 59568/3,000
93L56C-I/MS-ND	2K (256x8または128x16) CMOS シリアルEEPROM 2.5V	2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 2.5V	8-MSOP 36 25 24
93L56C-I/P-ND	2K (256x8または128x16) CMOS シリアルEEPROM 2.5V	2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 2.5V	8-DIP 32 24 23
93L56C-I/SN-ND	2K (256x8または128x16) CMOS シリアルEEPROM 2.5V	2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 2.5V	8-SOIC 31 22 21
93L56C-I/ST-ND	2K (256x8または128x16) CMOS シリアルEEPROM 2.5V	2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 2.5V	8-TSSOP 36 25 24
93L56CT-I/MCCT-ND	2K (256x8または128x16) CMOS シリアルEEPROM 2.5V	2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 2.5V	8-DFN 45 29 28
93L56CT-I/MCTR-ND	2K (256x8または128x16) CMOS シリアルEEPROM 2.5V	2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 2.5V	8-DFN 89352/3,300
93L56B-I/MS-ND	2K (128x16) CMOS シリアルEEPROM 2.5V	2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, 2.5V	8-MSOP 36 25 24
93L56B-I/P-ND	2K (128x16) CMOS シリアルEEPROM 2.5V	2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, 2.5V	8-DIP 32 24 23
93L56B-I/SN-ND	2K (128x16) CMOS シリアルEEPROM 2.5V	2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, 2.5V	8-SOIC 31 22 21
93L56B-I/ST-ND	2K (128x16) CMOS シリアルEEPROM 2.5V	2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, 2.5V	8-TSSOP 36 25 24
93L56BT-I/OTCT-ND	2K (128x16) CMOS シリアルEEPROM 2.5V	2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, 2.5V	SOT-23-6 34 22 21
93L56BT-I/OTTR-ND	2K (128x16) CMOS シリアルEEPROM 2.5V	2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, 2.5V	SOT-23-6 59568/3,000
93L56B-I/P-ND	2K (128x16) CMOS シリアルEEPROM 5V	2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, 5V	8-DIP 32 24 23
93C56B-I/SN-ND	2K (128x16) CMOS シリアルEEPROM 5V	2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, 5V	8-SOIC 31 22 21
93C56B-I/ST-ND	2K (128x16) CMOS シリアルEEPROM 5V	2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, 5V	8-TSSOP 36 25 24
93C56BT-I/MCCT-ND	2K (128x16) CMOS シリアルEEPROM 5V	2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, 5V	8-DFN 45 29 28
93C56BT-I/MCTR-ND	2K (128x16) CMOS シリアルEEPROM 5V	2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, 5V	8-DFN 89352/3,300
93C56BT-I/OTCT-ND	2K (128x16) CMOS シリアルEEPROM 5V	2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, 5V	SOT-23-6 34 22 21
93C56BT-I/OTTR-ND	2K (128x16) CMOS シリアルEEPROM 5V	2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, 5V	SOT-23-6 59568/3,000
93C56A-I/MS-ND	2K (256x8) CMOS シリアルEEPROM 5V	2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, 5V	8-MSOP 36 25 24
93C56A-I/SN-ND	2K (256x8) CMOS シリアルEEPROM 5V	2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, 5V	8-SOIC 31 22 21
93C56A-I/ST-ND	2K (256x8) CMOS シリアルEEPROM 5V	2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, 5V	8-TSSOP 36 25 24
93C56AT-I/MCCT-ND	2K (256x8) CMOS シリアルEEPROM 5V	2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, 5V	8-DFN 45 29 28
93C56AT-I/MCTR-ND	2K (256x8) CMOS シリアルEEPROM 5V	2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, 5V	8-DFN 89352/3,300
93C56AT-I/OTCT-ND	2K (256x8) CMOS シリアルEEPROM 5V	2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, 5V	SOT-23-6 34 22 21
93C56C-I/MS-ND	2K (256x8または128x16) CMOS シリアルEEPROM 5V	2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 5V	8-MSOP 36 25 24
93C56C-I/P-ND	2K (256x8または128x16) CMOS シリアルEEPROM 5V	2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 5V	8-DIP 32 24 23
93C56C-I/SN-ND	2K (256x8または128x16) CMOS シリアルEEPROM 5V	2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 5V	8-SOIC 31 22 21
93C56C-I/ST-ND	2K (256x8または128x16) CMOS シリアルEEPROM 5V	2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 5V	8-TSSOP 36 25 24
93AA66B-I/MCCT-ND	4K (512x8) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-DFN 49 31 30
93AA66B-I/MCTR-ND	4K (512x8) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-DFN 92331/3,300
93AA66B-I/P-ND	4K (512x8) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-DIP 65 47 45
93AA66B-I/SN-ND	4K (512x8) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-SOIC 63 45 43
93AA66A-I/MS-ND	4K (512x8) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-MSOP 38 27 26
93AA66A-I/P-ND	4K (512x8) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-DIP 36 25 24
93AA66A-I/SN-ND	4K (512x8) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-SOIC 32 24 23
93AA66A-I/ST-ND	4K (512x8) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-TSSOP 38 27 26
93AA66AT-I/MCCT-ND	4K (512x8) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-DFN 49 31 30
93AA66AT-I/MCTR-ND	4K (512x8) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-DFN 92331/3,300
93AA66AT-I/OTCT-ND	4K (512x8) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	SOT-23-6 37 24 23
93AA66AT-I/OTTR-ND	4K (512x8) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	SOT-23-6 64984/3,000
93AA66B-I/MS-ND	4K (512x8) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-MSOP 38 27 26
93AA66B-I/P-ND	4K (512x8) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-DIP 36 25 24
93AA66B-I/SN-ND	4K (512x8) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-SOIC 32 24 23
93AA66B-I/ST-ND	4K (512x8) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	8-TSSOP 38 27 26
93AA66BT-I/OTCT-ND	4K (512x8) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	SOT-23-6 37 24 23
93AA66BT-I/OTTR-ND	4K (512x8) CMOS シリアルEEPROM 1.8V	4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, 1.8V	SOT-23-6 64984/3,000
93AA66C-I/MS-ND	4K (512x8または256x16) シリアルEEPROM 1.8V	4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V	8-MSOP 38 27 26
93AA66C-I/P-ND	4K (512x8または256x16) シリアルEEPROM 1.8V	4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V	8-DIP 36 25 24
93AA66C-I/SN-ND	4K (512x8または256x16) シリアルEEPROM 1.8V	4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V	8-SOIC 32 24 23
93AA66C-I/ST-ND	4K (512x8または256x16) シリアルEEPROM 1.8V	4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V	8-TSSOP 38 27 26
93AA66CT-I/MCCT-ND	4K (512x8または256x16) シリアルEEPROM 1.8V	4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V	8-DFN 49 31 30
93AA66CT-I/MCTR-ND	4K (512x8または256x16) シリアルEEPROM 1.8V	4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V	8-DFN 92331/3,300
93L56B-I/P-ND	4K (512x8または256x16) CMOS シリアルEEPROM 2.5V	4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, 2.5V	8-DIP 65 47 45

C

* RoHS 準拠 ★ 大量にお求めの場合は価格の相談に応じます! ★ (続き)

7,500円以上のご注文の運送費は無料! (日本円でのご注文に限りです。) 価格は全て日本円で関税込み

www.digikey.jp - 電話: 0120-855-960 - Fax: 0120-855-961

(JP2011-JA) 1485