



射频连接器和适配器




图	类型	说明	线缆组 RG/U	Digi-Key 零件编号	1	25	50	Emerson 零件编号
连接器								
直 75 欧 BNC								
1	插头	压接型, 焊接或压接触点, 75Ω	RG-59, 140, 302, Belden 9209A, 8279, 8241, 8263	367-1067-ND	5.36	4.88	3.90	CPMC-68-2
			RG-6, Belden 8215	367-1069-ND	5.97	5.43	4.34	CPMC-68-5
			RG-179, 187, Belden 1520A	367-1072-ND	6.44	5.85	4.68	CPMC-68-20
BNC								
1	插头	压接型, 推入式, 50Ω	RG-58	367-1001-ND	2.05	1.87	1.50	CP-88-1
			RG-59, 62	367-1002-ND	1.97	1.79	1.44	CP-88-2
			RG-6	367-1004-ND	2.11	1.92	1.54	CP-88-5
		压接型, 焊接或压接触点, 50Ω	RG-179, 187	367-1043-ND	2.62	2.38	1.91	CPM-88-20
			RG-174, 188, 316	367-1044-ND	2.62	2.38	1.91	CPM-88-19
			RG-58, 141	367-1047-ND	2.62	2.38	1.91	CPMC-88-1
压接型, 焊接或压接触点, 75Ω	RG-59, 62	367-1048-ND	2.62	2.38	1.91	CPMC-88-2		
	RG-59, 62, TFE	367-1050-ND	2.62	2.38	1.91	CPMC-88-10		
	RG-142, 223, 400, 55	367-1052-ND	2.62	2.38	1.91	CPMC-88-13		
2	插头	扭入式, 可现场安装, 50Ω	Belden 8218, 1855A	367-1046-ND	2.62	2.38	1.91	CPMC-88-18
			RG-59, 62	367-1045-ND	2.62	2.38	1.91	CPMC-78-2
3	插头	扭入式, 可现场安装, 50Ω	RG-58	367-1030-ND	1.97	1.80	1.44	CPFI-UG88-1
			RG-59, 62	367-1031-ND	1.96	1.79	1.43	CPFI-UG88-2
4	插头	扭入式, 可现场安装, 50Ω	RG-6	367-1034-ND	1.88	1.71	1.37	CPFI-UG88-5
			—	367-1019-ND	3.01	2.74	2.19	CP-1094-AST
5	插头	扭入式, 可现场安装, 50Ω	—	367-1020-ND	3.01	2.74	2.19	CP-1094-U
			—	367-1036-ND	2.53	2.30	1.84	CPFI-UG89-2
6	插头	扭入式, 可现场安装, 50Ω	RG-59, 62	367-1007-ND	2.07	1.89	1.51	CP-89-2
			—	—	—	—	—	—
F 型								
7	插头	压接型插头	RG-6	367-1022-ND	.45	.41	.33	CPF-56-ALM
			RG-6 四层屏蔽	367-1023-ND	.50	.46	.37	CPF-56-ALS
			RG-59	367-1025-ND	.45	.41	.33	CPF-59-ALM
			RG-6	367-1027-ND	.47	.43	.35	CPFI-56
8	插头	扭入式插头 (非压接)	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	

图	类型	说明	线缆组 RG/U	Digi-Key 零件编号	1	25	50	Emerson 零件编号
TNC								
9	插头	压接型插头焊接或压接	RG-58, 141	367-1056-ND	2.62	2.38	1.91	CPMC-TNC-1
			RG-142, 223, 400, 55	367-1057-ND	2.62	2.38	1.91	CPMC-TNC-13
			RG-8X (迷你型 8)	367-1058-ND	2.62	2.38	1.91	CPMC-TNC-17
N 型								
10	插头	压接型插头	RG-58	367-1059-ND	5.39	4.90	3.92	CPN-1
			RG-142, TFE	367-1060-ND	5.39	4.90	3.92	CPN-142T
			RG-8, 213	367-1061-ND	5.39	4.90	3.92	CPN-8
			RG-142, 223, 400	367-1085-ND	7.23	6.57	5.26	CPN-68-13
			RG-8, 213	367-1062-ND	5.39	4.90	3.92	CPN-8/110
			Proflex RG-450	367-1063-ND	5.39	4.90	3.92	CPN-16
			RG-8X (迷你型 8)	367-1086-ND	5.39	4.90	3.92	CPN-17
			RG-8, 213	367-1079-ND	7.88	7.17	5.74	CPN-68-8
11	插头	压接型插头	RG-58, Belden 9907	367-1080-ND	5.96	5.43	4.34	CPN-68-1
			—	367-1081-ND	3.69	3.36	2.69	CP-AD801
12	插头	法兰安装插孔	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	
UHF								
13	插头	焊接型, 标准型	RG-8, 213	367-1010-ND	3.81	3.46	2.77	CP-AD-250
			—	—	—	—	—	
14	插头	压接型, 压接触点	RG-58	367-1037-ND	3.21	2.92	2.34	CPL-259-1
			RG-59, 62	367-1038-ND	3.21	2.92	2.34	CPL-259-2
			RG-8	367-1039-ND	1.80	1.64	1.31	CPL-259-8
			RG-59, TFE	367-1040-ND	1.55	1.41	1.13	CPL-259-10
15	插头	4 孔法兰安装插孔	—	367-1082-ND	1.83	1.67	1.34	CP-AD206
			—	—	—	—	—	
迷你 UHF								
16	插头	压接型, 焊接或压接触点	RG-58	367-1064-ND	1.70	1.55	1.24	MINI-UHF-1
			RG-8X (迷你型 8)	367-1066-ND	1.70	1.55	1.24	MINI-UHF-17

图	说明	Digi-Key 零件编号	1	25	50	Emerson 零件编号
适配器						
F In-系列						
17	插孔至插孔适配器, 3/4" 直列接头	367-1026-ND	.39	.35	.28	CPF-81
BNC						
18	插孔至插孔适配器	367-1015-ND	1.54	1.40	1.12	CP-AD-555
19	隔墙插孔至带锁定垫圈的插孔适配器	367-1016-ND	5.24	4.77	3.82	CP-AD-556M
Between 系列						
20	N 插头至 SMA 插孔	367-1017-ND	6.90	6.28	5.02	29-3840
21	BNC 插头至 F 插孔	367-1014-ND	2.49	2.26	1.81	CP-AD-516
22	BNC 插孔至 RCA 插孔	367-1012-ND	1.76	1.61	1.29	CP-AD-501
23	BNC 50 欧插头至 RCA 插孔	367-1013-ND	1.36	1.24	.99	CP-AD-515
N 型						
24	插孔至插孔适配器	367-1087-ND	4.79	4.36	3.49	CP-AD850
25	插孔至隔墙插孔适配器	367-1088-ND	4.79	4.36	3.49	CP-AD851
26	插头至插头适配器	367-1089-ND	6.57	5.98	4.78	CP-AD800
UHF						
27	插孔至插孔适配器	367-1083-ND	2.67	2.43	1.94	CP-AD204
28	插孔至插孔至插孔 T 适配器	367-1084-ND	9.13	8.30	6.64	CP-AD210
29	隔墙插孔至隔墙插孔适配器	367-1090-ND	6.13	5.57	4.46	CP-AD207

图	类型	说明	线缆组 RG/U	Digi-Key 零件编号	1	10	50	Johnson 零件编号
11 GHz MIL-PRF-39012 连接器								
N 型								
12	插孔	4 孔法兰安装插孔, 焊接	—	J873-ND	24.70	—	—	138-4701-607
30	插头	直形压接	RG-58/U, 141, 303	J841-ND	15.28	13.40	11.52	138-4407-007
			RG-213, 8/U	J842-ND	16.90	14.82	12.74	138-4416-007
			RG-214, 9/U	J843-ND	16.58	14.54	12.50	138-4418-007
			RG-142, 55/U, 223, 400	J844-ND	15.28	13.40	11.52	138-4408-007
			RG-316, 161/U, 174, 188	J845-ND	19.50	17.10	14.70	138-4403-007
	插头	直形焊接	RG-316 DS, 188 DS	J846-ND	20.15	17.67	15.19	138-4404-007
			LMR-400, Belden 9913	J847-ND	16.25	14.25	12.25	138-4449-007
			RG-401, 0.250 半刚性	J854-ND	16.71	14.65	12.60	138-4696-001
			RG-402, 0.141 半刚性	J855-ND	16.45	14.43	12.40	138-4694-001
			RG-405, 0.086 半刚性	J856-ND	16.45	14.43	12.40	138-4693-001
31	插头	直角压接	RG-401, 0.250 半刚性	J857-ND	16.51	14.48	12.45	138-4696-011
			RG-402, 0.141 半刚性	J858-ND	21.78	19.10	16.42	138-4694-011
			RG-405, 0.086 半刚性	J859-ND	17.36	15.22	13.09	138-4693-011
			RG-58/U, 141, 303	J848-ND	25.68	22.52	19.36	138-4407-107
			RG-213, 8/U	J849-ND	21.45	18.81	16.17	138-4416-107
	插头	直形压接	RG-214, 9/U	J850-ND	21.45	18.81	16.17	138-4418-107
			RG-142, 55/U, 223, 400	J851-ND	25.68	22.52	19.36	138-4408-107
			RG-316, 161/U, 174, 188	J852-ND	24.70	21.66	18.62	138-4403-107
			RG-316 DS, 188 DS	J853-ND	25.35	22.23	19.11	138-4404-107
			RG-58/U, 141, 303	J860-ND	20.09	17.62	15.15	138-4307-407
32	插头	直形压接	RG-213, 8/U	J861-ND	19.83	—	—	138-4316-407
			RG-214, 9/U	J862-ND	20.15	17.67	15.19	138-4318-407
			RG-142, 55/U, 223, 400	J863-ND	20.09	17.62	15.15	138-4308-407
			RG-316, 161/U, 174, 188	J864-ND	25.68	22.52	19.36	138-4303-407
			RG-316 DS, 188 DS	J865-ND	25.68	22.52	19.36	138-4304-407
	插头	直形焊接	LMR-400, Belden 9913	J866-ND	20.35	17.85	15.34	138-4349-407
			RG-401, 0.250 半刚性	J867-ND	22.43	—	—	138-4596-401
			RG-402, 0.141 半刚性	J868-ND	17.88	—	—	138-4594-401
			RG-405, 0.086 半刚性	J869-ND	22.43	19.67	16.91	138-4593-401
			—	J874-ND	24.70	—	—	138-4701-407

图	说明	Digi-Key 零件编号	1	10	50	Johnson 零件编号
18 GHz MIL-PRF-39012 适配器						
N 型						
24	插孔至插孔适配器	J870-ND	33.54	29.42	25.29	138-4901-807
25	插孔至隔墙插孔适配器	J871-ND	38.68	33.92	29.16	138-4901-407
26	插头至插头适配器	J872-ND	41.86	36.71	31.56	138-4901-817

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

digikkey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686

(CN082-09) 419