

Analog Devices 零件编号	Digi-Key 零件编号	描述	封装	单价★		
				1	25	100
ADV212-ASD-P160-EB ADV212BBCZ-115 ADV212BBCZ-150 ADV212BBCZRL-115 ADV212BBCZRL-115	ADV212-ASD-P160-EB-ND ADV212BBCZ-115-ND ADV212BBCZ-150-ND ADV212BBCZRL-115CT-ND ADV212BBCZRL-115TR-ND	ADV212 的评估板 JPG 2000 视频编解码器 * JPG 2000 视频编解码器 * JPG 2000 视频编解码器 * JPG 2000 视频编解码器 *	Evaluation Board for ADV212 Codec JPEG 2000 Video * Codec JPEG 2000 Video * Codec JPEG 2000 Video * Codec JPEG 2000 Video *	— 121-CSPBGA 144-CSPBGA 121-CSPBGA 121-CSPBGA	843.75 44.64 53.57 44.64 55131.00/1,500	— — 41.67 50.00 41.67 38.69 41.67 38.69
ADV212BBCZRL-150 ADV212BBCZRL-150 ADV601JS12 ADV720KST	ADV212BBCZRL-150CT-ND ADV212BBCZRL-150TR-ND ADV601JS12-ND ADV720KST-ND	JPG 2000 视频编解码器 * JPG 2000 视频编解码器 * 视频编解码器, 32 位 视频编解码器, 10 位	Codec JPEG 2000 Video * Codec JPEG 2000 Video * Codec Video 32-Bit Codec Video 10-Bit	144-CSPBGA 144-CSPBGA 160-PQFP 64-LQFP	53.57 44102.00/1,000 77.34 14.24	50.00 — 72.19 12.83 46.43 67.03 11.38

DAS

AD974ARSZ AD974ARZ AD974BRZ AD974BRZ-ND AD7581KN	AD974ARSZ-ND AD974ARZ-ND AD974BRZ-ND AD974BRZ-ND AD7581KN-ND	DAS, 16 位, 4 通道, 200Ksps * DAS, 16 位, 4 通道, 200Ksps * DAS, 16 位, 4 通道, 200Ksps * DAS, 16 位, 4 通道, 200Ksps * DAS, 8 位, 8 通道	DAS 16-Bit, 4-Channel, 200kpsps * DAS 16-Bit, 4-Channel, 200kpsps * DAS 16-Bit, 4-Channel, 200kpsps * DAS 16-Bit, 4-Channel, 200kpsps * DAS 8-Bit, 8-Channel	28-SSOP 28-SOIC 28-SOIC 28-SSOP 28-Dip	47.04 47.04 58.65 58.65 29.54	43.91 43.91 54.74 54.74 27.57	40.77 40.77 50.83 50.83 25.60
AD7581KNZ AD7581LN AD7716BP AD7716BSZ AD7874ANZ	AD7581KNZ-ND AD7581LN-ND AD7716BP-ND AD7716BSZ-ND AD7874ANZ-ND	DAS, 8 位, 8 通道 * DAS, 8 位, 8 通道 DAS, 22 位, LC ² MOS DAS, 22 位, LC ² MOS * DAS, 12 位, 4 通道, LC ² MOS *	DAS 8-Bit, 8-Channel * DAS 8-Bit, 8-Channel DAS 22-Bit LC ² MOS DAS 22-Bit LC ² MOS * DAS 12-Bit, 4-Channel LC ² MOS *	28-Dip 28-Dip 44-PLCC 44-PQFP 28-Dip	28.25 40.34 61.20 65.48 64.10	26.37 37.65 57.12 61.11 59.83	24.48 34.96 53.04 56.75 55.55
AD7874ARZ AD7890ARZ-10 AD7890BRZ-10 AD7891APZ-1 AD7891AS-1 AD7891AS-2 AD7891ASZ-1 AD7891YP-1	AD7874ARZ-ND AD7890ARZ-10-ND AD7890BRZ-10-ND AD7891APZ-1-ND AD7891AS-1-ND AD7891AS-2-ND AD7891ASZ-1-ND AD7891YP-1-ND	DAS, 12 位, 4 通道, LC ² MOS * DAS, 12 位 * DAS, 12 位 * DAS, 12 位, 8 通道, 高速 * DAS, 12 位, 8 通道, 高速 * DAS, 12 位, 8 通道, 高速 * DAS, 12 位, 8 通道, 高速 * DAS, 12 位, 8 通道, 高速 *	DAS 12-Bit, 4-Channel LC ² MOS * DAS 12-Bit * DAS 12-Bit * DAS 12-Bit, 8-Channel High Speed * DAS 12-Bit, 8-Channel High Speed * DAS 12-Bit, 8-Channel High Speed * DAS 12-Bit, 8-Channel High Speed * DAS 12-Bit, 8-Channel High Speed *	28-SOIC 24-SOIC 24-SOIC 44-PLCC 44-MQFP 44-MQFP 44-MQFP 44-PLCC	62.22 18.21 23.99 26.57 24.84 24.84 26.57 62.79	58.08 17.00 22.39 24.80 23.19 23.19 24.80 58.61	53.93 15.79 20.79 23.03 21.53 21.53 23.03 54.42

调制解调器应用程序

AD9860BST AD9861BCP-50 AD9861BCPZ-50 AD9861BCP-80 AD9862BST	AD9860BST-ND AD9861BCP-50-ND AD9861BCPZ-50-ND AD9861BCP-80-ND AD9862BST-ND	前端混合信号 前端混合信号 * 前端混合信号 * 前端混合信号 * 前端混合信号 *	Front-End Mixed-Signal Front-End Mixed-Signal Front-End Mixed-Signal * Front-End Mixed-Signal * Front-End Mixed-Signal *	128-LQFP 64-LFCSP 64-LFCSP 64-LFCSP 128-LQFP	27.00 21.05 19.13 26.80 49.67	25.20 19.65 17.85 24.83 46.36	23.40 18.24 16.58 23.05 43.05
AD9862BSTZ AD9863BCP-50 AD9863BCPZ-50 AD9865BCP AD9975BST	AD9862BSTZ-ND AD9863BCP-50-ND AD9863BCPZ-50-ND AD9865BCP-ND AD9975BST-ND	前端混合信号 * 前端混合信号 * 前端混合信号 * 前端混合信号 * 前端混合信号 *	Front-End Mixed-Signal * Front-End Mixed-Signal * Front-End Mixed-Signal * Front-End Mixed-Signal * Front-End Mixed-Signal *	128-LQFP 64-LFCSP 64-LFCSP 64-LFCSP 48-LQFP	53.13 42.08 38.25 19.55 16.52	49.59 39.27 35.70 18.25 15.42	46.05 36.47 33.15 16.94 14.32

Analog Devices 零件编号	Digi-Key 零件编号	描述	封装	单价★			
				1	25	100	
模拟到数字							
AD573JNZ AD573JPZ AD574AJNZ AD574AKD AD574AKNZ	AD573JNZ-ND AD573JPZ-ND AD574AJNZ-ND AD574AKD-ND AD574AKNZ-ND	10 位 SAR 寄存器, 模数转换器 * 10 位 SAR 寄存器, 模数转换器 * 带基准的 12 位模数转换器 * 带基准的 12 位模数转换器 * 带基准的 12 位模数转换器 *	ADC 10-Bit SAR Register * ADC 10-Bit SAR Register * ADC 12-Bit with Reference * ADC 12-Bit with Reference * ADC 12-Bit with Reference *	20-Dip 20-PLCC 28-Dip 28-Dip 28-Dip	45.14 45.14 32.21 56.88 42.65	42.13 42.13 30.06 53.09 39.81	39.12 39.12 27.92 49.30 36.96
AD574AKP AD670JNZ AD673JD AD674BAD AD676KD	AD574AKP-ND AD670JNZ-ND AD673JD-ND AD674BAD-ND AD676KD-ND	带基准的 12 位模数转换器 模数转换器, 8 位信号状态 * 8 位模数转换器, 带基准/时钟比较器 12 位单声道模数转换器, 3 输出 16 位 100kpsps 模数转换器	ADC 12-Bit with Reference ADC 8-Bit Signal Condition * ADC 8-Bit with Ref./Clock/Comparator ADC 12-Bit Mono 3-Output ADC 16-Bit, 100kpsps	28-PLCC 20-Dip 20-Dip 28-Dip 28-Dip	37.80 21.24 36.65 46.91 85.26	35.28 19.83 34.21 43.78 79.58	32.76 18.41 31.76 40.66 73.90
AD677JNZ AD677JR AD677JRZ AD677KR AD677KRZ	AD677JNZ-ND AD677JR-ND AD677JRZ-ND AD677KR-ND AD677KRZ-ND	16 位 100kpsps 模数转换器 * 16 位 100kpsps 模数转换器 * 16 位 100kpsps 模数转换器 * 16 位 100kpsps 模数转换器 * 16 位 100kpsps 模数转换器 *	ADC 16-Bit, 100kpsps * ADC 16-Bit, 100kpsps * ADC 16-Bit, 100kpsps * ADC 16-Bit, 100kpsps * ADC 16-Bit, 100kpsps *	16-Dip 28-SOIC 28-SOIC 28-SOIC 28-SOIC	50.73 54.20 49.26 63.74 57.95	47.35 50.59 45.98 59.49 54.09	43.97 46.97 42.70 55.24 50.22
AD678BD AD678JNZ AD679JNZ AD679KNZ AD774BARZ	AD678BD-ND AD678JNZ-ND AD679JNZ-ND AD679KNZ-ND AD774BARZ-ND	12 位 200kpsps 模数转换器 * 12 位 200kpsps 模数转换器 * 14 位 128kpsps 模数转换器 * 14 位 128kpsps 模数转换器 * 12 位单声道模数转换器 *	ADC 12-Bit, 200kpsps ADC 12-Bit, 200kpsps * ADC 14-Bit, 128kpsps * ADC 14-Bit, 128kpsps * ADC 12-Bit Mono *	28-Dip 28-Dip 28-Dip 28-Dip 28-SOIC	140.25 64.29 70.73 83.33 43.11	130.90 60.01 66.01 77.77 40.24	121.55 55.72 61.30 72.22 37.37
AD779KD AD876JR AD876JSTZ AD976AANZ AD976AARZ	AD779KD-ND AD876JR-ND AD876JSTZ-ND AD976AANZ-ND AD976AARZ-ND	14 位采样模数转换器 10 位 CMOS 模数转换器, 20Mpsps 10 位 CMOS 模数转换器, 20Mpsps * 16 位 200kpsps 模数转换器 * 16 位 200kpsps 模数转换器 *	ADC 14-Bit Sampling ADC CMOS 10-Bit, 20Mpsps ADC CMOS 10-Bit, 20Mpsps * ADC 16-Bit, 200kpsps * ADC 16-Bit, 200kpsps *	28-CDIP 28-SOIC 48-TQFP 28-Dip 28-SOIC	118.23 8.14 13.83 47.84 46.44	110.35 6.52 12.45 44.65 43.35	102.47 5.50 11.04 41.46 40.25
AD976ABNZ AD976ABRSZ AD976ABRZ AD976ANZ AD976AR	AD976ABNZ-ND AD976ABRSZ-ND AD976ABRZ-ND AD976ANZ-ND AD976AR-ND	16 位 200kpsps 模数转换器 * 16 位 200kpsps 模数转换器 * 16 位 200kpsps 模数转换器 * 16 位 100kpsps 模数转换器 * 16 位 100kpsps 模数转换器 *	ADC 16-Bit, 200kpsps * ADC 16-Bit, 200kpsps * ADC 16-Bit, 200kpsps * ADC 16-Bit, 100kpsps * ADC 16-Bit, 100kpsps *	28-Dip 28-SSOP 28-SOIC 28-Dip 28-SOIC	59.79 58.05 58.05 38.25 40.86	55.81 54.18 54.18 35.70 38.14	51.82 50.31 50.31 33.15 35.42
AD976ARZ AD976ARS AD976ARSZ AD976BNZ AD976BRZ	AD976ARZ-ND AD976ARS-ND AD976ARSZ-ND AD976BNZ-ND AD976BRZ-ND	16 位 100kpsps 模数转换器 * 16 位 200kpsps 模数转换器 * 16 位 200kpsps 模数转换器 * 16 位 100kpsps 模数转换器 * 16 位 100kpsps 模数转换器 *	ADC 16-Bit, 100kpsps * ADC 16-Bit, 200kpsps ADC 16-Bit, 200kpsps * ADC 16-Bit, 100kpsps * ADC 16-Bit, 100kpsps *	28-SOIC 28-SSOP 28-SSOP 28-Dip 28-SOIC	37.14 40.86 37.14 47.84 46.44	34.67 38.14 34.67 44.65 43.35	32.19 35.42 32.19 41.46 40.25
AD977ABNZ AD977ABR AD977ABRZ AD977ANZ AD977ARZ	AD977ABNZ-ND AD977ABR-ND AD977ABRZ-ND AD977ANZ-ND AD977ARZ-ND	16 位 200kpsps 模数转换器 * 16 位 200kpsps 模数转换器 * 16 位 200kpsps 模数转换器 * 16 位 100kpsps 模数转换器 * 16 位 100kpsps 模数转换器 *	ADC 16-Bit, 200kpsps * ADC 16-Bit, 200kpsps ADC 16-Bit, 200kpsps * ADC 16-Bit, 100kpsps * ADC 16-Bit, 100kpsps *	20-Dip 20-SOIC 20-SOIC 20-Dip 20-SOIC	59.79 63.84 58.05 38.25 37.14	55.81 59.59 54.18 35.70 34.67	51.82 55.33 50.31 33.15 32.19
AD977CNZ AD977CRSZ AD1376KD AD1377KD AD1555APZ	AD977CNZ-ND AD977CRSZ-ND AD1376KD-ND AD1377KD-ND AD1555APZ-ND	16 位 100kpsps 模数转换器 * 16 位 100kpsps 模数转换器 * 单路 16 位模数转换器 单路 16 位模数转换器 带低噪声 PGA 的 24 位模数转换器 *	ADC 16-Bit, 100kpsps * ADC 16-Bit, 100kpsps * ADC Single 16-Bit ADC Single 16-Bit ADC 24-Bit with Low Noise PGA *	20-Dip 28-SSOP 32-Dip 32-Dip 28-PLCC	29.37 28.53 398.48 558.80 122.34	27.42 26.63 371.91 — 114.19	25.46 24.73 345.35 — 106.03
AD1555BPZ AD1674ARZ AD1674BD AD1674BRZ AD1674JNZ	AD1555BPZ-ND AD1674ARZ-ND AD1674BD-ND AD1674BRZ-ND AD1674JNZ-ND	带低噪声 PGA 的 24 位模数转换器 * 12 位 100kpsps 模数转换器 * 12 位 100kpsps 模数转换器 * 12 位 100kpsps 模数转换器 * 12 位 100kpsps 模数转换器 *	ADC 24-Bit with Low Noise PGA * ADC 12-Bit, 100kpsps * ADC 12-Bit, 100kpsps ADC 12-Bit, 100kpsps * ADC 12-Bit, 100kpsps *	28-PLCC 28-SOIC 28-Dip 28-SOIC 28-Dip	159.38 29.97 69.12 41.58 26.46	148.75 27.98 64.52 38.81 24.70	138.13 25.98 59.91 36.04 22.94
AD1674JRZ AD1674KNZ AD1674KRZ	AD1674JRZ-ND AD1674KNZ-ND AD1674KRZ-ND	12 位 100kpsps 模数转换器 * 12 位 100kpsps 模数转换器 * 12 位 100kpsps 模数转换器 *	ADC 12-Bit, 100kpsps * ADC 12-Bit, 100kpsps * ADC 12-Bit, 100kpsps *	28-SOIC 28-Dip 28-SOIC	25.68 37.02 35.94	23.97 34.56 33.55	22.26 32.09 31.15

* 符合 RoHS 规范要求

(转下页)

★ 欢迎来电查询, 大批量订购, 价格优惠! ★

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)