

Digi-Key 零件编号	说明	封装	单价★			
			1	25	100	
MM5483N-ND	液晶显示驱动器, 31 段*	Liquid Crystal Display Driver, 31 Segments*	40-Dip	6.05	4.60	3.51
MM145453V-ND	液晶显示驱动器, 33 段*	Liquid Crystal Display Driver, 33 Segments*	44-PLCC	5.33	4.05	3.09
SCAN15MB200TSQCT-ND	双路 1.5Gbps 2:1/1:2 LVDS 多路复用器/缓冲器*	Dual, 1.5Gbps 2:1/1:2 LVDS Mux/Buffer*	48-LFP	10.48	8.29	6.64
SCAN15MB200TSQTR-ND	双路 1.5Gbps 2:1/1:2 LVDS 多路复用器/缓冲器*	Dual, 1.5Gbps 2:1/1:2 LVDS Mux/Buffer*	48-LFP	1584.33	250	3.72
SCAN90CP02VY-ND	1.5Gbps 2x2 LVDS 交叉点开关*	1.5Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch*	32-LQFP	5.86	4.64	3.72
SCAN90CP02SPT-ND	1.5Gbps 2x2 LVDS 交叉点开关*	1.5Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch*	28-LLP	5.86	4.64	3.72
SCAN90CP02SPT-ND	1.5Gbps 2x2 LVDS 交叉点开关*	1.5Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch*	28-LLP	3459.60	1,000	6.14
SCAN92LV09SLC-ND	带边界 SCAN 的 9 通道 LVDS 收发器	9 Ch. LVDS Transceiver with Boundary SCAN	64-FBGA	9.68	7.66	6.14
SCAN92LV09VEH-ND	带边界 SCAN 的 9 通道 LVDS 收发器	9 Ch. LVDS Transceiver with Boundary SCAN	64-LQFP	9.58	7.57	6.07
SCAN12100TYA-ND	1228.8 和 614.4Mbps CPRI SerDes*	1228.8 and 614.4Mbps CPRI SerDes*	100-TQFP	16.71	14.33	12.71
SCAN16512ASM-ND	三态低压通用 16 位 IEEE 1149.1 总线收发器	Tri-St. Low Volt. Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transcvr	64-FBGA	7.81	6.18	4.95
SCAN16602SM-ND	LV 通用型 16 位 IEEE 1149.1 总线收发器*	LV Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transceiver*	64-FBGA	5.80	4.59	3.68
SCAN25100TYA-ND	2457.6、1228.8 和 614.4 Mbps CPRI 串行器/解串器*	2457.6, 1228.8, and 614.4 Mbps CPRI Serializer/Deserializer*	100-TQFP	19.20	17.92	16.64
SCAN90004TVS-ND	4 通道 LVDS 缓冲器/转发器*	4-Channel LVDS Buffer/Repeater*	48-TQFP	7.48	5.91	4.74
SCAN162512ASM-ND	三态低压通用 16 位 IEEE 1149.1 总线收发器	Tri-State Low Voltage Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transceiver	64-FBGA	7.81	6.18	4.95
SCAN162602SM-ND	低压通用 16 位 IEEE 1149.1 总线收发器	Low Volt. Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transceiver	64-FBGA	5.80	4.59	3.68
SCAN921023SLC-ND	带有 IEEE 1149.1 JTAG 和 BIST 的 20-66MHz 10 位串行器	20-66MHz, 10-Bit Serializer with IEEE 1149.1 JTAG and BIST	49-FBGA	9.58	7.57	6.07
SCAN921025HSM-ND	高温 20-80MHz 10 位总线 LV SerDes*	High Temperature 20-80MHz 10-Bit Bus LV SerDes*	49-FBGA	9.98	7.89	6.32
SCAN921025SLC-ND	带有 IEEE 1149.1 JTAG 和 BIST 的 30-80MHz 10 位串行器	30-80MHz 10-Bit Serializer with IEEE 1149.1 JTAG and BIST	49-FBGA	9.58	7.57	6.07
SCAN921224SLC-ND	带有 IEEE 1149.1 JTAG 和 BIST 的 20-66MHz 10 位解串器*	20-66MHz, 10-Bit Deserializer with IEEE 1149.1 JTAG and BIST*	49-FBGA	9.58	7.57	6.07
SCAN921226HSM-ND	高温 20-80MHz 10 位总线 LVDS SerDes*	High Temp. 20-80MHz 10-Bit Bus LVDS SerDes*	49-FBGA	9.98	7.89	6.32
SCAN921226SLC-ND	带有 IEEE 1149.1 JTAG 和 BIST 的 30-80MHz 10 位解串器	30-80MHz 10-Bit Deserializer with IEEE 1149.1 JTAG and BIST	49-FBGA	9.58	7.57	6.07
SCAN921260UJB-ND	带有 IEEE 1149.1 JTAG 和 BIST 的 X6 1:10 解串器	X6 1:10 Deserializer with IEEE 1149.1 JTAG and BIST	196-LBGA	25.65	23.94	22.23
SCAN921821TSM-ND	双路 18 位串行器, 带预加重 IEEE 1149.1 (JTAG) 和 AT 速度 BIST*	Dual 18-Bit Serializer with Pre-Emphasis, IEEE 1149.1 (JTAG), and AT-Speed BIST*	100-FBGA	13.30	11.40	10.11
SCAN926260TUF-ND	带 IEEE 1149.1 和 BIST 的 X6 1:10 总线 LVDS 解串器	X6 1:10 Bus LVDS Deserializer w/IEEE 1149.1 and BIST	196-LBGA	27.75	25.90	24.05
SCAN928026TUF-ND	8 通道 10:1 串行器*	8-Channel, 10:1 Serializer*	196-LBGA	25.65	23.94	22.23
SCAN116602SM-ND	LV 通用型 16 位 IEEE 1149.1 总线收发器	LV Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transceiver	64-FBGA	5.80	4.59	3.68
SCAN1162602SM-ND	LV 通用型 16 位 IEEE 1149.1 总线收发器	LV Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transceiver	64-FBGA	5.80	4.59	3.68
SCANSTA101SM-ND	低压 IEEE 1149.1 STA 主*	Low Voltage IEEE 1149.1 STA Master*	49-FBGA	14.14	12.12	10.75
SCANSTA111MT-ND	增强型 SCAN 桥, 可多点寻址 IEEE 1149.1 JTAG 端口*	Enhanced SCAN Bridge, Multidrop Addressable IEEE 1149.1 JTAG Port*	48-TSSOP	8.59	6.79	5.44
SCANSTA111SM-ND	增强型 SCAN 桥, 可多点寻址 IEEE 1149.1 JTAG 端口*	Enhanced SCAN Bridge, Multidrop Addressable IEEE 1149.1 JTAG Port*	49-FBGA	9.07	7.18	5.75
SCANSTA112SM-ND	7 端口多点 IEEE 1149.1 JTAG 多路复用器*	7-Port Multidrop IEEE 1149.1 JTAG Mux*	100-FBGA	9.49	8.13	7.21
SCANSTA112VS-ND	7 端口多点 IEEE 1149.1 JTAG 多路复用器*	7-Port Multidrop IEEE 1149.1 JTAG Mux*	100-TQFP	9.49	8.13	7.21
SCANSTA476TSDCT-ND	8 输入 IEEE 1149.1 模拟电压监控器*	8-Input IEEE 1149.1 Analog Voltage Monitor*	16-LLP	5.35	4.07	3.11
SCANSTA476TSDTR-ND	8 输入 IEEE 1149.1 模拟电压监控器*	8-Input IEEE 1149.1 Analog Voltage Monitor*	16-LLP	2696.40	1,000	7.4
TL082CM-ND	宽带双路 JFET 输入运算放大器*	Wide Bandwidth Dual JFET Input Op Amp*	8-SOIC	1.39	1.02	0.74
TL082CMXTR-ND	宽带双路 JFET 输入运算放大器*	Wide Bandwidth Dual JFET Input Op Amp*	8-SOIC	1179.38	2,500	98
TL082CPNS-ND	Bi-FET 双路运算放大器*	Bi-FET Dual Op Amp*	8-Dip	1.84	1.35	0.98
USBN9603-28M-ND	通用串行总线全速节点控制器, 带增强型 DMA 支持*	Universal Serial Bus Full Speed Node Controller with Enhanced DMA Support*	28-SOIC	6.15	4.68	3.57
USBN9603SLBXCCT-ND	通用串行总线全速节点控制器, 带增强型 DMA 支持	Universal Serial Bus Full Speed Node Controller with Enhanced DMA Support	28-Laminate	6.07	4.80	3.85
USBN9603SLBXCRT-ND	通用串行总线全速节点控制器, 带增强型 DMA 支持	Universal Serial Bus Full Speed Node Controller with Enhanced DMA Support	28-Laminate	8174.00	2,500	3.68
USBN9604SLBXCCT-ND	通用串行总线全速节点控制器, 带增强型 DMA 支持	Universal Serial Bus Full Speed Node Controller with Enhanced DMA Support	28-CSP	5.80	4.59	3.68
USBN9604SLBXCRT-ND	通用串行总线全速节点控制器, 带增强型 DMA 支持	Universal Serial Bus Full Speed Node Controller with Enhanced DMA Support	28-CSP	7777.50	2,500	

Digi-Key 零件编号	说明	封装	单价★			
			1	25	100	
TP3054N-ND	增强型串行接口 CODEC 滤波器*	Enhanced Serial Interface CODEC Filter*	16-Dip	6.08	4.62	3.53
TP3054WM-ND	增强型串行接口 CODEC 滤波器*	Enhanced Serial Interface CODEC Filter*	16-SOIC	5.00	3.80	2.90
TP3410J304-ND	ISDN 基本存取回波消除 2B1Q U 收发器	ISDN Basic Access Echo-Cancelling 2B1Q U Transceiver	28-Dip	31.05	28.98	26.91
TP3420AV308-ND	ISDN S/T 接口装置	ISDN S/T Interface Device	20-PLCC	12.69	10.88	9.65

Digi-Key 零件编号	说明	封装	单价★			
			1	25	100	
PC16550DN-ND	UART*	UART*	40-Dip	7.96	6.30	5.05
PC16550DV-ND	UART*	UART*	44-PLCC	7.14	5.65	4.53
PC16552DV-ND	双 UART*	Dual UART*	44-PLCC	8.65	6.84	5.48
PC16552DVXTR-ND	双 UART	Dual UART	44-PLCC	2575.00	500	

Digi-Key 零件编号	说明	封装	单价★			
			1	25	100	
LX1554CM-ND	16V 超低启动电流, 电流模式 PWM*	16V, Ultra-Low Start-Up Current, Current-Mode PWM*	8-Dip	2.07	1.89	1.76
LX15621M-ND	13.1V 第二代功率因数控制器	13.1V, Second Generation Power Factor Controller	8-Dip	2.07	1.89	1.76
LX15631DM-ND	9.8V 第二代功率因数控制器*	9.8V, Second Generation Power Factor Controller*	8-SOIC	2.19	2.00	1.86
LX1671CLQ-ND	多输出 LoadSHARE™ PWM*	Multiple Output LoadSHARE™ PWM*	38-MLPQ	5.68	5.19	4.82
LX1672-03CPW-ND	多输出 LoadSHARE™ PWM*	Multiple Output LoadSHARE™ PWM*	28-TSSOP	4.49	4.10	3.81
LX1672-05CPW-ND	多输出 LoadSHARE™ PWM	Multiple Output LoadSHARE™ PWM	28-TSSOP	4.49	4.10	3.81
LX1676CPW-ND	移动 AMD Athlon™ VRM 控制器*	Mobile AMD Athlon™ VRM Controller*	38-TSSOP	6.34	5.69	4.88
LX1688CPW-ND	多灯 CCFL 控制器*	Multiple Lamp CCFL Controller*	24-TSSOP	3.86	3.47	2.97
LX1688IPW-ND	多灯 CCFL 控制器*	Multiple Lamp CCFL Controller*	24-TSSOP	7.31	6.57	5.63
LX1722CDB-ND	D 类立体声功率放大器控制器*	Class-D Stereo Power Amp Controller*	44-GSQP	8.99	8.07	6.92
LX1741CDU-ND	高效高压升压控制器*	High Efficiency High Voltage Boost Controller*	8-MSOP	1.56	1.40	1.20
LX1742CDU-ND	高效高压升压控制器*	High Efficiency High Voltage Boost Controller*	8-MSOP	1.91	1.72	1.47
LX2201CLQ-ND	USB 锂离子电池充电器*	USB Li-Ion Battery Charger*	20-MLP	3.61	3.24	2.78
LX2202 EVAL-ND	用于 USB 锂离子电池充电器的评估板	Evaluation Board for USB Li-Ion Battery Charger	—	75.00	—	—
LX2206CT-ND	双电平锂离子电池充电器*	Dual Level Li-Ion Battery Charger*	10-MLPD	1.31	1.18	1.01
LX2206TR-ND	双电平锂离子电池充电器*	Dual Level Li-Ion Battery Charger*	10-MLPD	2613.00	3,000	3.00
LX5250DBCT-ND	9 线多模式 SCSI 端子	9-Line Multimode SCSI Terminator	36-GSQP	3.90	3.50	3.00
LX5250DBTR-ND	9 线多模式 SCSI 端子	9-Line Multimode SCSI Terminator	36-GSQP	2600.00	1,000	3.00
LX5250CPW-ND	9 线多模式 SCSI 端子	9-Line Multimode SCSI Terminator	28-TSSOP	3.90	3.50	3.00
LX5251CPW-ND	9 线多模式 SCSI 端子*	9-Line Multimode SCSI Terminator*	24-TSSOP	3.90	3.50	3.00
LX5255CPW-ND	9 线 LVD SCSI 连接器	9-Line LVD SCSI Terminator	24-TSSOP	3.90	3.50	3.00
LX5261CDP-ND	27 线 LVD SCSI 源/汇稳压器	27-Line LVD SCSI Source/Sink Regulator	16-SOIC	4.60	4.20	3.90
LX6431ACDM-ND	精密可编程基准*	Precision Programmable Reference*	8-SOIC	9.0	8.2	7.7
LX9501G-ND	输入连接器线缆配件*	Input-Connector Cable Assembly*	—	4.88	4.38	3.75
MC33064DMCT-ND	欠电压检测电路*	Undervoltage Sensing Circuit*	8-SOIC	1.07	0.97	0.83
MC33064DMTR-ND	欠电压检测电路*	Undervoltage Sensing Circuit*	8-SOIC	1787.50	2,500	4.39
SG2524BDW-ND	稳压型脉宽调制器	Regulating Pulse Width Modulator	16-SOIC	5.18	4.73	4.39
SG2543DW-ND	电源输出监测电路	Power Supply Output Supervisory Circuit	16-SOIC	12.08	11.03	10.24
SG2842DM-ND	电流模式 PWM 控制器*	Current Mode PWM Controller*	8-SOIC	3.80	3.47	3.22
SG3524BDW-ND	稳压型脉宽调制器	Regulating Pulse Width Modulator	16-SOIC	4.60	4.20	3.90
SG3543DW-ND	电源输出监测电路	Power Supply Output Supervisory Circuit	16-SOIC	5.64	5.15	4.78
SG3842DM-ND	电流模式 PWM 控制器*	Current Mode PWM Controller*	8-SOIC	1.61	1.47	1.37
UC2842AD-ND	电流模式 PWM 控制器*	Current Mode PWM Controller*	14-SOIC	4.03	3.68	3.42

* 符合 RoHS 规范要求

★ 欢迎来电查询, 大批量订购, 价格优惠! ★

全部产品均以美元计价。

免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电信) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)