




EMI 抑制电容器 Y2、Y1、X2、X1 系列 (接上页)



WV (AC)	电容 (μF)	容差	尺寸 (mm)				Digi-Key 零件编号	价格			Epcos 零件编号
			w	h	L	e		1	10	100	
330	.022 ±20%	5.0	10.5	18.0	15.0	495-3239-ND	.46	3.42	25.65	B32912A3223M	
	.033 ±20%	5.0	10.5	18.0	15.0	495-3240-ND	.46	3.42	25.65	B32912A3333M	
	.047 ±20%	5.0	10.5	18.0	15.0	495-3241-ND	.61	4.56	34.18	B32912A3473M	
	.068 ±20%	6.0	11.0	18.0	15.0	495-3242-ND	.48	3.57	26.78	B32912A3683M	
	.10 ±20%	7.0	12.5	18.0	15.0	495-3243-ND	.48	3.63	27.23	B32912A3104M	
	.15 ±20%	7.0	12.5	18.0	15.0	495-3244-ND	.61	4.56	34.20	B32912B3154M	
	.15 ±20%	8.5	14.5	18.0	15.0	495-3245-ND	.61	4.56	34.20	B32912A3154M	
	.22 ±20%	8.5	14.5	18.0	15.0	495-3246-ND	.68	5.13	38.48	B32912B3224M	
	.22 ±20%	9.0	17.5	18.0	15.0	495-3247-ND	.68	5.13	38.48	B32912A3224M	
	.33 ±20%	9.0	17.5	18.0	15.0	495-3248-ND	1.04	7.80	58.50	B32912B3334M	
	.15 ±20%	6.0	15.0	26.5	22.5	495-3249-ND	.94	7.02	52.65	B32913A3154M	
	.22 ±20%	7.0	16.0	26.5	22.5	495-3250-ND	1.04	7.80	58.50	B32913A3224M	
	.33 ±20%	8.5	16.5	26.5	22.5	495-3251-ND	1.23	9.21	69.08	B32913A3334M	
	.47 ±20%	10.5	16.5	26.5	22.5	495-3252-ND	1.47	11.04	82.80	B32913A3474M	
	.47 ±20%	11.0	21.0	31.5	27.5	495-3253-ND	1.59	11.94	89.55	B32913A3744M	
	.68 ±20%	11.0	21.0	31.5	27.5	495-3254-ND	2.16	16.21	121.59	B32914B3684M	
	1.0 ±20%	13.5	23.0	31.5	27.5	495-3255-ND	1.82	13.68	102.60	B32914A3105M	

WV (AC)	电容 (μF)	容差	尺寸 (mm)				Digi-Key 零件编号	价格			Epcos 零件编号
			w	h	L	e		1	10	100	
330	1.5 ±20%	18.0	27.5	31.5	27.5	495-3256-ND	2.31	17.31	129.83	B32914A3155M	
	2.2 ±20%	19.0	30.0	31.5	27.5	495-3257-ND	3.16	23.70	177.75	B32914A3225M	
	3.3 ±20%	18.0	32.5	41.5	37.5	495-3258-ND	6.64	49.80	373.50	B32916A3335M	
	4.7 ±20%	20.0	39.5	41.5	37.5	495-3259-ND	10.24	76.80	576.00	B32916A3475M	
	6.8 ±20%	28.0	42.5	41.5	37.5	495-3260-ND	12.68	95.10	713.25	B32916A3685M	
	.010 ±20%	5.0	10.5	18.0	15.0	495-1656-ND	1.45	10.71	76.50	B81141C1103M	
	.022 ±20%	7.0	12.5	18.0	15.0	495-1657-ND	1.59	11.73	83.75	B81141C1223M	
	.033 ±20%	8.5	14.5	18.0	15.0	495-1658-ND	1.73	12.78	91.25	B81141C1333M	
	.047 ±20%	9.0	17.5	18.0	15.0	495-1659-ND	1.94	14.32	102.25	B81141C1433M	
	.068 ±20%	8.5	16.5	26.5	22.5	495-1660-ND	2.22	16.38	117.00	B81141C1683M	
440	.10 ±20%	10.5	16.5	26.5	22.5	495-1661-ND	2.73	20.13	143.75	B81141C1104M	
	.15 ±20%	11.0	20.5	26.5	22.5	495-1662-ND	2.99	22.05	157.50	B81141C1154M	
	.22 ±20%	12.5	21.5	31.5	27.5	495-1663-ND	4.29	31.64	226.00	B81141C1224M	
	.33 ±20%	14.0	24.5	31.5	27.5	495-1664-ND	5.48	40.36	288.25	B81141C1334M	
	.47 ±20%	18.0	27.5	31.5	27.5	495-1665-ND	5.62	42.53	321.00	B81141C1474M	
	.68 ±20%	16.0	28.5	41.5	37.5	495-1666-ND	9.19	69.62	525.40	B81141C1684M	

CombiSuppressor - 内置变阻器的 PET 薄膜电容器



特点: 凭借 CombiSuppressor 系列, Epcos 推出了创新的解决方案, 可用于机动车 DC 电机中抑制 EMI。CombiSuppressor 含有一个薄膜电容器和多层陶瓷变阻器, 它们在塑料外壳内并联。这种封装技术可为部件提供机械保护, 同时加快自动故障操作。

结构: • 电介质: 金属化聚对苯二甲酸乙二醇酯 • 叠膜电容器技术 • 塑料外壳 (UL 94V-0) • 环氧树脂密封 • SIOV 金属氧化物变阻器


技术规格: • 工作温度范围: -55°C ~ 125°C, 符合 ISO 7631 • 气候类别 (IEC 60068-1): 55/125/56

电容 (μF)	电容器额定电压	铝电极电压	最大电流 8/20 μs (A)	尺寸 (mm)				Digi-Key 零件编号	价格			Epcos 零件编号
				b	h	L	e		1	10	100	
0.47	22	44	200	4.5	9.5	7.8	5.0	495-3076-ND	1.03	7.68	56.40	B32529V2474J
1.0	22	44	200	5.0	10.0	7.8	5.0	495-3078-ND	1.10	8.16	59.93	B32529V2105J
0.47	26	54	200	4.5	9.5	7.8	5.0	495-3080-ND	1.12	8.32	61.10	B32529V3474J
0.68	26	54	200	4.5	9.5	7.8	5.0	495-3081-ND	1.12	8.32	61.10	B32529V3684J
1.0	26	54	200	5.0	10.0	7.8	5.0	495-3082-ND	1.16	8.64	63.45	B32529V3105J
0.47	31	65	200	4.5	9.5	7.8	5.0	495-3084-ND	1.20	8.96	65.80	B32529V9474J
0.68	31	65	200	4.5	9.5	7.8	5.0	495-3085-ND	1.20	8.96	65.80	B32529V9684J
1.0	31	65	200	5.0	10.0	7.8	5.0	495-3086-ND	1.20	8.96	65.80	B32529V9105J
0.68	38	77	200	4.5	9.5	7.8	5.0	495-3089-ND	1.25	9.28	68.15	B32529V5684J
1.0	38	77	200	5.0	10.0	7.8	5.0	495-3090-ND	1.29	9.60	70.50	B32529V5105J
0.68	45	90	100	4.5	9.5	7.8	5.0	495-3093-ND	1.33	9.92	72.85	B32529V7684J
1.0	45	90	100	5.0	10.0	7.8	5.0	495-3094-ND	1.35	10.08	74.03	B32529V7105J

电容 (μF)	电容器额定电压	铝电极电压	最大电流 8/20 μs (A)	尺寸 (mm)				Digi-Key 零件编号	价格			Epcos 零件编号
				b	h	L	e		1	10	100	
0.47	22	44	200	5.0	11.0	13.0	10.0	495-3096-ND	1.05	7.84	57.58	B32521V2474J
0.68	22	44	200	5.0	11.0	13.0	10.0	495-3097-ND	1.10	8.16	59.93	B32521V2684J
0.47	26	54	200	5.0	11.0	13.0	10.0	495-3100-ND	1.14	8.48	62.28	B32521V3474J
1.0	26	54	200	5.0	11.0	13.0	10.0	495-3102-ND	1.18	8.80	64.63	B32521V3105J
0.68	31	65	200	5.0	11.0	13.0	10.0	495-3105-ND	1.23	9.12	66.98	B32521V9684J
1.0	31	65	200	5.0	11.0	13.0	10.0	495-3106-ND	1.23	9.12	66.98	B32521V9105J
1.5	31	65	200	6.0	12.0	13.0	10.0	495-3107-ND	1.29	9.60	70.50	B32521V9155J
1.0	38	77	200	5.0	11.0	13.0	10.0	495-3110-ND	1.31	9.76	71.68	B32521V5105J
1.5	38	77	200	6.0	12.0	13.0	10.0	495-3111-ND	1.35	10.08	74.03	B32521V5155J
0.68	45	90	100	5.0	11.0	13.0	10.0	495-3113-ND	1.35	10.08	74.03	B32521V7684J
1.0	45	90	100	5.0	11.0	13.0	10.0	495-3114-ND	1.38	10.24	75.20	B32521V7105J
1.5	45	90	100	6.0	12.0	13.0	10.0	495-3115-ND	1.42	10.56	77.55	B32521V7155J



金属化聚酯膜电容器 MKT 系列



结构: • 电介质: 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (聚酯) • 层叠及缠绕电容器技术 • 塑料外壳 (UL 94V-0) • 环氧树脂密封 特点: • 脉冲强度高 • 接触可靠性高 端子: • 平行引线。

镀锡 技术数据: • 下限类别温度 T_{最小值}: -55°C • 上限类别温度 T_{最大值}: 100°C (若寿命 1000 小时和 V_C=0.5V_R, 则 125°C) • 使用寿命: 20 万小时

封装

WV (DC)	WV (AC)	电容 (μF)	容差	尺寸 (mm)				Digi-Key 零件编号	价格			Epcos 零件编号	
				b	h	L	e		1	10	100		
50	32	0.33 ±5%	3.0	6.5	7.2	5.0	495-1085-ND	.34	2.29	16.17	B32529C5334J		
		0.47 ±5%	3.5	8.0	7.2	5.0	495-1086-ND	.37	2.51	17.71	B32529C5474J		
		1.68 ±5%	4.5	9.5	7.3	5.0	495-1117-ND	.35	2.58	18.40	B32529C5684J		
		0.68 ±5%	6.0	10.5	7.5	5.0	495-1088-ND	.71	5.28	38.80	B32529C5155J		
		2.2 ±5%	7.8	13.0	7.8	5.0	495-1089-ND	1.27	9.51	71.33	B32529D5225J		
		3.3 ±5%	7.8	13.0	7.8	5.0	495-1090-ND	1.79	13.57	102.40	B32529D5335J		
		63	40	0.001 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1091-ND	.16	1.24	8.37	B32529C102J
				0.001 ±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2456-ND	.12	.91	6.50	B32529C101J
				0.0015 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1092-ND	.16	1.24	8.37	B32529C152J
				0.0022 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1093-ND	.16	1.24	8.37	B32529C222J
0.0022 ±10%	2.5			6.5	7.2	5.0	495-2518-ND	.12	.91	6.50	B32529C222K		
0.0033 ±5%	2.5			6.5	7.2	5.0	495-1094-ND	.16	1.24	8.37	B32529C332J		
0.0047 ±5%	2.5			6.5	7.2	5.0	495-1095-ND	.16	1.24	8.37	B32529C472J		
0.0047 ±10%	2.5			6.5	7.2	5.0	495-2555-ND	.12	.91	6.50	B32529C472K		
0.0068 ±5%	2.5			6.5	7.2	5.0	495-1096-ND	.16	1.24	8.37	B32529C682J		
0.01 ±5%	2.5			6.5	7.2	5.0	495-1097-ND	.16	1.24	8.37	B32529C103J		
0.01 ±10%	2.5			6.5	7.2	5.0	495-2460-ND	.12	.91	6.50	B32529C103K		
0.015 ±5%	2.5			6.5	7.2	5.0	495-1098-ND	.16	1.24	8.37	B32529C153J		
0.015 ±10%	2.5			6.5	7.2	5.0	495-2507-ND	.12	.91	6.50	B32529C153K		
0.022 ±5%	2.5			6.5	7.2	5.0	495-1099-ND	.16	1.24	8.37	B32529C223J		
0.022 ±10%	2.5			6.5	7.2	5.0	495-2520-ND	.12	.91	6.50	B32529C223K		
0.033 ±5%	2.5			6.5	7.2	5.0	495-1100-ND	.16	1.24	8.37	B32529C333J		
0.033 ±10%	2.5			6.5	7.2	5.0	495-2545-ND	.12	.91	6.50	B32529C333K		
0.047 ±5%	2.5			6.5	7.2	5.0	49						



金属化聚酯膜电容器
MKT 系列 (接上页)



WV (DC)	WV (AC)	电容 (μF)	容差	尺寸 (mm)			Digi-Key 零件编号	价格			Epcos 零件编号		
				b	h	L		1	10	100			
100	63	0.015 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1139-ND	.16	1.24	8.37	B32529C1153J		
		0.022 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1140-ND	.16	1.24	8.37	B32529C1223K		
		0.022 ±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2489-ND	.12	.91	6.50	B32529C1223K		
		0.033 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1141-ND	.16	1.24	8.37	B32529C1333J		
		0.033 ±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2495-ND	.12	.91	6.50	B32529C1333K		
		0.047 ±5%	2.5	7.0	10.0	7.5	495-1144-ND	.28	2.16	14.57	B32529C1473J		
		0.047 ±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1143-ND	.16	1.24	8.37	B32529C1473K		
		0.047 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2500-ND	.12	.91	6.50	B32529C1473K		
		0.068 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1146-ND	.16	1.24	8.37	B32529C1683J		
		0.10 ±5%	2.5	7.0	10.0	7.5	495-1148-ND	.32	2.18	15.40	B32529C1014J		
		250	160	0.10 ±10%	2.5	7.0	10.0	7.5	495-2423-ND	.25	1.86	13.25	B32529C1014K
				0.10 ±5%	4.0	7.0	13.0	10.0	495-1149-ND	.35	2.38	16.78	B32521C1014J
				0.10 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1147-ND	.16	1.24	8.37	B32529C1014J
				0.10 ±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2481-ND	.12	.91	6.50	B32529C1014K
				0.15 ±5%	3.0	8.0	10.0	7.5	495-1150-ND	.37	2.50	17.60	B32529C1154J
				0.15 ±5%	3.0	6.5	7.2	5.0	495-1151-ND	.26	1.79	12.65	B32529C1154J
				0.22 ±5%	3.0	8.0	10.0	7.5	495-1153-ND	.43	2.89	20.35	B32529C1224J
				0.22 ±10%	3.0	8.0	10.0	7.5	495-2425-ND	.33	2.45	17.50	B32529C1224K
				0.22 ±5%	4.0	7.0	13.0	10.0	495-1154-ND	.47	3.20	22.55	B32521C1224J
				0.22 ±10%	4.0	7.0	13.0	10.0	495-2436-ND	.37	2.73	19.50	B32521C1224K
				0.22 ±5%	3.5	8.0	7.2	5.0	495-1155-ND	.28	1.87	13.20	B32529C1224J
				0.22 ±10%	3.5	8.0	7.2	5.0	495-2492-ND	.22	1.61	11.50	B32529C1224K
				0.33 ±5%	4.0	8.5	10.0	7.5	495-1156-ND	.43	3.15	22.50	B32529C1334J
				0.33 ±5%	4.0	7.0	13.0	10.0	495-1159-ND	.43	3.19	22.75	B32521C1334J
				0.33 ±10%	5.0	10.5	18.0	15.0	495-1157-ND	.70	5.15	36.75	B32522C1334J
				0.33 ±5%	3.5	8.0	7.2	5.0	495-1158-ND	.37	2.50	17.60	B32529C1334J
				0.47 ±5%	5.0	10.5	18.0	15.0	495-1162-ND	.50	3.71	26.50	B32529C1474J
				0.47 ±5%	4.0	9.0	13.0	10.0	495-1163-ND	.55	4.03	28.75	B32521C1474J
				0.47 ±5%	5.0	10.5	18.0	15.0	495-1161-ND	.72	5.29	37.75	B32522C1474J
				0.47 ±10%	4.5	9.5	7.3	5.0	495-1160-ND	.34	2.49	17.75	B32529C1474J
				0.47 ±10%	4.5	9.5	7.3	5.0	495-2503-ND	.32	2.38	17.00	B32529C1474K
				0.68 ±5%	6.0	12.0	10.3	7.5	495-1165-ND	.66	4.83	34.50	B32521C1684J
				0.68 ±5%	5.0	11.0	13.0	10.0	495-1164-ND	.67	4.90	35.00	B32521C1684J
				0.68 ±5%	5.0	10.5	18.0	15.0	495-1166-ND	.71	5.28	38.78	B32529C1684J
				0.68 ±10%	6.0	10.5	7.5	5.0	495-2515-ND	.51	3.75	26.75	B32529C1684K
				1.0 ±5%	6.0	12.0	13.0	10.0	495-1167-ND	.86	6.43	47.24	B32521C1105J
				1.0 ±10%	5.0	10.5	18.0	15.0	495-1168-ND	.88	6.53	47.94	B32522C1105J
				1.0 ±5%	5.0	10.5	18.0	15.0	495-2448-ND	.92	6.79	48.50	B32522C1105K
				1.0 ±5%	7.8	13.0	7.8	5.0	495-1169-ND	.83	6.21	45.59	B32529D1105J
				1.5 ±5%	6.0	11.0	18.0	15.0	495-1171-ND	1.13	8.42	61.81	B32522C1155J
				2.2 ±5%	7.0	12.5	18.0	15.0	495-1172-ND	1.46	10.95	82.13	B32522C1225J
				3.3 ±5%	8.5	14.5	18.0	15.0	495-1173-ND	2.02	15.28	113.85	B32522C1225K
				0.001 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1174-ND	.17	1.29	8.68	B32529C1022J
				0.002 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1176-ND	.17	1.29	8.68	B32529C3222J
				0.002 ±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2537-ND	.13	.95	6.75	B32529C3222K
				0.003 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1177-ND	.17	1.29	8.68	B32529C3332J
				0.004 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1178-ND	.17	1.29	8.68	B32529C3472J
				0.0068 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1179-ND	.17	1.29	8.68	B32529C3682J
				0.01 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1180-ND	.17	1.29	8.68	B32529C1033J
				0.01 ±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2527-ND	.13	.95	6.75	B32529C1033K
				0.015 ±5%	2.5	7.0	10.0	7.5	495-1181-ND	.29	2.21	14.88	B32529C1033J
				0.015 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1182-ND	.17	1.29	8.68	B32529C1353J
				0.022 ±5%	2.5	7.0	10.0	7.5	495-1184-ND	.29	2.21	14.88	B32529C3223J
				0.022 ±10%	2.5	7.0	10.0	7.5	495-2478-ND	.22	1.61	11.50	B32529C3223K
				0.022 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1183-ND	.17	1.29	8.68	B32529C3223J
				0.022 ±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2539-ND	.13	.95	6.75	B32529C3223K
				0.033 ±5%	2.5	7.0	10.0	7.5	495-1186-ND	.28	1.87	13.20	B32529C3333J
				0.033 ±5%	3.0	6.5	7.2	5.0	495-1187-ND	.23	1.79	12.09	B32529C3333J
				0.033 ±10%	3.0	6.5	7.2	5.0	495-2543-ND	.18	1.30	9.25	B32529C3333K
				0.047 ±5%	2.5	7.0	10.0	7.5	495-1188-ND	.29	1.95	13.75	B32529C3473J
				0.047 ±5%	4.0	7.0	13.0	10.0	495-1189-ND	.33	2.22	15.68	B32521C3473J
				0.047 ±5%	3.5	8.0	7.2	5.0	495-1190-ND	.24	1.84	12.40	B32529C3473J
				0.047 ±10%	3.5	8.0	7.0	5.0	495-2552-ND	.18	1.33	9.50	B32529C3473K
	0.068 ±5%			4.0	7.0	13.0	10.0	495-1193-ND	.35	2.38	16.78	B32521C3683J	
	0.068 ±5%			4.5	9.5	7.3	5.0	495-1192-ND	.24	1.64	11.55	B32529C3683J	
	0.10 ±5%			4.0	8.5	10.0	7.5	495-1197-ND	.35	2.34	16.50	B32529C1014J	
	0.10 ±10%			4.0	8.5	10.0	7.5	495-2426-ND	.27	2.00	14.25	B32529C1014K	
	0.10 ±5%			4.0	7.0	13.0	10.0	495-1194-ND	.36	2.46	17.33	B32521C3104J	
	0.10 ±5%			4.0	7.0	13.0	10.0	495-2437-ND	.29	2.10	15.00	B32521C3104K	
	0.10 ±5%			5.0	10.5	18.0	15.0	495-1195-ND	.48	3.57	25.50	B32522C3104J	
	0.10 ±5%			4.5	9.5	7.3	5.0	495-1196-ND	.29	1.95	13.75	B32529C1014J	
	0.10 ±10%			4.5	9.5	7.3	5.0	495-2532-ND	.23	1.68	12.00	B32529C3104K	
	0.15 ±5%			4.0	9.0	13.0	10.0	495-1201-ND	.49	3.35	23.65	B32521C3154J	
	0.15 ±5%			5.0	10.5	18.0	15.0	495-1198-ND	.50	3.71	26.50	B32522C3154J	
	0.15 ±5%			5.0	10.0	7.5	5.0	495-1200-ND	.38	2.57	18.15	B32529C3154J	
	0.15 ±10%			5.0	10.0	7.5	5.0	495-2535-ND	.30	2.21	15.75	B32529C3154K	
	0.22 ±5%			5.0	11.0	13.0	10.0	495-1203-ND	.48	3.50	25.00	B32521C3224J	
	0.22 ±10%			5.0	11.0	13.0	10.0	495-2439-ND	.46	3.36	24.00	B32521C3224K	
	0.22 ±5%			5.0	10.5	18.0	15.0	495-1202-ND	.50	3.71	26.50	B32529C3224J	
	0.33 ±5%			7.8	13.0	7.8	5.0	495-1204-ND	.46	3.40	24.25	B32529C3224J	
	0.33 ±5%			5.0	11.0	13.0	10.0	495-1206-ND	.56	4.10	29.25	B32521C3334J	
	0.33 ±5%			5.0	10.5	18.0	15.0	495-1205-ND	.57	4.24	30.25	B32522C3334J	
	0.47 ±5%			6.0	12.0	13.0	10.0	495-1208-ND	.72	5.29	37.75	B32521C3474J	
	0.47 ±10%			6.0	12.0	13.0	10.0	495-2440-ND	.68	5.04	36.00	B32521C3474K	
	0.47 ±5%			6.0	11.0	18.0	15.0	495-1207-ND	.72	5.29	37.75	B32522C3474J	
	0.68 ±5%			7.0	12.5	18.0	15.0	495-1209-ND	.81	6.09	44.42	B32522C3684J	
	1.0 ±5%			8.5	14.5	18.0	15.0	495-1210-ND	.87	6.50	47.71	B32522C3105J	
	1.0 ±5%			8.5	14.5	18.0	15.0	495-2450-ND	.92	6.76	48.25	B32522C3105K	
	1.0 ±5%			8.5	14.5	18.0	15.0	495-1211-ND	.77	5.70	41.83	B32522N3105J	
	1.5 ±5%			9.0	17.5	18.0	15.0	495-2451-ND	1.30	9.56	68.25	B32522C3155K	
	3.3 ±5%			11.0	20.5	26.5	22.5	495-2454-ND	2.33	19.19	122.75	B32529C3335J	
	0.001 ±5%			2.5	7.0	10.0	7.5	495-1212-ND	.29	2.21	14.88	B32529C06102J	
	0.001 ±5%			2.5	6.5	7.2	5.0	495-1213-ND	.18	1.38	9.30	B32529C06102J	
	0.001 ±10%			2.5	6.5	7.2	5.0	495-2564-ND	.14	1.02	7.25	B32529C06102K	
	0.002 ±5%			2.5	7.0	10.0	7.5	495-1216-ND	.29	2.21	14.88	B32529C06222J	
	0.002 ±5%			2.5	6.5	7.2	5.0	495-1217-ND	.18	1.38	9.30	B32529C06222J	
	0.002 ±10%			2.5	6.5	7.2	5.0	495-2573-ND	.14	1.02	7.25	B32529C06222K	
	0.003 ±5%			2.5	7.0	10.0	7.5	495-1218-ND	.29	2.21	14.88	B32529C06332J	
	0.003 ±5%			2.5	6.5	7.2	5.0	495-1219-ND	.18	1.38	9.30	B32529C06332J	
	0.003 ±10%			2.5	6.5	7.2	5.0	495-2575-ND	.14	1.02	7.25	B32529C06332K	
0.004 ±5%	2.5			7.0	10.0	7.5	495-1221-ND	.29	2.21	14.88	B32529C06472J		
0.0047 ±1													



金属化聚酯膜电容器
MKT 系列 (接上页)



WV (DC)	WV (AC)	电容 (μF)	容差	尺寸 (mm)				Digi-Key 零件编号	Epcos 零件编号		
				b	h	L	e		数量	价格	
100	63	0.10	±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2479-2-ND†	2,800	44.00/M	B32529C1104J189
		0.10	±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2479-3-ND	3,200	44.00/M	B32529C1104J289
		0.10	±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2481-2-ND†	2,800	42.00/M	B32529C1104K189
		0.10	±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2481-3-ND	3,200	42.00/M	B32529C1104K289
		0.22	±5%	3.5	8.0	7.2	5.0	495-2491-3-ND	2,300	78.00/M	B32529C1224J289
		0.22	±10%	3.5	8.0	7.2	5.0	495-2492-3-ND	2,300	75.00/M	B32529C1224K289
		0.47	±5%	4.5	9.5	7.3	5.0	495-2502-3-ND	1,800	116.00/M	B32529C1474J289
		0.47	±10%	4.5	9.5	7.3	5.0	495-2503-2-ND†	1,500	111.00/M	B32529C1474K189
		0.47	±10%	4.5	9.5	7.3	5.0	495-2503-3-ND	1,800	111.00/M	B32529C1474K289
		0.68	±10%	6.0	10.5	7.5	5.0	495-2515-2-ND†	1,100	174.00/M	B32529C1684K189
		0.0022	±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2537-3-ND	3,200	44.00/M	B32529C3222K289
		0.01	±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2527-2-ND†	2,800	44.00/M	B32529C3103K189
0.01	±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2527-3-ND	3,200	44.00/M	B32529C3103K289		
0.022	±10%	2.5	7.0	10.0	7.5	495-2428-3-ND	3,200	75.00/M	B32520C3223K289		
0.022	±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2539-2-ND†	2,800	44.00/M	B32529C3223K189		
0.022	±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2539-3-ND	3,200	44.00/M	B32529C3223K289		
0.033	±5%	3.0	6.5	7.2	5.0	495-2542-3-ND	2,700	64.00/M	B32529C3333J289		
0.033	±10%	3.0	6.5	7.2	5.0	495-2543-3-ND	2,700	60.00/M	B32529C3333K289		
0.047	±5%	3.5	8.0	7.2	5.0	495-2551-3-ND	2,300	65.00/M	B32529C3473J289		
0.047	±10%	3.5	8.0	7.2	5.0	495-2552-2-ND†	2,000	65.00/M	B32529C3473K189		
0.047	±10%	3.5	8.0	7.2	5.0	495-2552-3-ND	2,300	62.00/M	B32529C3473K289		
0.10	±5%	4.0	7.0	13.0	10.0	495-1194-3-ND	1,000	103.00	B32521C3104J289		
0.10	±10%	4.0	8.5	10.0	7.5	495-2426-3-ND	2,000	93.00/M	B32520C3104K289		
0.10	±5%	4.5	9.5	7.3	5.0	495-2530-2-ND†	1,500	82.00/M	B32529C3104J189		
0.10	±5%	4.5	9.5	7.3	5.0	495-2530-3-ND	1,800	82.00/M	B32529C3104J289		
0.10	±10%	4.5	9.5	7.3	5.0	495-2532-3-ND	1,800	78.00/M	B32529C3104K289		
0.15	±5%	5.0	10.0	7.5	5.0	495-2535-3-ND	1,600	108.00/M	B32529C3154J289		
0.15	±10%	5.0	10.0	7.5	5.0	495-2535-3-ND	1,600	103.00/M	B32529C3154K289		
0.47	±10%	6.0	12.0	13.0	10.0	495-2440-2-ND†	1,100	235.00/M	B32521C3474K189		
1.0	±5%	8.5	14.5	18.0	15.0	495-2449-2-ND†	700	242.90	B32522C3105J189		
0.001	±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2564-3-ND	3,200	47.00/M	B32529C6102K289		
0.0022	±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2572-3-ND	3,200	49.00/M	B32529C6222J289		
0.0022	±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2573-3-ND	3,200	47.00/M	B32529C6222K289		
0.0033	±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2575-3-ND	3,200	47.00/M	B32529C6332K289		
0.0047	±10%	2.5	7.0	10.0	7.5	495-2432-2-ND†	2,800	75.00/M	B32520C6472K189		
0.0047	±10%	2.5	7.0	10.0	7.5	495-2432-3-ND	3,200	75.00/M	B32520C6472K289		
0.0047	±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2577-3-ND	3,200	49.00/M	B32529C6472J289		
0.0047	±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2578-3-ND	3,200	47.00/M	B32529C6472K289		
0.01	±10%	2.5	7.0	10.0	7.5	495-2430-3-ND	3,200	75.00/M	B32520C6103K289		
0.01	±10%	4.0	7.0	13.0	10.0	495-2442-3-ND	1,000	96.00	B32521C6103K289		
0.01	±5%	3.0	6.5	7.2	5.0	495-2566-3-ND	2,700	67.00/M	B32529C6103J289		
0.01	±10%	3.0	6.5	7.2	5.0	495-2567-3-ND	2,700	64.00/M	B32529C6103K289		
0.012	±5%	3.5	8.0	7.2	5.0	495-2569-3-ND	2,300	67.00/M	B32529C6123J289		
0.015	±5%	3.5	8.0	7.2	5.0	495-2571-3-ND	2,300	68.00/M	B32529C6153J289		
0.047	±10%	5.0	11.0	13.0	10.0	495-2446-3-ND	830	112.05	B32521C6473K289		
0.10	±10%	6.0	12.0	13.0	10.0	495-2444-3-ND	680	115.60	B32521C6104K289		
0.0022	±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2583-3-ND	3,200	80.00/M	B32529C8222K289		
0.0033	±10%	3.5	8.0	7.2	5.0	495-2587-3-ND	2,300	86.00/M	B32529C8332K289		

† 带卷

MKT 线绕系列


- 电介质: 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET 聚酯) • 圆柱线圈型 • 绝缘套
- 表面端部使用环氧树脂密封

应用:

- 平滑 • 滤波

技术规格:

- 工作温度范围: -40°C ~ 100°C • DC 测试电压: 2 秒 1.4 V_R • 公差: ±10%



WV (DC)	WV (AC)	电容 (μF)	尺寸 (mm)			Digi-Key 零件编号	价格			Epcos 零件编号
			Ød	Ød ₁	L		1	10	100	
100	63	0.10	6.0	0.6	14.0	495-3516-ND	.86	6.37	45.50	B32232A1104K
		0.15	6.0	0.6	14.0	495-3518-ND	.85	6.25	44.63	B32232A1154K
		0.22	6.0	0.6	14.0	495-3520-ND	.91	6.70	47.83	B32232A1224K
		0.33	6.0	0.6	19.0	495-3522-ND	.60	4.45	31.75	B32232A1334K
		0.47	6.5	0.6	19.0	495-3524-ND	1.11	8.17	58.33	B32232A1474K
		0.68	7.0	0.6	19.0	495-3526-ND	.72	5.29	37.75	B32232A1684K
		1.0	8.5	0.8	19.0	495-3517-ND	1.12	8.40	63.00	B32232A1105K
		1.5	8.0	0.8	27.0	495-3519-ND	1.40	10.50	78.75	B32232A1155K
		2.2	9.5	0.8	27.0	495-3521-ND	1.87	14.00	105.01	B32232A1225K
		3.3	11.5	0.8	27.0	495-3523-ND	2.45	18.55	140.00	B32232A1335K
		4.7	12.0	0.8	32.0	495-3525-ND	2.86	21.64	163.34	B32232A1475K
		6.8	14.0	0.8	32.0	495-3527-ND	4.08	30.92	233.34	B32232A1685K
250	160	0.10	6.0	0.6	14.0	495-3528-ND	.94	6.94	49.58	B32232A3104K
		0.22	6.0	0.6	19.0	495-3530-ND	.95	7.14	53.55	B32232A3224K
		0.33	8.0	0.8	19.0	495-3532-ND	.66	4.83	34.50	B32232A3334K
		0.47	7.5	0.8	19.0	495-3534-ND	.95	7.14	53.55	B32232A3474K
		0.68	8.0	0.8	27.0	495-3536-ND	.78	5.74	41.00	B32232A3684K
		1.0	10.0	0.8	27.0	495-3529-ND	1.40	10.50	78.75	B32232A3105K
		2.2	10.5	0.8	32.0	495-3531-ND	2.33	17.50	131.24	B32232A3225K
		3.3	14.0	0.8	32.0	495-3533-ND	2.86	21.64	163.34	B32232A3335K
		4.7	16.5	0.8	32.0	495-3535-ND	1.89	14.31	108.00	B32232A3475K
		6.8	16.0	0.8	42.0	495-3537-ND	2.84	21.47	162.00	B32232A3685K
		0.10	7.0	0.6	19.0	495-3538-ND	1.00	7.35	52.50	B32232A6104K
		0.22	8.0	0.8	27.0	495-3539-ND	1.11	8.17	58.33	B32232A6224K
0.47	11.0	0.8	27.0	495-3540-ND	1.17	8.75	65.63	B32232A6474K		
0.68	11.5	0.8	32.0	495-3541-ND	.93	6.86	49.00	B32232A6684K		
630	200	0.033	6.5	0.6	19.0	495-3546-ND	.62	4.59	32.75	B32232A8333K
		0.047	7.5	0.8	19.0	495-3547-ND	.66	4.87	34.75	B32232A8473K
		0.10	10.5	0.8	19.0	495-3542-ND	.66	4.87	34.75	B32232A8104K
		0.15	10.0	0.8	27.0	495-3544-ND	.67	4.97	35.50	B32232A8154K
		0.22	11.5	0.8	27.0	495-3545-ND	1.07	8.05	60.37	B32232A8224K
		0.47	14.5	0.8	32.0	495-3548-ND	.86	6.48	48.60	B32232A8474K
		1.0	16.0	0.8	32.0	495-3543-ND	1.35	10.11	75.83	B32232A8105K

金属化聚丙烯膜电容器 - MKP 系列 - 环氧树脂涂层的脉冲应用



结构: 电介质: 聚丙烯 • 缠绕电容器技术 • 环氧树脂涂层 (UL 94V-0)


特点:

- 抗脉冲强度高

应用:

- TV (S 修正、回扫) • 电子镇流器


技术规格: 工作温度范围: -55°C ~ 110°C • DC 测试电压: 2 秒 1.6 V_R • 公差: ±5%



WV (DC)	WV (AC)	电容 (μF)	尺寸 (mm)				Digi-Key 零件编号	价格			Epcos 零件编号
			W	h	L	e		1	10	100	
250	160	0.22	7.0	14.5	26.5	22.5	495-3599-ND	.52	3.82	27.25	B32613A3224J008
		0.33	7.0	14.5	26.5	22.5	495-3600-ND	.57	4.20	30.00	B32613A3334J008
		0.47	9.5	16.0	18.0	15.0	495-3565-ND	.58	4.27	30.00	B32612A3474J008
		0.47	7.0	15.0	31.5	27.5	495-3628-ND	1.08	8.07	60.53	B32614A3474J008
		0.68	11.5	17.5	18.0	15.0	495-3566-ND	.67	4.97	35.50	B32612A3684J008
		0.68	8.0	16.5	31.5	27.5	495-3629-ND	1.19	8.94	67.05	B32614A3684J008
		1.0	9.5	17.5	31.5	27.5	495-3626-ND	1.30	9.78	73.35	B32614A3105J008
		2.2	14.0	22.0	31.5	27.5	495-3627-ND	1.87	14.04	105.30	B32614A3225J008
		0.068	6.5	12.0	18.0	15.0</					



金属化聚酯薄膜电容器 - Mini-Blue 系列 MKT - 套有可热缩管



EPCOS Mini-Blue 电容器系列可用于多种用途, 包括 DSL、节能灯、小型荧光灯、消费电子产品和报警系统 (包括动作传感器和入宅/冒烟/火灾警报)。EPCOS Mini-Blue 电容器的一个优点是尺寸小, 适合电路板空间有限的场合, 与相同电压和额定电容的盒装电容器相比, 占用电路板的空间大为减少。Mini-Blue 的独特堆叠结构使其能够耐受较高的脉冲强度 (高 DV/DT)。

结构: • 电介质: 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (聚酯) • 层叠薄膜技术 • 5mm 引线间距 • 热缩管: 聚酯 (100µm, 125°C) 端子: • 平行引线 - 镀锡 特点: • 尺寸极小 • 自我复原特性 • 脉冲强度高 技术规格: • 工作温度范围: -55°C - 125°C • 气候类别: 55/125/56

封装


WV (DC)	WV (AC)	电容 (µF)	容差	尺寸 (mm)			Digi-Key 零件编号	价格		Epcos 零件编号
				b	h	L		1	100	
63	40	.22 ±10%	3.0	10.0	7.0	495-2814-ND	11	86	7.34	B32559C224K000
		.33 ±10%	3.0	10.0	7.0	495-2816-ND	15	110	9.37	B32559C334K000
		.47 ±10%	3.5	10.5	7.0	495-2818-ND	17	126	10.67	B32559C474K000
		.68 ±10%	3.5	12.0	7.0	495-2820-ND	23	176	14.94	B32559C684K000
		1.0 ±10%	4.0	14.0	7.0	495-2822-ND	27	202	17.11	B32559C105K000
		.033 ±10%	3.0	10.0	7.0	495-2824-ND	11	83	7.08	B32559C133K000
		.047 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2826-ND	11	86	7.27	B32559C1473K000
		.056 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2828-ND	12	91	7.72	B32559C1563K000
		.068 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2830-ND	11	83	7.09	B32559C1683K000
		1 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2832-ND	10	75	6.35	B32559C104K000
		.12 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2834-ND	10	78	6.63	B32559C124K000
		.15 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2836-ND	11	83	7.07	B32559C1154K000
.22 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2838-ND	14	104	8.81	B32559C1224K000		
.33 ±10%	3.0	12.5	7.0	495-2840-ND	15	116	9.87	B32559C1334K000		
.47 ±10%	3.5	13.0	7.0	495-2842-ND	18	133	11.26	B32559C1474K000		
.022 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2844-ND	11	83	7.07	B32559C3223K000		
.027 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2846-ND	13	99	8.37	B32559C3273K000		
.033 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2848-ND	15	113	9.60	B32559C3333K000		
.047 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2850-ND	15	113	9.60	B32559C3473K000		
.056 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2852-ND	15	113	9.60	B32559C3563K000		
.068 ±10%	3.5	11.5	7.0	495-2854-ND	15	114	9.72	B32559C3683K000		
.082 ±10%	3.5	12.5	7.0	495-2856-ND	15	116	9.84	B32559C3823K000		
.10 ±10%	3.5	13.0	7.0	495-2858-ND	16	119	10.09	B32559C3104K000		
.12 ±10%	5.0	13.0	7.0	495-2860-ND	16	122	10.34	B32559C3124K000		
.15 ±10%	5.0	14.0	7.0	495-2862-ND	16	125	10.58	B32559C3154K000		
.068 ±10%	3.0	11.0	7.0	495-2864-ND	10	72	6.11	B32559C6682K000		
.082 ±10%	3.0	11.0	7.0	495-2866-ND	10	74	6.24	B32559C6822K000		
.01 ±10%	3.0	11.5	7.0	495-2868-ND	10	75	6.40	B32559C6103K000		
.012 ±10%	3.5	11.5	7.0	495-2870-ND	10	78	6.63	B32559C6123K000		
.015 ±10%	3.5	11.5	7.0	495-2872-ND	12	89	7.54	B32559C6153K000		
.022 ±10%	3.5	11.5	7.0	495-2874-ND	13	98	8.33	B32559C6223K000		
.027 ±10%	3.5	11.5	7.0	495-2876-ND	14	106	9.02	B32559C6273K000		
.033 ±10%	3.5	11.5	7.0	495-2878-ND	13	98	8.33	B32559C6333K000		
.047 ±10%	3.5	13.5	7.0	495-2880-ND	13	102	8.64	B32559C6473K000		
.056 ±10%	4.0	13.5	7.0	495-2882-ND	14	106	9.88	B32559C6563K000		
.068 ±10%	4.5	13.5	7.0	495-2884-ND	14	108	9.14	B32559C6683K000		
.10 ±10%	5.5	16.0	7.0	495-2886-ND	17	130	11.03	B32559C6104K000		
.12 ±10%	5.5	16.5	7.0	495-2888-ND	20	155	13.13	B32559C6124K000		
.001 ±10%	3.0	12.0	7.0	495-2890-ND	11	84	7.16	B32559C8120K000		
.0015 ±10%	3.0	12.0	7.0	495-2892-ND	11	86	7.28	B32559C8152K000		
.002 ±10%	3.0	12.5	7.0	495-2894-ND	13	95	8.06	B32559C8182K000		
.0027 ±10%	3.0	12.5	7.0	495-2896-ND	14	104	8.79	B32559C8227K000		
.0033 ±10%	3.5	12.5	7.0	495-2898-ND	14	109	9.29	B32559C8332K000		
.0047 ±10%	3.5	12.5	7.0	495-2900-ND	15	116	9.86	B32559C8472K000		
.068 ±10%	3.5	14.5	7.0	495-2902-ND	16	121	10.25	B32559C8682K000		
.082 ±10%	3.5	14.5	7.0	495-2904-ND	17	126	10.67	B32559C8822K000		
.01 ±10%	4.0	14.5	7.0	495-2906-ND	18	135	11.50	B32559C8103K000		

带盒

WV (DC)	WV (AC)	电容 (µF)	容差	尺寸 (mm)			Digi-Key 零件编号	价格		Epcos 零件编号
				b	h	L		1	100	
63	40	.22 ±10%	3.0	10.0	7.0	495-2815-3-ND	4,000	53.00/M	7.34	B32559C224K289
		.33 ±10%	3.0	10.0	7.0	495-2817-3-ND	2,700	68.00/M	9.37	B32559C334K289
		.47 ±10%	3.5	10.5	7.0	495-2819-3-ND	3,000	77.00/M	10.67	B32559C474K289
		.68 ±10%	3.5	12.0	7.0	495-2821-3-ND	2,300	108.00/M	14.94	B32559C684K289
		1.0 ±10%	4.0	14.0	7.0	495-2823-3-ND	2,300	124.00/M	17.11	B32559C105K289
		.033 ±10%	3.0	10.0	7.0	495-2825-3-ND	3,000	51.00/M	7.08	B32559C133K289
		.047 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2827-3-ND	3,200	53.00/M	7.27	B32559C1473K289
		.056 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2829-3-ND	3,000	56.00/M	7.72	B32559C1563K289
		.068 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2831-3-ND	3,500	51.00/M	7.09	B32559C1683K289
		1 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2833-3-ND	4,500	46.00/M	6.35	B32559C104K289
		.12 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2835-3-ND	3,200	48.00/M	6.63	B32559C124K289
		.15 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2837-3-ND	3,200	51.00/M	7.07	B32559C1154K289
.22 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2839-3-ND	2,900	64.00/M	8.81	B32559C1224K289		
.33 ±10%	3.0	12.5	7.0	495-2841-3-ND	2,900	72.00/M	9.87	B32559C1334K289		
.47 ±10%	3.5	13.0	7.0	495-2843-3-ND	2,500	82.00/M	11.26	B32559C1474K289		
.022 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2845-3-ND	3,200	51.00/M	7.07	B32559C3223K289		
.027 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2847-3-ND	3,200	61.00/M	8.37	B32559C3273K289		
.033 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2849-3-ND	3,200	70.00/M	9.60	B32559C3333K289		
.047 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2851-3-ND	2,200	70.00/M	9.60	B32559C3473K289		
.056 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2853-3-ND	2,700	70.00/M	9.60	B32559C3563K289		
.068 ±10%	3.5	11.5	7.0	495-2855-3-ND	2,700	70.00/M	9.72	B32559C3683K289		
.082 ±10%	3.5	12.5	7.0	495-2857-3-ND	2,300	71.00/M	9.84	B32559C3823K289		
.10 ±10%	3.5	13.0	7.0	495-2859-3-ND	3,000	73.00/M	10.09	B32559C3104K289		
.12 ±10%	5.0	13.0	7.0	495-2861-3-ND	1,800	75.00/M	10.34	B32559C3124K289		
.15 ±10%	5.0	14.0	7.0	495-2863-3-ND	1,800	77.00/M	10.58	B32559C3154K289		
.068 ±10%	3.0	11.0	7.0	495-2865-3-ND	3,200	44.00/M	6.11	B32559C6682K289		
.082 ±10%	3.0	11.0	7.0	495-2867-3-ND	3,200	45.00/M	6.24	B32559C6822K289		
.01 ±10%	3.0	11.5	7.0	495-2869-3-ND	3,200	46.00/M	6.40	B32559C6103K289		
.012 ±10%	3.5	11.5	7.0	495-2871-3-ND	3,000	48.00/M	6.63	B32559C6123K289		
.015 ±10%	3.5	11.5	7.0	495-2873-3-ND	2,800	55.00/M	6.79	B32559C6153K289		
.022 ±10%	3.5	11.5	7.0	495-2875-3-ND	3,200	60.00/M	7.08	B32559C6223K289		
.027 ±10%	3.5	11.5	7.0	495-2877-3-ND	2,700	65.00/M	7.27	B32559C6273K289		
.033 ±10%	3.5	11.5	7.0	495-2879-3-ND	2,300	60.00/M	7.54	B32559C6333K289		
.047 ±10%	3.5	13.5	7.0	495-2881-3-ND	2,300	63.00/M	8.64	B32559C6473K289		
.056 ±10%	4.0	13.5	7.0	495-2883-3-ND	2,000	65.00/M	9.88	B32559C6563K289		
.068 ±10%	4.5	13.5	7.0	495-2885-3-ND	1,800	66.00/M	10.25	B32559C6683K289		
.10 ±10%	5.5	16.0	7.0	495-2887-3-ND	1,500	80.00/M	11.03	B32559C6104K289		
.12 ±10%	5.5	16.5	7.0	495-2889-3-ND	1,500	95.00/M	13.13	B32559C6124K289		
.001 ±10%	3.0	12.0	7.0	495-2891-3-ND	3,500	52.00/M	7.16	B32559C8102K289		
.0015 ±10%	3.0	12.0	7.0	495-2893-3-ND	3,200	53.00/M	7.28	B32559C8152K289		
.002 ±10%	3.0	12.5	7.0	495-2895-3-ND	4,000	58.00/M	8.06	B32559C8182K289		
.0027 ±10%	3.0	12.5	7.0	495-2897-3-ND	3,200	64.00/M	8.79	B32559C8227K289		
.0033 ±10%	3.5	12.5	7.0	495-2899-3-ND	2,500	67.00/M	9.29	B32559C8332K289		
.0047 ±10%	3.5	12.5	7.0	495-2901-3-ND	3,000	71.00/M	9.86	B32559C8472K289		
.068 ±10%	3.5	14.5	7.0	495-2903-3-ND	3,000	74.00/M	10.25	B32559C8682K289		
.082 ±10%	3.5	14.5	7.0	495-2905-3-ND	2,300	77.00/M	10.67	B32559C8822K289		
.01 ±10%	4.0	14.5	7.0	495-2907-3-ND	2,050	83.00/M	11.50	B32559C8103K289		

金属化聚酯膜电容器

MKT - 环氧树脂涂层



结构: • 电介质: 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET 聚酯) • 环氧树脂涂层 (UL 94V-0) 端子: • 无铅镀锡直引线, 引线长度 17mm 特点: • 脉冲强度高 • 接触可靠性高 技术规格: • 最大工作温度: 125°C • 气候类别 (IEC 60068-1): 55/100/56 典型应用: • 紧凑型荧光灯 (CFL) • 发生器

WV (DC)	WV (AC)	电容 (µF)	容差	尺寸 (mm)			Digi-Key 零件编号	价格		Epcos 零件编号	
				b	h	L		1	100		
250	160	.10 ±5%	5.0	9.0	13.0	10.0	495-3116-ND	20	149	11.21	B