

| Digi-Key 零件编号      | 描述                  | 封装  | 单价★      |       |               |       |
|--------------------|---------------------|---|----------|-------|---------------|-------|
|                    |                     |   | 1        | 25    | 100           |       |
| ADCS7477AIMFCT-ND  | 10 位 1MSPS 模数转换器*   | 10-Bit, 1MSPS, A/D Converter*                   | SOT-23-6 | 3.63  | 2.76          | 2.11  |
| ADCS7477AIMFTR-ND  | 10 位 1MSPS 模数转换器*   | 10-Bit, 1MSPS, A/D Converter*                   | SOT-23-6 |       | 1827.00/1,000 |       |
| ADCS7478AIMFCT-ND  | 8 位 1MSPS 模数转换器     | 8-Bit, 1MSPS, A/D Converter                     | SOT-23-6 | 3.00  | 2.28          | 1.74  |
| ADCS7478AIMFTR-ND  | 8 位 1MSPS 模数转换器     | 8-Bit, 1MSPS, A/D Converter                     | SOT-23-6 |       | 1512.00/1,000 |       |
| ADCS9888CVH-140-ND | 140MSPS 视频模拟前端      | 140MSPS Video Analog Front End                  | 128-PQFP | 15.14 | 12.98         | 11.51 |
| ADCS9888CVH-170-ND | 170MSPS 视频模拟前端*     | 170MSPS Video Analog Front End*                 | 128-PQFP | 17.40 | 16.24         | 15.08 |
| ADCS9888CVH-205-ND | 205MSPS 视频模拟前端      | 205MSPS Video Analog Front End                  | 128-PQFP | 22.65 | 21.14         | 19.63 |
| ADCV08832CIM-ND    | 低压 8 位串行输入/输出模数转换器* | Low Voltage, 8-Bit Serial In/Out A/D Converter* | 8-SOIC   | 3.05  | 2.32          | 1.77  |

数模转换器

|                     |                                  |  |          |      |               |      |
|---------------------|----------------------------------|--|----------|------|---------------|------|
| DAC081S101CIMKCT-ND | 带清摆幅输出的 8 位数模转换器*                | 8-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output*            | 6-TSOT   | 2.36 | 1.75          | 1.30 |
| DAC081S101CIMKTR-ND | 带清摆幅输出的 8 位数模转换器*                | 8-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output*            | 6-TSOT   |      | 972.80/1,000  |      |
| DAC081S101CIMMCT-ND | 带清摆幅输出的 8 位数模转换器*                | 8-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output*            | 8-MSOP   | 2.36 | 1.75          | 1.30 |
| DAC081S101CIMMTR-ND | 带清摆幅输出的 8 位数模转换器*                | 8-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output*            | 8-MSOP   |      | 972.80/1,000  |      |
| DAC082S085CIMMCT-ND | 带清摆幅输出的 8 位低功耗双路数模转换器*           | 8-Bit Micropower Dual DAC with Rail-to-Rail Output*      | 10-MSOP  | 2.85 | 2.17          | 1.66 |
| DAC082S085CIMMTR-ND | 带清摆幅输出的 8 位低功耗双路数模转换器*           | 8-Bit Micropower Dual DAC with Rail-to-Rail Output*      | 10-MSOP  |      | 1436.40/1,000 |      |
| DAC084S085CIMMCT-ND | 带清摆幅输出的 8 位低功耗四路数模转换器*           | 8-Bit Micropower Quad DAC with Rail-to-Rail Output*      | 10-MSOP  | 3.58 | 2.72          | 2.08 |
| DAC084S085CIMMTR-ND | 带清摆幅输出的 8 位低功耗四路数模转换器*           | 8-Bit Micropower Quad DAC with Rail-to-Rail Output*      | 10-MSOP  |      | 1801.80/1,000 |      |
| DAC088S085CIMT-ND   | 带清摆幅输出的 8 位低功耗八路数模转换器*           | 8-Bit Micropower Octal DAC with R/R Output*              | 16-TSSOP | 5.25 | 4.15          | 3.33 |
| DAC101S101CIMKCT-ND | 带清摆幅输出的 10 位数模转换器*               | 10-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output*           | 6-TSOT   | 3.03 | 2.30          | 1.76 |
| DAC101S101CIMKTR-ND | 带清摆幅输出的 10 位数模转换器*               | 10-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output*           | 6-TSOT   |      | 1524.60/1,000 |      |
| DAC101S101CIMMCT-ND | 带清摆幅输出的 10 位数模转换器*               | 10-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output*           | 8-MSOP   | 3.03 | 2.30          | 1.76 |
| DAC101S101CIMMTR-ND | 带清摆幅输出的 10 位数模转换器*               | 10-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output*           | 8-MSOP   |      | 1524.60/1,000 |      |
| DAC102S085CIMMCT-ND | 带清摆幅输出的 10 位低功耗双路数模转换器*          | 10-Bit Micropower Dual DAC with Rail-to-Rail Output*     | 10-MSOP  | 4.28 | 3.25          | 2.48 |
| DAC102S085CIMMTR-ND | 带清摆幅输出的 10 位低功耗双路数模转换器*          | 10-Bit Micropower Dual DAC with Rail-to-Rail Output*     | 10-MSOP  |      | 2154.60/1,000 |      |
| DAC104S085CIMMCT-ND | 带清摆幅输出的 10 位低功耗四路数模转换器*          | 10-Bit Micropower Quad DAC with Rail-to-Rail Output*     | 10-MSOP  | 5.59 | 4.42          | 3.54 |
| DAC104S085CIMMTR-ND | 带清摆幅输出的 10 位低功耗四路数模转换器*          | 10-Bit Micropower Quad DAC with Rail-to-Rail Output*     | 10-MSOP  |      | 3298.40/1,000 |      |
| DAC108S085CIMT-ND   | 带清摆幅输出的 10 位低功耗八路数模转换器*          | 10-Bit Micropower Octal DAC with R/R Output*             | 16-TSSOP | 7.60 | 6.01          | 4.82 |
| DAC121S101CIMKCT-ND | 带清摆幅输出的 12 位数模转换器*               | 12-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output*           | 6-TSOT   | 3.45 | 2.63          | 2.01 |
| DAC121S101CIMKTR-ND | 带清摆幅输出的 12 位数模转换器*               | 12-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output*           | 6-TSOT   |      | 1738.80/1,000 |      |
| DAC121S101CIMMCT-ND | 带清摆幅输出的 12 位数模转换器*               | 12-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output*           | 8-MSOP   | 3.45 | 2.63          | 2.01 |
| DAC121S101CIMMTR-ND | 带清摆幅输出的 12 位数模转换器*               | 12-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output*           | 8-MSOP   |      | 1738.80/1,000 |      |
| DAC122S085CIMMCT-ND | 带清摆幅输出的 12 位低功耗双路数模转换器*          | 12-Bit Micropower Dual DAC with Rail-to-Rail Output*     | 10-MSOP  | 5.10 | 3.88          | 2.96 |
| DAC122S085CIMMTR-ND | 带清摆幅输出的 12 位低功耗双路数模转换器*          | 12-Bit Micropower Dual DAC with Rail-to-Rail Output*     | 10-MSOP  |      | 2570.40/1,000 |      |
| DAC124S085CIMMCT-ND | 带清摆幅输出的 12 位低功耗四路数模转换器*          | 12-Bit Micropower Quad DAC with Rail-to-Rail Output*     | 10-MSOP  | 7.18 | 5.68          | 4.55 |
| DAC124S085CIMMTR-ND | 带清摆幅输出的 12 位低功耗四路数模转换器*          | 12-Bit Micropower Quad DAC with Rail-to-Rail Output*     | 10-MSOP  |      | 4240.80/1,000 |      |
| DAC0800LCM-ND       | 8 位数模转换器                         | 8-Bit, D/A Converter*                                    | 16-SOIC  | 1.73 | 1.27          | .92  |
| DAC0800LCMXTR-ND    | 8 位数模转换器                         | 8-Bit, D/A Converter                                     | 16-SOIC  |      | 1466.25/2,500 |      |
| DAC0800LCN-ND       | 8 位数模转换器, 0.19% 线性率*             | 8-Bit, D/A Converter 0.19% Linearity*                    | 16-Dip   | 1.71 | 1.27          | .94  |
| DAC0802LCM-ND       | 8 位数模转换器                         | 8-Bit, D/A Converter                                     | 16-SOIC  | 1.98 | 1.48          | 1.09 |
| DAC0802LCN-ND       | 8 位数模转换器*                        | 8-Bit, D/A Converter*                                    | 16-Dip   | 1.92 | 1.43          | 1.06 |
| DAC0808LCM-ND       | 8 位数模转换器                         | 8-Bit, D/A Converter*                                    | 16-SOIC  | 1.64 | 1.22          | .91  |
| DAC0808LCN-ND       | 8 位数模转换器, 0.19% 线性率*             | 8-Bit, D/A Converter 0.19% Linearity*                    | 16-Dip   | 1.92 | 1.43          | 1.06 |
| DAC0830LCN-ND       | 8 位 $\mu$ P 兼容式双缓冲数模转换器*         | 8-Bit, $\mu$ P Compatible Double Buffered D/A Converter* | 20-Dip   | 5.90 | 4.67          | 3.74 |
| DAC0832LCN-ND       | 8 位 $\mu$ P 兼容式数模转换器, 0.20% 线性率* | 8-Bit, $\mu$ P Compatible D/A Converter 0.20% Linearity* | 20-Dip   | 3.40 | 2.59          | 1.98 |
| DAC0832LCWM-ND      | 8 位 $\mu$ P 兼容式数模转换器*            | 8-Bit, $\mu$ P Compatible D/A Converter*                 | 20-SOIC  | 3.13 | 2.38          | 1.82 |
| DAC11435MT-ND       | 14 位 135MSPS 模数转换器*              | 14-Bit, 135MSPS A/D Converter*                           | 48-TSSOP | 9.11 | 7.21          | 5.78 |

\* 符合 RoHS 规范要求

| Digi-Key 零件编号   | 描述                 | 封装   | 单价★    |       |             |       |
|-----------------|--------------------|--|--------|-------|-------------|-------|
|                 |                    |  | 1      | 25    | 100         |       |
| CP3UB17K38CT-ND | 带有 USB 接口的可编程连接处理器 | Reprogrammable Connectivity Processor with USB Interface | 48-CSP | 17.40 | 16.24       | 15.08 |
| CP3UB17K38TR-ND | 带有 USB 接口的可编程连接处理器 | Reprogrammable Connectivity Processor with USB Interface | 48-CSP |       | 3683.00/250 |       |

| Digi-Key 零件编号     | 描述   | 封装  | 单价★      |       |               |       |
|-------------------|--|---|----------|-------|---------------|-------|
|                   |  |   | 1        | 25    | 100           |       |
| DP83815DUJB-ND    | 集成 PCI 以太网媒体访问控制器*                         | Integrated PCI Ethernet Media Access Controller*                                    | 160-LBGA | 15.45 | 14.42         | 13.39 |
| DP83815DVNG-ND    | 10/100Mb 集成 PCI 以太网媒体访问控制器和物理层*            | 10/100Mb, Integrated PCI Ethernet Media Access Controller and Physical Layer*       | 144-LQFP | 13.53 | 11.60         | 10.29 |
| DP83816AVNG-ND    | 10/100Mb/s PCI 以太网媒体访问控制器 (MacPHYTER-II™)* | 10/100Mb/s PCI Ethernet Media Access Controller (MacPHYTER-II™)*                    | 144-LQFP | 11.45 | 9.81          | 8.70  |
| DP83843BVJE-ND    | 带有集成 PMD 子层的 PHYTER®*                      | PHYTER® Single Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer Transceiver*                | 80-PQFP  | 17.40 | 16.24         | 15.08 |
| DP83846AVHG-ND    | DsPHYTER® 单路 10/100 以太网收发器*                | DsPHYTER® Single 10/100 Ethernet Transceiver*                                       | 80-LQFP  | 9.03  | 7.74          | 6.87  |
| DP83847ALQA56A-ND | DsPHYTER II® 单路 10/100 以太网收发器*             | DsPHYTER II® Single 10/100 Ethernet Transceiver*                                    | 56-LLP   | 5.29  | 4.19          | 3.36  |
| DP83848CVV-ND     | PHYTER® 单端口 10/100 Mb/s 以太网物理层收发器*         | PHYTER® Single Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer Transceiver*                | 48-LQFP  | 5.71  | 4.52          | 3.62  |
| DP83848IVV-ND     | PHYTER® 单端口 10/100 Mb/s 以太网物理层收发器*         | PHYTER® Single Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer Transceiver*                | 48-LQFP  | 6.57  | 5.20          | 4.17  |
| DP83848JSQCT-ND   | PHYTER® Mini LS 商用温度单端口 10/100 以太网收发器*     | PHYTER® Mini LS Commercial Temperature Single Port 10/100 Ethernet Transceiver*     | 40-LLP   | 3.60  | 2.74          | 2.09  |
| DP83848JSQTR-ND   | PHYTER® Mini LS 商用温度单端口 10/100 以太网收发器*     | PHYTER® Mini LS Commercial Temperature Single Port 10/100 Ethernet Transceiver*     | 40-LLP   |       | 478.80/250    |       |
| DP83848KSQCT-ND   | PHYTER® Mini LS 工业温度单端口 10/100 以太网收发器*     | PHYTER® Mini LS Industrial Temperature Single Port 10/100 Ethernet Transceiver*     | 40-LLP   | 4.80  | 3.65          | 2.79  |
| DP83848KSQTR-ND   | PHYTER® Mini LS 工业温度单端口 10/100 以太网收发器*     | PHYTER® Mini LS Industrial Temperature Single Port 10/100 Ethernet Transceiver*     | 40-LLP   |       | 638.40/250    |       |
| DP83848VVB-ND     | PHYTER® 扩展温度单端口 10/100 Mb/s 以太网物理层收发器*     | PHYTER® Extended Temp. Single Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer Transceiver* | 48-LQFP  | 22.20 | 20.72         | 19.24 |
| DP83849CVS-ND     | PHYTER® 双端口 10/100 Mb/s 以太网物理层收发器*         | PHYTER® Dual Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer Transceiver*                  | 80-TQFP  | 6.99  | 5.53          | 4.43  |
| DP83849DIVS-ND    | PHYTER® 双端口 10/100 Mb/s 以太网物理层收发器*         | PHYTER® Dual Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer Transceiver*                  | 80-TQFP  | 8.38  | 6.63          | 5.31  |
| DP83849IFVS-ND    | PHYTER® 双端口 10/100 Mb/s 以太网物理层收发器*         | PHYTER® Dual Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer Transceiver*                  | 80-TQFP  | 9.98  | 7.89          | 6.32  |
| DP83865DVH-ND     | 10/100/1000 以太网物理层 (Gig PHYTER®V)*         | 10/100/1000 Ethernet Physical Layer (Gig PHYTER®V)*                                 | 128-PQFP | 20.10 | 18.76         | 17.42 |
| DP83902AV-ND      | 用于双绞线的串行网络接口控制器*                           | Serial Network Interface Controller for Twisted Pair*                               | 84-PLCC  | 16.66 | 14.28         | 12.67 |
| DS08MB200TSQCT-ND | 双路 800Mbps 1:2/2:1 LVDS 多路复用器/缓冲器*         | Dual 800Mbps 1:2/2:1 LVDS Mux/Buffer*   | 48-LLP   | 7.18  | 5.68          | 4.55  |
| DS08MB200TSQTR-ND | 双路 800Mbps 1:2/2:1 LVDS 多路复用器/缓冲器*         | Dual 800Mbps 1:2/2:1 LVDS Mux/Buffer*   | 48-LLP   |       | 1085.85/250   |       |
| DS10BR150TSDCT-ND | 1.0Gbps LVDS 缓冲器/转发器*                      | 1.0Gbps LVDS Buffer/Repeater*   | 8-LLP    | 2.98  | 2.27          | 1.73  |
| DS10BR150TSDTR-ND | 1.0Gbps LVDS 缓冲器/转发器*                      | 1.0Gbps LVDS Buffer/Repeater*   | 8-LLP    |       | 1499.40/1,000 |       |
| DS10CP154TSQCT-ND | 1.5Gbps LVDS 交叉点开关*                        | 1.5Gbps LVDS Crosspoint Switch*   | 40-LLP   | 6.77  | 6.32          | 5.87  |
| DS10CP154TSQTR-ND | 1.5Gbps LVDS 交叉点开关*                        | 1.5Gbps LVDS Crosspoint Switch*   | 40-LLP   |       | 1431.93/250   |       |
| DS14C88M-ND       | 四路 CMOS 线路驱动器*                             | Quad CMOS Line Driver*  | 14-SOIC  | 1.74  | 1.29          | .96   |
| DS14C88MXTR-ND    | 四路 CMOS 线路驱动器*                             | Quad CMOS Line Driver*  | 14-SOIC  |       | 1750.00/2,500 |       |
| DS14C88N-ND       | 四路 CMOS 线路驱动器*                             | Quad CMOS Line Driver*  | 14-Dip   | 2.95  | 2.19          | 1.62  |
| DS14C89AM-ND      | 四路 CMOS 线路接收器*                             | Quad CMOS Line Receiver*  | 14-SOIC  | 1.77  | 1.32          | .97   |
| DS14C89AMXTR-ND   | 四路 CMOS 线路接收器*                             | Quad CMOS Line Receiver*  | 14-SOIC  |       | 1728.13/2,500 |       |
| DS14C89AN-ND      | 四路 CMOS 线路接收器*                             | Quad CMOS Line Receiver*  | 14-Dip   | 2.95  | 2.19          | 1.62  |
| DS14C232CIM-ND    | 低功耗 +5V 功率 TIA/EIA-232 双路驱动器/接收器*          | LP +5V, Power TIA/EIA-232 Dual Driver/Receiver*                                     | 16-SOIC  | 2.78  | 2.11          | 1.61  |

\* 符合 RoHS 规范要求

(转下页)

★ 欢迎来电查询, 大批量订购, 价格优惠! ★

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

digikkey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686

(CN082-09) 1107