

# alpha FIT® 热缩布

特性:


- 工作温度: -40°C ~ 125°C
- 收缩比: 在 135°C 时根据尺寸不同大约为 2 比 1 或 3 比 1
- 颜色: 所有标准包装均为黑色

物理特性:

- 纵向收缩: 收缩比为 2:1 时达 20%, 收缩比为 3:1 时达 25%
- 易燃性: 满足 MVSS 302 水平燃烧测试标准

化学属性:

- 防腐性: 不腐蚀
- 抗菌性: 不细菌
- 化学抗性: 防冻剂 (50% 乙二醇酯)、引擎润滑油、矿物质水、清洁剂 (1% 阴离子去垢剂)、制动液 (DOT 4)、无铅汽油、柴油、燃料、电池酸液



最小提供内径 英寸 (mm) (D)	最大恢复内径 英寸 (mm) (d)	标称恢复壁厚 英寸 (mm)	Digi-Key 零件编号	卷轴尺寸 (英尺)	卷轴单价	Alpha 零件编号
0.47 (12.0)	0.24 (6.0)	0.039 (0.99)	A0471B-50-ND◆	50	127.91	FITFAB-1 BK007
0.47 (12.0)	0.24 (6.0)	0.039 (0.99)	A0471B-200-ND◆	200	365.40	FITFAB-1 BK004
0.79 (20.0)	0.39 (10.0)	0.039 (0.99)	A0792B-50-ND◆	50	152.78	FITFAB-2 BK007
0.79 (20.0)	0.39 (10.0)	0.039 (0.99)	A0792B-200-ND◆	200	433.69	FITFAB-2 BK004
1.18 (30.0)	0.59 (15.0)	0.039 (0.99)	A1183B-50-ND◆	50	186.08	FITFAB-3 BK007
1.18 (30.0)	0.59 (15.0)	0.039 (0.99)	A1183B-200-ND◆	200	528.53	FITFAB-3 BK004
1.57 (40.0)	0.79 (20.0)	0.039 (0.99)	A1574B-50-ND◆	50	224.33	FITFAB-4 BK007
1.57 (40.0)	0.79 (20.0)	0.039 (0.99)	A1574B-200-ND◆	200	637.20	FITFAB-4 BK004
1.97 (50.0)	0.98 (25.0)	0.039 (0.99)	A1975B-25-ND	25	137.81	FITFAB-5 BK008
1.97 (50.0)	0.98 (25.0)	0.039 (0.99)	A1975B-100-ND	100	391.39	FITFAB-5 BK005
2.36 (60.0)	1.18 (30.0)	0.039 (0.99)	A2366B-25-ND	25	149.85	FITFAB-6 BK008
2.36 (60.0)	1.18 (30.0)	0.039 (0.99)	A2366B-100-ND	100	426.49	FITFAB-6 BK005
2.76 (70.0)	1.38 (35.0)	0.039 (0.99)	A2767B-25-ND◆	25	204.86	FITFAB-7 BK008
2.76 (70.0)	1.38 (35.0)	0.039 (0.99)	A2767B-100-ND◆	100	581.51	FITFAB-7 BK005
2.36 (60.0)	0.79 (20.0)	0.039 (0.99)	A23610B-100-ND	100	401.40	FITFAB-10 BK005

◆符合 RoHS 规范要求

# MASTER APPLIANCE

## ECOHEAT™ 热风枪和套件


特点:

- 双风扇转速 • 两种加热设置: 500°F 和 1000°F • 自动调温器可复位 • 热塑塑料外壳 • 内置式支架。

工具包包括:

7/8" 减气喷嘴配件、缩管配件、1-15/16" 和 3-1/8" 扩气喷嘴配件、存放和携带用提箱

MA1008-ND ..... 58.86



## MASTERMITE® 热风枪

运行无噪音。标准型号带有工作台支架、热缩配件和可互换的加热元件。高强度塑料外壳, 重量轻, 工作电流最大为 4.5A, 连续工作无刷电机, 温度: 650°F (343°C), 120V, 60Hz, 4.5A。


MA1017-ND 热风枪, ESD ..... 137.48  
 MA1006-ND 热风枪 ..... 85.86  
 MA1007-ND 更换用加热元件 ..... 26.93



## 热风枪

特点: 通用电机, 风速高、风量大、温度高。坚固的铸铝外壳和可从外部更换的碳刷, 耐油的三线电线组和高强度陶瓷加热元件, 温度: 200°F ~ 1000°F (93.3° ~ 538°C), 120VAC。

描述	Digi-Key 零件编号	单价
热风枪, 200° - 300°F (93.3° - 149°C), 600W	MA1019-ND	115.78
热风枪, 300° - 500°F (149° - 260°C), 1440W	MA1018-ND	115.78
热风枪, 500° - 750°F (260° - 399°C), 1680W	MA1001-ND	115.78
热风枪, 750° - 1000°F (399° - 538°C), 1740W	MA1020-ND	115.78
热缩管为 3/4" 寸至 2" (19 - 51mm) 外径	MA1002-ND	12.95
热缩绕裹配件 - 8" (203mm) 宽	MA1003-ND	45.45
减热喷嘴配件 - 3/4" (19mm)	MA1004-ND	12.95
更换用加热元件	MA1005-ND	21.87



## ProHeat® 热风枪

特点: • 结构紧凑、重量轻、易于使用、具有专业品质的热风枪 • 120V


- 温度可变 (某些型号) • 风量可变 (某些型号) • 在变化风量或使用特殊附件 (某些型号) 时, 使用特殊的电子闭环温度控制系统来保持恒温
- 可用于加热热敏材料 • 底座提供固定支架, 可释放双手 • 美国制造



描述	Digi-Key 零件编号	单价	Master 零件编号
<b>Proheat</b>			
风枪, 430°F - 840°F (221°C - 449°C), 15 CFM	MA1009-ND	85.84	PH-1100
<b>VariTemp™</b>			
风枪系统, 130°F - 840°F (54°C - 449°C), 15 CFM	MA1012-ND‡	155.14	PH-1200-I
风枪套件, 130°F - 840°F (54°C - 449°C), 15 CFM	MA1013-ND†	203.64	PH-1200-K
<b>VariAir™</b>			
风枪系统, 130°F - 900°F (54°C - 482°C), 6 - 15 CFM	MA1015-ND‡	187.30	PH-1300-I
风枪套件, 130°F - 900°F (54°C - 482°C), 6 - 15 CFM	MA1016-ND†	233.59	PH-1300-K

† 套件包括: 热风枪, 附件和存储盒 ‡ 系统包括: 热风枪, 支架和附件


# STEINEL® 热风枪



- SDL1700-ND: • 双温度: 低 600°F, 高 950°F • 快速降温 • 1300W • 120VAC
- SDL1750-ND, SDL1450-ND: • 温度可变化到 1050°F • 3 段气流 • 1400W • 120VAC
- SDL1500-ND, SDL1550-ND: • 温度: 120°F - 1200°F • 气流 3.6 - 17.6 CFM • 可编程 • 1600W • 120VAC
- SDL1600-ND: • 温度: 120°F - 1100°F • 气流 3.6/10.6/17.6 CFM • 1500W • 120VAC
- SDL1650-ND: • 温度: 120°F/750°F/1100°F • 气流 3.6/10.6/15.9 CFM • 1200W • 120VAC
- SDL1250-ND: • 温度: 212°F - 1100°F • 气流 14.3 CFM • 1500W • 120VAC
- SDL1950-ND: • 温度: 1400°F - 750°C • 快速加热 • 可连续使用达 120 分钟 • 用于热缩管安装的可拆卸转头

图	描述	Digi-Key 零件编号	Steinel 零件编号	单价
1	双温热风枪, UltraHEAT™	SDL1700-ND	SV800	42.82
	可变温度热风枪, UltraHEAT™ II	SDL1750-ND	SV803	60.55
	热风枪套件, 包括套箱和两个喷嘴	SDL1450-ND	SV803K	77.26
	可编程热风枪带液晶显示器, 防静电	SDL1500-ND	HG2510ESD	282.04
	可编程热风枪带液晶显示器	SDL1550-ND	HG2510LCD	271.16
	可变温度热风枪	SDL1600-ND	HL1910E	227.60
	三段气流和温度热风枪	SDL1650-ND	HL1810S	135.04
2	可变, 人体工学设计的热风枪	SDL1250-ND	HG2000E	205.83
—	缩小一反射喷嘴 3/8" (9mm)	SDL1303-ND	SDL1303	22.87
	缩小喷嘴配件 3/8" (9mm)	SDL1301-ND	SDL1301	13.61
	缩小喷嘴配件 5/8" (14mm)	SDL1302-ND	SDL1302	13.61
	反射喷嘴 3" (75mm)	SDL1304-ND	SDL1304	19.05
	反射喷嘴 5/8" (14mm) (不适用于 SDL1100)	SDL1305-ND	SDL1305	15.79
3	带反射喷嘴的无焰加热工具	SDL1950-ND	TS 310	52.96

## 无绳焊烙铁



这些是专业人员梦寐以求的最佳无绳加热工具, 它们集性能、多用性和巨大价值于一体。

特点: • 可用作烙铁的多功能工具 • 方便的便携式火炬 • 安全且方便地在多数情况下使用

ThermaSolder™ 600: TS 600, 大容量烙铁, 具有自动点火功能和大功率 30W ~ 125W 输出, 可重新补充的 38ml 油箱, 可连续使用 200 分钟。

技术规格: • 烙铁头: 480°F ~ 1000°F/250°C ~ 550°C • 喷枪: 2500°F/1300°C • 配件包括: 焊头和保护帽  
 ThermaSolder 600 套件包括: TS 600K 烙铁、热风喷嘴、反射喷嘴、热刀尖端、凿形尖端、焊头、备用喷嘴、焊接剂带排放管、尖嘴清洁海绵、保护帽和外壳。

ThermaSolder 350: TS 350, 阳极处理防风防微型喷枪, 带防风自动点火系统, 可调火焰、保护性自动弹盖和自持底座, 用途极其广泛, 带有方便的钥匙链。

技术规格: • 烙铁头: 最大 930°F/500°C • 最大 6W • 电源: 3 个 1.5V 碱性 AA 电池 • 配件包括: 手电筒配件

图	描述	Digi-Key 零件编号	Steinel 零件编号	单价
1	ThermaSolder 600 烙铁	SDL1800-ND	TS 600	63.94
	ThermaSolder 600 烙铁套件	SDL1850-ND	TS 600K	98.92
2	ThermaSolder 350 烙铁, 带灯	SDL1900-ND	TS 350	28.96

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

digikay.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686

(CN082-09) 2255