


3M Câbles de carte de CI (suite)



Symétrique — Style 6

Finition du connecteur : étain



*MC = 3M multicolore, GR = 3M gris




Nb de cont.	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix		
				1	10	100
10	6 (15.24)	MC	M6MMH-1006R-ND	5.69	49.89	367.59
	6 (15.24)	GR	M6MMH-1006J-ND	5.58	48.97	360.86
	18 (45.72)	MC	M6MMH-1018R-ND	6.17	54.07	398.41
	18 (45.72)	GR	M6MMH-1018J-ND	5.85	51.34	378.24
	36 (91.44)	MC	M6MMH-1036R-ND	6.88	60.34	444.64
	36 (91.44)	GR	M6MMH-1036J-ND	6.26	54.87	404.30
14	6 (15.24)	MC	M6MMH-1406R-ND	6.45	56.52	416.44
	6 (15.24)	GR	M6MMH-1406J-ND	6.28	55.08	405.86
	18 (45.72)	MC	M6MMH-1418R-ND	7.11	62.37	459.59
	18 (45.72)	GR	M6MMH-1418J-ND	6.62	58.06	427.84
	36 (91.44)	MC	M6MMH-1436R-ND	8.11	71.16	524.31
	36 (91.44)	GR	M6MMH-1436J-ND	7.13	62.53	460.81
16	6 (15.24)	MC	M6MMH-1606R-ND	6.61	57.90	426.64
	6 (15.24)	GR	M6MMH-1606J-ND	6.41	56.26	414.55
	18 (45.72)	MC	M6MMH-1618R-ND	7.37	64.59	475.95
	18 (45.72)	GR	M6MMH-1618J-ND	6.80	59.67	439.66
	36 (91.44)	MC	M6MMH-1636R-ND	8.51	74.63	549.91
	36 (91.44)	GR	M6MMH-1636J-ND	7.39	64.78	477.34
20	6 (15.24)	MC	M6MMH-2006R-ND	6.64	58.26	429.24
	6 (15.24)	GR	M6MMH-2006J-ND	6.41	56.21	414.13
	18 (45.72)	MC	M6MMH-2018R-ND	7.60	66.62	490.88
	18 (45.72)	GR	M6MMH-2018J-ND	6.89	60.47	445.53
	36 (91.44)	MC	M6MMH-2036R-ND	9.03	79.17	583.33
	36 (91.44)	GR	M6MMH-2036J-ND	7.62	66.85	492.63
26	6 (15.24)	MC	M6MMH-2606R-ND	8.28	72.55	534.54
	6 (15.24)	GR	M6MMH-2606J-ND	7.97	69.88	514.88
	18 (45.72)	MC	M6MMH-2618R-ND	9.51	83.42	614.67
	18 (45.72)	GR	M6MMH-2618J-ND	8.60	75.42	555.70
	36 (91.44)	MC	M6MMH-2636R-ND	11.38	99.73	734.85
	36 (91.44)	GR	M6MMH-2636J-ND	9.55	83.73	616.92
34	6 (15.24)	MC	M6MMH-3406R-ND	9.01	79.04	582.44
	6 (15.24)	GR	M6MMH-3406J-ND	8.61	75.56	556.74
	18 (45.72)	MC	M6MMH-3418R-ND	10.64	93.26	687.22
	18 (45.72)	GR	M6MMH-3418J-ND	9.44	82.80	610.12

Nb de cont.	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix		
				1	10	100
34	36 (91.44)	MC	M6MMH-3436R-ND	13.07	114.60	844.38
	36 (91.44)	GR	M6MMH-3436J-ND	10.68	93.67	690.19
40	6 (15.24)	MC	M6MMH-4006R-ND	10.70	93.82	691.30
	6 (15.24)	GR	M6MMH-4006J-ND	10.23	89.71	661.07
	18 (45.72)	MC	M6MMH-4018R-ND	12.60	110.55	814.56
	18 (45.72)	GR	M6MMH-4018J-ND	11.21	98.24	723.87
	36 (91.44)	MC	M6MMH-4036R-ND	15.47	135.64	999.45
	36 (91.44)	GR	M6MMH-4036J-ND	12.66	111.02	818.07
50	6 (15.24)	MC	M6MMH-5006R-ND	12.65	110.87	816.98
	6 (15.24)	GR	M6MMH-5006J-ND	12.06	105.75	779.18
	18 (45.72)	MC	M6MMH-5018R-ND	15.03	131.78	971.06
	18 (45.72)	GR	M6MMH-5018J-ND	13.27	116.39	857.67
	36 (91.44)	MC	M6MMH-5036R-ND	18.61	163.16	1202.19
	36 (91.44)	GR	M6MMH-5036J-ND	15.09	132.38	975.41
60	6 (15.24)	MC	M6MMH-6006R-ND	13.98	122.62	903.54
	6 (15.24)	GR	M6MMH-6006J-ND	13.28	116.47	858.18
	18 (45.72)	MC	M6MMH-6018R-ND	16.85	147.72	1088.43
	18 (45.72)	GR	M6MMH-6018J-ND	14.74	129.25	952.38
	36 (91.44)	MC	M6MMH-6036R-ND	21.14	185.36	1365.78
	36 (91.44)	GR	M6MMH-6036J-ND	16.92	148.43	1093.67

Nb de cont.	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix		
				1	10	100
16	6 (15.24)	MC	M8MMH-1606R-ND	6.61	57.90	426.64
	6 (15.24)	GR	M8MMH-1606J-ND	6.41	56.26	414.55
	18 (45.72)	MC	M8MMH-1618R-ND	7.37	64.59	475.95
	18 (45.72)	GR	M8MMH-1618J-ND	6.80	59.67	439.66
	36 (91.44)	MC	M8MMH-1636R-ND	8.51	74.63	549.91
	36 (91.44)	GR	M8MMH-1636J-ND	7.39	64.78	477.34
20	6 (15.24)	MC	M8MMH-2006R-ND	6.64	58.26	429.24
	6 (15.24)	GR	M8MMH-2006J-ND	6.41	56.21	414.13
	18 (45.72)	MC	M8MMH-2018R-ND	7.60	66.62	490.88
	18 (45.72)	GR	M8MMH-2018J-ND	6.89	60.47	445.53
	36 (91.44)	MC	M8MMH-2036R-ND	9.03	79.17	583.33
	36 (91.44)	GR	M8MMH-2036J-ND	7.62	66.85	492.63
26	6 (15.24)	MC	M8MMH-2606R-ND	8.28	72.55	534.54
	6 (15.24)	GR	M8MMH-2606J-ND	7.97	69.88	514.88
	18 (45.72)	MC	M8MMH-2618R-ND	9.51	83.42	614.67
	18 (45.72)	GR	M8MMH-2618J-ND	8.60	75.42	555.70
	36 (91.44)	MC	M8MMH-2636R-ND	11.38	99.73	734.85
	36 (91.44)	GR	M8MMH-2636J-ND	9.55	83.73	616.92
34	6 (15.24)	MC	M8MMH-3406R-ND	9.01	79.04	582.44
	6 (15.24)	GR	M8MMH-3406J-ND	8.61	75.56	556.74
	18 (45.72)	MC	M8MMH-3418R-ND	10.64	93.26	687.22
	18 (45.72)	GR	M8MMH-3418J-ND	9.44	82.80	610.12
	36 (91.44)	MC	M8MMH-3436R-ND	13.07	114.60	844.38
	36 (91.44)	GR	M8MMH-3436J-ND	10.68	93.67	690.19
40	6 (15.24)	MC	M8MMH-4006R-ND	10.70	93.82	691.30
	6 (15.24)	GR	M8MMH-4006J-ND	10.23	89.71	661.07
	18 (45.72)	MC	M8MMH-4018R-ND	12.60	110.55	814.56
	18 (45.72)	GR	M8MMH-4018J-ND	11.21	98.24	723.87
	36 (91.44)	MC	M8MMH-4036R-ND	15.47	135.64	999.45
	36 (91.44)	GR	M8MMH-4036J-ND	12.66	111.02	818.07
50	6 (15.24)	MC	M8MMH-5006R-ND	12.65	110.87	816.98
	6 (15.24)	GR	M8MMH-5006J-ND	12.06	105.75	779.18
	18 (45.72)	MC	M8MMH-5018R-ND	15.03	131.78	971.06
	18 (45.72)	GR	M8MMH-5018J-ND	13.27	116.39	857.67
	36 (91.44)	MC	M8MMH-5036R-ND	18.61	163.16	1202.19
	36 (91.44)	GR	M8MMH-5036J-ND	15.09	132.38	975.41
60	6 (15.24)	MC	M8MMH-6006R-ND	13.98	122.62	903.54
	6 (15.24)	GR	M8MMH-6006J-ND	13.28	116.47	858.18
	18 (45.72)	MC	M8MMH-6018R-ND	16.85	147.72	1088.43
	18 (45.72)	GR	M8MMH-6018J-ND	14.74	129.25	952.38
	36 (91.44)	MC	M8MMH-6036R-ND	21.14	185.36	1365.78
	36 (91.44)	GR	M8MMH-6036J-ND	16.92	148.43	1093.67

Symétrique — Style 8

Finition du connecteur : étain




*MC = 3M multicolore, GR = 3M gris



Nb de cont.	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix		
				1	10	100
10	6 (15.24)	MC	M8MMH-1006R-ND	5.69	49.89	367.59
	6 (15.24)	GR	M8MMH-1006J-ND	5.58	48.97	360.86
	18 (45.72)	MC	M8MMH-1018R-ND	6.17	54.07	398.41
	18 (45.72)	GR	M8MMH-1018J-ND	5.85	51.34	378.24
	36 (91.44)	MC	M8MMH-1036R-ND	6.88	60.34	444.64
	36 (91.44)	GR	M8MMH-1036J-ND	6.26	54.87	404.30
14	6 (15.24)	MC	M8MMH-1406R-ND	6.45	56.52	416.44
	6 (15.24)	GR	M8MMH-1406J-ND	6.28	55.08	405.86
	18 (45.72)	MC	M8MMH-1418R-ND	7.11	62.37	459.59
	18 (45.72)	GR	M8MMH-1418J-ND	6.62	58.06	427.84
	36 (91.44)	MC	M8MMH-1436R-ND	8.11	71.16	524.31
	36 (91.44)	GR	M8MMH-1436J-ND	7.13	62.53	460.81

3M Embases à éjecteur/verrou 0,100" x 0,100" (2,54 mm x 2,54 mm)

Caractéristiques : • Verrouillages à éjecteur en option (vendus séparément) • Option isolant haute température pour les procédures de soudure « sans plomb » • **Spécifications électriques :** • Courant nominal : 2 A • Résistance d'isolation : > 1 x 10⁹ Ω à 500 V c.c. • Tension de tenue : 1 000 V_{eff} au niveau de la mer • **Spécifications environnementales :** • Température nominale : -55 à 105 °C • Valeur nominale de procédé : temp. élevée 260 °C • Version isolant en PCT : passage unique (profil selon J-STD-020C) ; Version isolant en PBT : temp. max. de l'isolant 191 °C (par soudure à la vague uniquement) • **Spécifications non-conformes :** • Matériau de l'isolant : polyester chargé au verre (PBT) • Sous-plaque : nickel • Queues à souder : 200 μm étain-plomb sur nickel • **Spécifications conformes à RoHS :** • Matière de l'isolant : polyester chargé au verre haute température (PCT) • Queues à souder : 40 à 120 μm étain mat



Nombre de contacts	Dimension A pouces (mm)	N° de référence Digi-Key	Prix			N° de référence 3M
			1	100	500	
Angle droit, PCT noir - 10 μ" or — Conforme à RoHS						
10	1.26 (32.1)	MHR10E-ND	.65	49.52	224.07	D3793-5002-AR
14	1.46 (37.2)	MHR14E-ND	.91	69.59	314.91	D3314-5002-AR
16	1.56 (39.7)	MHR16E-ND	1.06	80.30	363.36	D3408-5002-AR
20	1.76 (44.8)	MHR20E-ND	1.32	100.37	454.20	D3428-5002-AR
24	1.96 (49.8)	MHR24E-ND	1.58	120.44	545.04	D3627-5002-AR
26	2.06 (52.4)	MHR26E-ND	1.74	132.49	599.55	D3429-5002-AR
30	2.26 (57.4)	MHR30E-ND	1.76	133.83	605.61	D3440-5002-AR
34	2.46 (62.6)	MHR34E-ND	1.80	136.50	617.72	D3431-5002-AR
40	2.76 (70.2)	MHR40E-ND	2.13	161.93	732.78	D3432-5002-AR
50	3.26 (82.9)	MHR50E-ND	2.66	202.08	914.46	D3433-5002-AR
Angle droit, PBT gris - 30 μ" or						
10	1.26 (32.00)	MHR10K-ND	1.19	91.00	411.81	3793-5002
14	1.46 (37.08)	MHR14K-ND	1.66	125.80	569.27	3314-5002
16	1.56 (39.62)	MHR16K-ND	1.91	144.53	654.05	3408-5002
20	1.76 (44.70)	MHR20K-ND	2.35	177.99	805.45	3428-5002
24	1.96 (49.78)	MHR24K-ND	2.82	214.12	968.97	3627-5002
26	2.06 (52.32)	MHR26K-ND	3.05	231.52	1047.70	3429-5002
40	2.76 (70.10)	MHR40K-ND	3.75	285.05	1289.94	3432-5002
50	3.26 (82.80)	MHR50K-ND	4.68	355.98	1610.91	3433-5002
Angle droit, PCT noir - 30 μ" or — Conforme à RoHS						
10	1.26 (32.00)	MHR10L-ND	.98	74.94	339.14	N3793-5002RB
14	1.46 (37.08)	MHR14L-ND				