



**A**

Nb de broches	Placage contacts	Dimensions — pouces (mm)				N° de référence Digi-Key	Prix		N° de référence 3M
		A	B	C	D		1	10	
24	Or	.96 (24.4)	.56 (14.2)	1.77 (45.0)	.300 (7.62)	3M5022-ND	12.59	100.69	224-5248-19-0602J
28		1.26 (32.0)	.86 (21.8)	1.98 (50.3)	.600 (15.24)	3M5023-ND	12.18	97.44	228-1277-19-0602J
28		1.06 (26.9)	.66 (16.8)	1.98 (50.3)	.400 (10.16)	3M5029-ND	14.11	112.89	228-4817-19-0602J
32		1.25 (32.0)	.86 (21.9)	2.17 (55.2)	.600 (15.24)	3M5031-ND	20.70	165.61	232-1285-19-0602J
40		1.27 (32.3)	.86 (21.8)	2.58 (65.5)	.600 (15.24)	3M5034-ND	14.82	118.58	240-1280-19-0602J
40	Or	1.66 (42.2)	1.26 (32.0)	2.58 (65.5)	1.000 (25.4)	3M5038-ND	18.09	144.74	240-3639-19-0602J
42		1.26 (32.0)	.86 (21.8)	2.68 (68.1)	.600 (15.24)	3M5040-ND	16.08	128.61	242-1281-19-0602J
48		1.25 (31.8)	.86 (21.8)	2.98 (75.8)	.600 (15.24)	3M5046-ND	17.06	136.47	248-1282-19-0602J
64		1.70 (43.2)	1.30 (33.0)	3.95 (100.3)	.900 (22.86)	3M5051-ND	24.85	198.81	264-4493-19-0602J
<b>Prises ZIP DIL — Queue à souder sans brides</b>									
24	Or	1.26 (32.0)	.86 (21.8)	1.77 (45.0)	.600 (15.24)	3M5019-ND	8.66	69.25	224-1275-29-0602J
28		1.26 (32.0)	.86 (21.8)	1.98 (50.3)	.600 (15.24)	3M5024-ND	9.03	72.23	228-1277-29-0602J
28		1.09 (27.9)	.70 (17.8)	1.59 (40.5)	.400 (10.16)	3M5027-ND	8.98	71.83	228-1290-29-0602J
32		1.25 (32.0)	.86 (21.9)	2.17 (55.2)	.600 (15.24)	3M5032-ND	9.88	79.01	232-1285-29-0602J
40		1.27 (32.3)	.86 (21.8)	2.58 (65.5)	.600 (15.24)	3M5035-ND	11.99	95.95	240-1280-29-0602J
42	Or	1.26 (32.0)	.86 (21.8)	2.68 (68.1)	.600 (15.24)	3M5041-ND	12.15	97.17	242-1281-29-0602J
42		1.30 (33.0)	.90 (22.9)	2.08 (52.9)	.600 (15.24)	3M5044-ND	26.34	210.73	242-1293-29-0602J
48		1.25 (31.8)	.86 (21.8)	2.98 (75.8)	.600 (15.24)	3M5047-ND	12.82	102.59	248-1282-29-0602J
64		1.52 (38.5)	1.11 (28.3)	2.85 (72.5)	.800 (20.32)	3M5050-ND	17.19	137.55	264-1300-29-0602J
90		1.61 (40.8)	1.19 (30.2)	3.77 (95.7)	.900 (22.86)	3M5053-ND	23.90	191.22	290-1294-29-0602J
<b>Prises ZIP DIL — Connexion enroulée sans brides</b>									
24	Or	1.26 (32.0)	.86 (21.8)	1.77 (45.0)	.600 (15.24)	3M5020-ND	10.86	86.87	224-1275-39-0602J
28		1.26 (32.0)	.86 (21.8)	1.98 (50.3)	.600 (15.24)	3M5025-ND	12.18	97.44	228-1277-39-0602J
32		1.25 (32.0)	.86 (21.9)	2.17 (55.2)	.600 (15.24)	3M5033-ND	12.67	101.37	232-1285-39-0602J
40		1.27 (32.3)	.86 (21.8)	2.58 (65.5)	.600 (15.24)	3M5036-ND	14.82	118.58	240-1280-39-0602J
42		1.26 (32.0)	.86 (21.8)	2.68 (68.1)	.600 (15.24)	3M5042-ND	16.08	128.61	242-1281-39-0602J
48	1.25 (31.8)	.86 (21.8)	2.98 (75.8)	.600 (15.24)	3M5048-ND	17.06	136.47	248-1282-39-0602J	
<b>Supports universels DIL</b>									
24	Or	1.77 (45.0)	—	1.10 (27.94)	—	3M2406-ND	11.06	87.78	224-1286-00-0602J
28		1.99 (50.5)	—	1.30 (33.02)	—	3M2806-ND	14.06	111.62	228-1371-00-0602J
32		2.19 (56.6)	—	1.50 (38.10)	—	3M5005-ND	17.60	140.81	232-1287-00-0602J
40		2.59 (65.8)	—	1.90 (48.26)	—	3M4006-ND	17.31	137.38	240-1288-00-0602J
42		2.69 (68.2)	—	2.00 (50.80)	—	3M5006-ND	22.06	176.45	242-1289-00-0602J
<b>Supports DIL thermorétractables — Pas broche à broche 0,070"</b>									
28	Or	1.60 (40.5)	1.42 (36.1)	.70 (17.8)	.40 (10.16)	3M5007-ND	11.77	94.19	228-1290-00-0602J
32		1.73 (44.0)	1.56 (39.6)	.70 (17.8)	.40 (10.16)	3M5008-ND	16.55	132.40	232-1291-00-0602J
42		2.10 (52.9)	1.90 (48.5)	.90 (22.9)	.60 (15.24)	3M5009-ND	16.14	129.15	242-1293-00-0602J
56		2.57 (65.4)	2.40 (61.0)	.90 (22.9)	.60 (15.24)	3M5010-ND	21.94	175.50	256-1292-00-0602J
64		2.90 (72.5)	2.68 (68.0)	1.10 (28.3)	.80 (20.70)	3M5011-ND	21.33	170.62	264-1300-00-0602J
90	3.77 (95.7)	3.59 (91.3)	1.23 (31.3)	.90 (22.86)	3M5012-ND	34.10	272.80	290-1294-00-3302J	
<b>Supports SOIC à couvercle</b>									
8	Or	1.45 (36.8)	.47 (11.9)	—	—	3M5054-ND	16.11	128.88	208-7391-55-1902
14		1.45 (36.8)	.47 (11.9)	—	—	3M5055-ND	17.14	137.15	214-7390-55-1902
16		1.59 (40.4)	.57 (14.5)	—	—	3M5077-ND	18.19	145.55	216-7224-55-1902
16		1.45 (36.8)	.47 (11.9)	—	—	3M5078-ND	18.19	145.55	216-7383-55-1902
18		1.59 (40.4)	.57 (14.5)	—	—	3M5056-ND	18.67	149.34	218-7223-55-1902
20	Or	1.59 (40.4)	.57 (14.5)	—	—	3M5057-ND	19.72	157.75	220-7201-55-1902
24		1.69 (42.9)	.80 (20.3)	—	—	3M5058-ND	21.78	174.28	224-7397-55-1902
28		1.69 (42.9)	.80 (20.3)	—	—	3M5059-ND	23.82	190.54	228-7396-55-1902
28		1.69 (42.9)	.80 (20.3)	—	—	3M5060-ND	23.82	190.54	228-7474-55-1902
<b>Supports barrette In-Line ZIP</b>									
10	Or	1.77 (45.0)	1.60 (40.8)	—	—	3M5061-ND	22.11	176.85	210-2599-00-0602
20		2.77 (70.4)	2.57 (65.3)	—	—	3M5062-ND	24.94	199.49	220-2600-00-0602
24		3.15 (80.0)	2.97 (75.4)	—	—	3M5063-ND	25.83	206.67	224-5809-00-0602
32		3.97 (100.8)	3.81 (96.8)	—	—	3M5064-ND	27.65	221.17	232-2601-00-0602
36		4.35 (110.5)	4.17 (105.9)	—	—	3M5065-ND	28.49	227.94	236-6225-00-0602

Taille de matrice	Description	N° de référence Digi-Key	Prix		N° de référence 3M
			1	10	
<b>Supports ZIP PGA</b>					
10 x 10	Kit support sans contacts	3M5066-ND	24.66	197.32	200-6310-9UN-1900
11 x 11	Kit support sans contacts	3M5067-ND	24.73	197.86	200-6311-9UN-1900
13 x 13	Kit support sans contacts	3M5068-ND	27.10	216.83	200-6313-9UN-1900
15 x 15	Kit support sans contacts	3M5069-ND	44.94	359.53	200-6315-9UN-1900
17 x 17	Kit support sans contacts	3M5070-ND	38.35	306.82	200-6317-9UN-1900
19 x 19	Kit support sans contacts	3M5071-ND	48.35	386.77	200-6319-9UN-1900
21 x 21	Kit support sans contacts	3M5072-ND	60.24	481.91	200-6321-9UN-1900
25 x 25	Kit support sans contacts	3M5073-ND	77.40	619.19	200-6325-9UN-1900
—	Contact de support - Plaque BeCu/Au	3M5074-ND	.19	1.49	300-6300-CNA-0002B
—	Bouchon en extra - Jeu de 10	3M5075-ND	1.27	10.16	200-4660-14-1900


## Supports DIL

### Caractéristiques :

- Contacts double lame, haute compression pour un raccordement fiable • Juxtaposition latérale et longitudinale

### Spécifications :

- Matériau de l'isolant : polyester renforcé de fibre de verre • Inflammabilité : UL 94V-0 • Couleur : noir • Sous placage : 35 µm min. de nickel global
- Placage en surface : 135 µm min. étain mat global • Courant nominal : 1 A • Températures nominales : -25 à 85 °C



Nb de contacts	Dimensions — pouces (mm)			N° de référence Digi-Key	Prix			N° de référence 3M
	A	B	C		1	10	100	
<b>Queue droite</b>								
8	.395 (10.03)	.300 (7.62)	.400 (10.16)	3M5461-ND	.18	1.54	12.45	4808-3000-CP
14	.695 (17.65)	.300 (7.62)	.400 (10.16)	3M5462-ND	.15	1.32	10.67	4814-3000-CP
16	.795 (20.19)	.300 (7.62)	.400 (10.16)	3M5463-ND	.15	1.32	10.67	4816-3000-CP
18	.895 (22.73)	.300 (7.62)	.400 (10.16)	3M5464-ND	.20	1.76	14.23	4818-3000-CP
20	.995 (25.27)	.300 (7.62)	.400 (10.16)	3M5465-ND	.20	1.76	14.23	4820-3000-CP
24	1.195 (30.35)	.300 (7.62)	.400 (10.16)	3M5466-ND	.23	1.98	16.01	4824-3000-CP
24	1.195 (30.35)	.600 (15.24)	.700 (17.78)	3M5467-ND	.23	1.98	16.01	4824-6000-CP
28	1.395 (35.43)	.600 (15.24)	.700 (17.78)	3M5469-ND	.23	1.98	16.01	4828-6000-CP
32	1.595 (40.51)	.600 (15.24)	.700 (17.78)	3M5470-ND	.28	2.42	19.57	4832-6000-CP
40	1.995 (50.67)	.600 (15.24)	.700 (17.78)	3M5471-ND	.36	3.08	24.90	4840-6000-CP
48	2.395 (60.83)	.600 (15.24)	.700 (17.78)	3M5472-ND	.46	3.96	32.02	4848-6000-CP
<b>Queue recourbée</b>								
8	.395 (10.03)	.300 (7.62)	.400 (10.16)	3M5473-ND	.15	1.32	10.67	4808-3004-CP
14	.695 (17.65)	.300 (7.62)	.400 (10.16)	3M5474-ND	.15	1.32	10.67	4814-3004-CP
16	.795 (20.19)	.300 (7.62)	.400 (10.16)	3M5475-ND	.18	1.54	12.45	4816-3004-CP
18	.895 (22.73)	.300 (7.62)	.400 (10.16)	3M5476-ND	.23	1.98	16.01	4818-3004-CP
20	.995 (25.27)	.300 (7.62)	.400 (10.16)	3M5477-ND	.23	1.98	16.01	4820-3004-CP
24	1.195 (30.35)	.300 (7.62)	.400 (10.16)	3M5478-ND	.28	2.42	19.57	4824-3004-CP
28	1.395 (35.43)	.300 (7.62)	.400 (10.16)	3M5480-ND	.28	2.42	19.57	4828-3004-CP
24	1.195 (30.35)	.600 (15.24)	.700 (17.78)	3M5479-ND	.28	2.42	19.57	4824-6004-CP
28	1.395 (35.43)	.600 (15.24)	.700 (17.78)	3M5481-ND	.38	3.30	26.68	4828-6004-CP
32	1.595 (40.51)	.600 (15.24)	.700 (17.78)	3M5482-ND	.36	3.08	24.90	4832-6004-CP
40	1.995 (50.67)	.600 (15.24)	.700 (17.78)	3M5483-ND	.46	3.96	32.02	4840-6004-CP
48	2.395 (60.83)	.600 (15.24)	.700 (17.78)	3M5484-ND	.53	4.62	37.35	4848-6004-CP