



Barrière Schottky

Boîtier	Circuits	IO (A)	VR (V)	IFSM (A)	VF (V) max.	N° de référence Digi-Key	Prix de bande coupée			Bande et bobine		N° de référence Rohm
							1	25	100	Qté	Prix	
SC-74A	A	0.1	40	1	0.34	RB471ET148CT-ND	.42	8.16	23.48	3,000	110.96/M	RB471ET148
SOD-106	—	3.0	40	70	0.55	RB050L-40TE25CT-ND	.79	15.70	47.11	1,500	270.20/M	RB050L-40TE25
	—	3.0	20	70	0.45	RB051L-40TE25CT-ND	.52	10.25	30.75	1,500	164.32/M	RB051L-40TE25
	—	5	20	70	0.45	RB081L-20TE25CT-ND	.88	17.61	52.83	1,500	303.23/M	RB081L-20TE25
	—	1	40	70	0.55	RB160L-40TE25CT-ND	.36	6.49	18.26	1,500	83.01/M	RB160L-40TE25
SOD-123	—	1	20	70	0.40	RB161L-40TE25CT-ND	.36	6.89	19.82	1,500	99.10/M	RB161L-40TE25
	—	1	20	30	0.35	RB161M-20CT-ND	.44	8.47	24.39	3,000	115.20/M	RB161M-20TR
	—	1.5	30	30	0.49	RB070M-30CT-ND	.42	8.47	25.41	3,000	127.05/M	RB070M-30TR
	—	1	30	30	0.48	RB160M-30CT-ND	.37	6.89	19.38	3,000	79.62/M	RB160M-30TR
	—	1	40	30	0.51	RB160M-40CT-ND	.36	6.89	19.82	3,000	94.02/M	RB160M-40TR
SOD-323	—	1	60	30	0.55	RB160M-60CT-ND	.39	7.41	21.34	3,000	100.80/M	RB160M-60TR
	—	0.7	200	1	0.85	RF071M2SCT-ND	.47	8.89	25.61	3,000	121.12/M	RF071M2STR
	—	0.1	40	1	0.45	RB500V-40TE-17CT-ND	.48	9.32	26.83	3,000	127.05/M	RB500V-40TE
	—	0.1	40	1	0.34	RB501V-40TE-17CT-ND	.42	7.81	21.99	3,000	89.79/M	RB501V-40TE
SOD-523	—	0.03	30	2	0.37	RB751V-40TE-17CT-ND	.34	6.46	18.60	3,000	88.09/M	RB751V-40TE
	—	0.03	30	2	0.37	RB751S-40TE61CT-ND	.37	6.89	19.38	3,000	79.62/M	RB751S-40TE61
	—	0.2	30	1	0.60	RB520S-30TE61CT-ND	.32	5.95	16.77	3,000	68.61/M	RB520S-30TE61
	—	0.2	30	1	0.50	RB521S-30TE61CT-ND	.32	5.95	16.77	3,000	68.61/M	RB521S-30TE61
SOT-323	—	0.2	40	1	0.55	RB520S-40TE61CT-ND	.39	7.15	20.12	3,000	82.16/M	RB520S-40TE61
	B	0.03	40	.2	—	RB706F-40T106CT-ND	.42	8.47	25.41	3,000	127.05/M	RB706F-40T
	—	0.03	40	.2	0.37	RB715FT106CT-ND	.36	6.04	16.74	3,000	64.38/M	RB715FT106
SOT-343	—	0.03	40	.2	0.37	RB717FT106CT-ND	.39	7.41	21.34	3,000	100.80/M	RB717FT106
	C	0.1	40	1	—	RB480KTLCT-ND	.45	8.58	24.70	3,000	116.89/M	RB480KTL
SOT-346	B	0.03	40	.2	—	RB706D-40T146CT-ND	.41	7.83	22.56	3,000	106.73/M	RB706D-40T
	D	0.5	40	3	0.55	RB400DT146CT-ND	.49	9.83	29.48	3,000	147.38/M	RB400DT146
	D	0.5	20	3	0.3	RB411DT146CT-ND	.42	7.67	21.62	3,000	88.09/M	RB411DT146
	D	0.1	40	1	0.45	RB420DT146CT-ND	.39	7.15	20.12	3,000	82.16/M	RB420DT146
	E	0.1	40	1	0.34	RB425DT146CT-ND	.37	7.10	20.43	3,000	96.56/M	RB425DT146
	D	—	20	3	0.45	RB491DT146CT-ND	.39	7.41	21.34	3,000	100.80/M	RB491DT146
SOT-363	—	0.03	40	.2	0.37	RB705DT146CT-ND	.39	7.52	21.65	3,000	102.49/M	RB705DT146
	—	0.1	30	1	0.53	RB530XNCT-ND	.47	9.32	27.95	3,000	139.76/M	RB530XNTR
SOT-457	—	0.1	30	1	0.43	RB531XNCT-ND	.47	9.32	27.95	3,000	139.76/M	RB531XNTR
	F	0.03	40	.2	0.37	RB731UT108CT-ND	.40	7.62	21.95	3,000	103.34/M	RB731UT108
SOT-416	—	0.03	40	.2	0.37	RB715WTLCT-ND	.42	8.16	23.48	3,000	110.96/M	RB715WTL
	—	3.0	30	70	0.45	RB050LA-30CT-ND	.79	15.70	47.11	3,000	249.02/M	RB050LA-30TR
PMDT	—	3.0	40	70	0.55	RB050LA-40CT-ND	.79	15.70	47.11	3,000	249.02/M	RB050LA-40TR
	—	3.0	30	70	0.42	RSX301LA-30CT-ND	.64	12.73	38.19	3,000	201.59/M	RSX301LA-30TR
	—	1	20	5	0.42	RB161VA-20CT-ND	.44	8.47	24.39	3,000	115.20/M	RB161VA-20TR
TUMD2	—	0.5	40	3	0.55	RB400VA-50CT-ND	.49	9.83	29.48	3,000	147.38/M	RB400VA-50TR
	—	0.5	30	5	0.39	RSX051VA-30CT-ND	.39	7.52	21.65	3,000	102.49/M	RSX051VA-30TR
	—	0.7	30	5	0.42	RSX071VA-30CT-ND	.39	7.52	21.65	3,000	102.49/M	RSX071VA-30TR
VMD2	—	.03	30	.2	0.37	RB751G-40T2RCT-ND	.44	8.47	24.39	8,000	108.42/M	RB751G-40T2R
VMD3	—	.03	30	.2	0.37	RB715ZT2LCT-ND	.48	9.22	26.53	8,000	117.74/M	RB715ZT2L

Diodes de commutation

Boîtier	Circuits	VRM (V)	VR (V)	IFM (mA)	E/S (mA)	N° de référence Digi-Key	Prix de bande coupée			Bande et bobine		N° de référence Rohm
							1	25	100	Qté	Prix	
DO-34	—	90	80	400	130	1SS133T-77CT-ND†	.20	2.71	6.10	5,000	16.10/M	1SS133T-77
DO-35	—	100	75	450	150	1N4148T-73CT-ND	.17	2.27	5.11	5,000	13.56/M	1N4148T-73
DO-41	—	500	400	30A	1.0A	1SR153-400T-32CT-ND†	.41	7.83	22.56	2,500	106.73/M	1SR153-400T-32
SOD-106	—	400	—	30A	1.0A	1SR154-400TE25CT-ND	.29	4.92	13.65	1,500	60.14/M	1SR154-400TE25
	—	600	—	30A	1.0A	1SR154-600TE25CT-ND	.42	7.67	21.62	1,500	98.26/M	1ST154-600TE25
SOD-123	—	—	400	25A	0.7A	RR264M-400CT-ND	.37	6.35	17.62	3,000	67.76/M	RR264M-400

† Pour obtenir le numéro de référence bande et bobine, remplacer CT-ND par TR-ND. ‡ Pour obtenir le numéro de référence de bande et de boîte, remplacer CT-ND par TB-ND.

(suite)

Digi-Reel® La plupart des composants à découper à technologie CMS sont disponibles sur une Digi-Reel®. Pour connaître la référence bobine Digi-Reel, modifier 1-ND en 6-ND ou CT-ND en DKR-ND. Voir les services Digi-Key® en page 2 pour plus d'informations.