

Autres produits proposés sur fr.digikey.com

RF/IF
 Modules RF 1102
 Signal faible 1036
 Signal/Interface 1035-1036
 Solutions de BUS 815-818
 Sortance 1003-1004
 Spécialisé 740, 758, 779, 942, 1036, 1102-1103, 1127-1128, 1217, 1226, 1251-1253, 1277, 1309-1310
 Spécifiques à l'application 1180, 1239
 Stockage de codes 754-755
 Stockage de codes et de données 755
 Stockage de paramètres et de données 755
 Superviseurs/circuits de réinitialisation 618-619, 1023-1024, 1116-1117, 1248-1250, 1256-1257
 Systèmes audio 1054-1055
 Tampons 1270
 Télécom large bande 751
 Télécommunications 749, 1180
 Temporisateurs 780, 1000-1001, 1024, 1117
 TFT, affichages 1277
 TOPFET 778
 Transfert de données, USB à UART 590
 Translation logique 777
 Transmission de données Voir CI - Interface
 Triac thyristor 1077-1078
 TriCore™ 694
 TVS 1037
 UART 1180
 USB 1270
 Contrôleurs hôtes 596
 Modules d'interface 597
 UART 596
 Vpower 1078

Codeurs
 Carré/scellé 2255
 Contact numérique 2255
 Magnétique 2238
 Mécanique 2252, 2254
 Modulaire 2252
 Optique 2251-2252, 2255
 Rotatif 2251-2255

Commande de moteur
 Cartes modulaires 632

Communication sans fil Voir RF/IF

Commutateurs
 À enclenchement 2150, 2222-2225, 2233-2237
 Accessoires 2154, 2158-2160, 2162-2163, 2166, 2169, 2171-2173, 2176-2180, 2191, 2195-2198, 2207-2208, 2211, 2213-2214, 2228, 2233
 Cadres 2196
 Capuchons 2154, 2163, 2172, 2179, 2195-2198
 Gaines anti-éclaboussures 2163, 2171, 2176, 2178-2179, 2191
 Joints d'étanchéité 2166
 Arrêt d'urgence 2203-2205, 2207, 2209-2211
 Bascule 2163-2164, 2180-2185, 2187-2192
 Bascule 2188, 2244
 Bascule/Palette 2167-2178, 2180, 2185-2186, 2192
 Kit 2176
 Bouton-poussoir 2142-2147, 2150, 2158, 2161-2163, 2172, 2179-2180, 2187, 2191-2205, 2207, 2209, 2212-2214, 2224, 2244
 Commutateurs bouton 2208, 2210, 2240
 Déconnexion, montage sur rail DIN 2211
 Détecteur 2148-2150, 2152
 DIP 2240-2250
 Glissière 2142, 2179, 2215-2219, 2243-2245
 Inclinaison 2391, 2400, 2436
 Interrupteur à touche 2157, 2161-2162, 2165, 2207, 2210, 2214, 2220-2221
 Intra-Switch™ 484
 Kits 2215, 2309
 Lame souple 2261, 2263-2264
 Lampes témoins 2207-2208
 Limite 2225-2228
 Limite de base 2225-2226, 2229-2232
 Lumineux 2152, 2157, 2177, 2191-2192, 2195, 2207-2210, 2212-2214
 Magnétique 2261, 2263-2264, 2406
 Manettes 2202
 Micro-commutateur 2236
 Molette 2165

Molette 2166
 Navigation 2154-2155, 2160
 Palette Voir Bascule
 Porte 2224, 2226, 2237
 Pousser/tirer 2220
 Pression 2431
 Puissance 2142, 2197, 2290
 Rotatif 2162, 2238-2241, 2245, 2247, 2249, 2251
 Boutons et plaques-cadrans 2238
 DIP 2240-2241, 2245, 2247
 Scellé 2154, 2174, 2177, 2212, 2247
 Sélecteur 2195, 2207-2208, 2210-2211, 2214
 Serrure de sécurité 2188, 2203, 2205, 2209-2210, 2220-2221
 Tactile 2151-2161, 2164, 2197, 2214, 2224
 Kit 2153
 Verrouillages 2237

Composants de protection contre les surintensités
 Limiteurs de surtension
 Groupements 2062
 Puce multicouches 2062
 Thyristors SiBar 2105, 2107
 ZNR 2060-2061, 2063
 Parafoudres (GDT) 2065, 2068, 2070-2071
 Parasurtenseurs 2076, 2109, 2111
 Groupements 2111
 Puce multicouches 2069, 2109

Compteurs 2462-2463, 2468, 2471
 Accessoires 2468

Condensateurs
 Alimentation RF 1878
 Aluminium électrolytique 1666-1685, 1690-1768, 1812
 À enclenchement 1691-1700, 1737-1739, 1766-1768
 Axiale 1666-1669, 1812
 Boîtier plat 1685
 Borne à vis 1690-1691
 Aluminium organique 1799
 Antiparasites 1837, 1847
 Bipolaire 1670, 1705
 Céramique 517-518, 1885-1887
 Axiale 1840, 1843-1844, 1852
 Condensateur ajustable 1938-1941
 Disque 1842, 1849-1851, 1853-1857, 1898, 1928-1930
 Monolithique 1843-1846, 1896-1897, 1899, 1910-1914
 Multicouche 1841, 1843-1846, 1848-1849, 1851-1853, 1899, 1931-1932
 ArcGuard 1931
 Terminaison souple 1932
 Puce 1857, 1937, 1939
 Puce multicouche (MLCC) 517-518, 1855-1856, 1858-1879, 1882-1895, 1899-1909, 1915-1927, 1930, 1932-1937
 Compact 1879
 Puce multicouches
 Condensateurs Flexisafe 1877
 Sécurité 1887, 1897
 Pour montage en surface 1887
 Terminaison souple 1877-1878
 Tête et anneau 1883
 CombiSuppressor 1819
 Condensateur ajustable 1938-1939, 1941
 Couche double électrique (EDLC) 1685, 1687-1689
 Film sec c.a. 1840
 Inductance basse 1883-1884
 Kits 1918, 2307
 Matériel 1690
 MICA 1937-1938
 Or 1687-1688
 Oxyde de niobium 1785
 Pellicule 1815, 1820-1822, 1825, 1827-1830, 1832-1834, 1837-1839, 1847, 1941
 Polyester 1814-1816
 Polyester métallisé 1816-1817, 1819-1826, 1831, 1839, 1847
 Polymère 1723-1725, 1762-1765, 1769
 Polypropylène métallisé 1817-1818, 1821, 1826, 1833-1838
 Puce hyperfréquence 1865, 1879-1882
 Puce multicouche (MLCC) 519
 Puce multicouche automobile 1878
 Qualité informatique 1690, 1701
 RF, couche mince 1881-1882, 1938
 Supercondensateur aérogel 1686
 Suppression des parasites 1818-1819, 1884

Tantale 1769-1784, 1786-1812
 Axiale 1787, 1805
 Radiale 1772-1773, 1786, 1804
 Tantale gélifié 1773, 1787, 1812-1813
 Traversée 1631, 1637
 Ultracondensateurs 1685
 Variable 1938
 X2Y® 1885, 1936-1937

Conducteurs de lumière 2483, 2509, 2523

Conducteurs en ferrite antiparasites de câble 1594, 1645-1647

Connectable
 Amplificateur 1522
 Régulateur 1522

Connecteurs
 0,050" (1,27 mm) 52, 85-86, 133, 240-243, 491
 Picoflex™ 52
 0,062" 193
 0,084" 193
 0,093" 194
 0,100" (2,54 mm) 96, 153, 165, 169-178, 222-226, 228, 230-232
 0,156" (3,96 mm) 101, 131, 169, 179-182
 0,2 mm 67
 0,3 mm 67, 70, 72, 78
 0,4 mm 67, 79, 103, 187, 465
 SlimStack™ 187
 0,5 mm 66-73, 76-77, 80-81, 103-104, 123, 187
 SlimStack™ 187
 0,6 mm 82
 0,65 mm 82-83
 0,8 mm 73, 83, 104-105, 123, 132, 199, 244
 1,0 mm 66, 68-70, 73-75, 77-78, 84, 87, 123-124, 132-133, 136, 244, 249, 463, 465
 1,20 mm 124
 1,25 mm 88-89, 121, 124-125, 136-137
 1,27 mm 146-147
 1,5 mm 121, 125-126, 137
 Pico SPOX™ 137
 2 mm 89-97, 122, 126-129, 138-141, 143-145, 148-153, 456-458, 460-461, 492
 Douille 492
 Mesure métrique 458, 460-461
 Metral® 461
 Milli-Grid™ 139-140
 Millipacs® 461
 Mini-Clamp 153
 Minitek™ 143-145
 Sherlock™ 138
 Z-Pack 456-457
 2,5 mm 98-101, 129-130, 142, 245
 SPOX™ 142
 3,96 mm 142
 4,2 mm 204
 5,0 mm 102
 5,08 mm 191
 6,2 mm 131
 7,5 mm 192
 7,92 mm 102
 Alimentation 101
 ATCA 463
 Audio 436-443
 Baie et panneau 203, 246
 Ballast 2460
 Barre de bus 454
 Bornes à écrou 387
 Bornes/jonctions
 Branchement de fil 336
 Broche à fil 335
 Capuchon de connexion 337-338
 Cosses à fourche 335, 337-339, 343, 345-346, 356-357
 Déconnecter 340
 Extrémité fermée 339, 344
 Faston 347-353, 357
 Fiche à fourche 335
 Fiches encliquetables 337, 339, 357
 Languelette en anneau 335-342, 345-346, 354-357
 Manchon prolongateur bout à bout 335-339, 344-346, 356
 Poussoir à ressort 330
 Raccord rapide 334-335, 337-339, 347, 357, 382-384, 387
 Sectionneur 344
 See and Splice™ 336

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111

(FR091) 5