

Fig.	Sortie		Rapport de transfert de courant				Tension d'isolement (V eff.)	Type de boîtier	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire de tube			N° de référence Sharp
	V <sub>ceo</sub> (V) maximum	IC (mA) maximum	Minimum (%)	Maximum (%)	à IF (mA)	à V <sub>CE</sub> (V)				1	10	100	
<b>Tube</b>													
1	35	50	10	100	1	0.4	5,000	4-SMD	425-1473-5-ND	.86	.72	.58	PC8181
	35	50	10	100	1	0.4	5,000	4-Dip	425-1475-5-ND*	1.36	1.09	.90	PC818Y
	35	50	20	200	1	5	5,000	8-Dip	425-1476-5-ND†	2.46	2.03	1.64	PC823
	35	50	60	120	1	0.4	5,000	4-SMD	425-1435-5-ND	1.27	1.06	.85	PC810AI
	35	50	60	200	1	0.4	5,000	4-SMD	425-1436-5-ND	1.21	.97	.80	PC810I
	35	50	80	160	5	5	5,000	4-Dip	425-2185-5-ND◆	.41	.28	.21	PC817X1J00F
	35	50	80	160	5	5	5,000	4-SMD	425-2191-5-ND◆	.44	.31	.23	PC817X11J00F
	35	50	130	260	5	5	5,000	4-SMD	425-2192-5-ND◆	.44	.31	.23	PC817X12J00F
	70	50	50	150	5	5	5,000	4-Dip	425-1318-5-ND*	.68	.47	.34	PC123Y1
	70	50	50	400	0.5	5	5,000	4-Dip	425-1309-5-ND	.58	.40	.29	PC12310NSZ
	70	50	50	400	5	5	5,000	4-Dip	425-1317-5-ND*	.64	.45	.33	PC123Y
	70	50	50	400	5	5	5,000	4-Dip	425-2571-5-ND◆*	.68	.47	.34	PC123FY2J00F
	70	50	50	400	5	5	5,000	4-Dip	425-2572-5-ND◆*	.53	.45	.36	PC123FY8J00F
	70	50	100	200	0.5	5	5,000	4-Dip	425-1316-5-ND	.64	.45	.33	PC123S
80	50	100	600	0.5	80	5,000	4-Dip	425-2594-5-ND◆	.54	.38	.28	PC81716NSZOF	
2	80	50	1,000	—	1	0.5	5,000	4-Dip	425-1509-5-ND	.64	.45	.33	PC866
3	80	50	50	600	5	5	5,000	16-Dip	425-2596-5-ND◆	1.25	1.04	.84	PC847X5J00F
	300	50	40	80 typ.	5	5	5,000	16-Dip	425-1516-5-ND	5.18	4.27	3.46	PC8051
4	35	80	600	7,500	1	2	5,000	4-SMD	425-1454-5-ND*#	1.09	.92	.73	PC815Y
5	35	80	600	7,500	1	2	5,000	12-Dip	425-1489-5-ND*#	2.15	1.78	1.44	PC835Y
7	350	150	1,000	4,000	1	2	5,000	4-Dip	425-2443-5-ND◆*#	.56	.47	.38	PC852XJ000F
8	35	50	50	600	5	5	5,000	6-Dip	425-1418-5-ND	.64	.45	.33	PC714VONSZ
	35	50	50	600	5	5	5,000	6-Dip	425-1419-5-ND*	.71	.49	.36	PC714VOYSZ
	35	80	20	80	100	2	5,000	6-Dip	425-1426-5-ND*	.75	.52	.38	PC724VONSZ
9	35	50	50	600	5	5	5,000	6-Dip	425-1417-5-ND*	.71	.49	.36	PC713VOYSZ
	70	30	60	120	5	5	5,000	4-Dip	425-1438-5-ND	.75	.52	.38	PC81101NSZ
10	70	30	60	300	5	5	5,000	4-Dip	425-1443-5-ND	.71	.49	.36	PC81108NSZ
	70	30	100	200	5	5	5,000	4-Dip	425-1439-5-ND	.75	.52	.38	PC81102NSZ
	70	30	100	300	5	5	5,000	4-Dip	425-1442-5-ND	.71	.49	.36	PC81106NSZ
	70	30	150	300	5	5	5,000	4-Dip	425-1440-5-ND	.75	.52	.38	PC81103NSZ
11	7 V c.c.	20	300	—	1.6	4.5	2,500	8-Dip	425-1800-5-ND	1.68	1.34	1.11	PC6N138X
12	35	80	50	600	1	2	5,000	16-Dip	425-2595-5-ND◆*#	2.02	1.61	1.33	PC845XJ000F

Fig.	Sortie		Rapport de transfert de courant				Tension d'isolement (V eff.)	Type de boîtier	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire de bande coupée			N° de référence Digi-Key	Bande et bobine		N° de référence Sharp
	V <sub>ceo</sub> (V) max.	IC (mA) max.	Min. (%)	Max. (%)	à IF (mA)	à V <sub>CE</sub> (V)				1	10	100		Qté	Prix	
<b>Bande coupée/bande et bobine</b>																
1	35	50	80	160	5	5	3,750	4-SMD	425-1330-1-ND	.43	.36	.29	—	—	—	PC357N1
	80	30	50	600	5	5	3,750	4-SMD	425-2508-1-ND◆	.43	.36	.29	425-2508-2-ND◆	3,000	201.59/M	PC357N0J00F
	35	30	130	260	5	5	3,750	4-SMD	425-2091-1-ND◆	.43	.36	.29	425-2091-2-ND◆	3,000	201.59/M	PC357N2J00F
	35	50	200	400	5	5	3,750	4-SMD	425-1332-1-ND	.43	.36	.29	—	—	—	PC357N3
	35	30	200	400	5	5	3,750	4-SMD	425-2092-1-ND◆	.43	.36	.29	425-2092-2-ND◆	3,000	201.59/M	PC357N3J00F
	80	30	50	600	5	5	3,750	4-SMD	425-2531-1-ND◆	.58	.40	.29	425-2531-2-ND◆	3,000	201.59/M	PC357N6J00F
	80	30	50	600	5	5	3,750	4-SMD	425-2532-1-ND◆	.58	.40	.29	425-2532-2-ND◆	3,000	201.59/M	PC357N7J00F
	80	30	50	600	5	5	3,750	4-SMD	425-2533-1-ND◆	.54	.38	.28	425-2533-2-ND◆	3,000	189.73/M	PC357N9J00F
	70	50	20	400	1	5	2,500	4-SMD	425-2105-1-ND◆	.43	.36	.29	425-2105-2-ND◆	3,000	201.59/M	PC3H4J0000F
	70	50	20	400	1	5	2,500	4-SMD	425-2116-1-ND◆	.38	.32	.26	425-2116-2-ND◆	3,000	177.87/M	PC3H7J0000F
	70	50	50	400	0.5	5	5,000	4-SMD	425-1313-1-ND	.41	.34	.28	425-1313-2-ND	2,000	189.73/M	PC123P
	70	50	200	400	5	5	5,000	4-SMD	425-2530-1-ND◆*	.51	.35	.26	425-2530-2-ND◆*	2,000	94.87/M	PC123XSYUPOF
	70	50	50	400	5	5	5,000	4-SMD	425-1321-1-ND*	.41	.34	.28	425-1321-2-ND*	2,000	189.73/M	PC123Y2
	70	50	80	160	1	5	2,500	4-SMD	425-1354-1-ND	.43	.36	.29	—	—	—	PC3H7C
	70	50	100	250	0.5	5	5,000	4-SMD	425-1315-1-ND*	.61	.51	.41	—	—	—	PC123PY2
	70	50	100	250	0.5	5	5,000	4-SMD	425-1314-1-ND	.43	.36	.29	—	—	—	PC123P2
	70	50	100	500	0.5	5	3,750	4-SMD	425-2101-1-ND◆	.43	.36	.29	425-2101-2-ND◆	3,000	201.59/M	PC367N0J00F
	70	50	150	300	0.5	5	3,750	4-SMD	425-2099-1-ND◆	.48	.41	.33	425-2099-2-ND◆	3,000	225.31/M	PC367N1J00F
	70	50	100	600	0.5	5	5,000	4-SMD	425-1383-1-ND	.48	.41	.33	425-1383-2-ND	2,000	225.30/M	PC81710NIP
	70	50	100	600	0.5	5	5,000	4-SMD	425-2176-1-ND◆	.48	.41	.33	425-2176-2-ND◆	2,000	225.30/M	PC81710NIPDF
	70	50	100	700	0.5	5	2,500	4-SMD	425-2108-1-ND◆	.46	.39	.31	425-2108-2-ND◆	3,000	213.45/M	PC3H710NIPDF
	70	50	120	300	0.5	5	5,000	4-SMD	425-1457-1-ND	.51	.43	.34	—	—	—	PC81711NIP
	70	50	140	500	0.5	5	2,500	4-SMD	425-1351-1-ND	.51	.43	.34	—	—	—	PC3H715NIP
	70	50	160	400	0.5	5	5,000	4-SMD	425-1459-1-ND	.51	.43	.34	425-1459-2-ND	2,000	237.16/M	PC81712NIP
80	50	100	600	0.5	5	5,000	4-SMD	425-2538-1-ND◆	.64	.45	.33	425-2538-2-ND◆	2,000	225.30/M	PC81716NIPDF	
70	50	200	500	0.5	5	2,500	4-SMD	425-1350-1-ND	.51	.43	.34	—	—	—	PC3H712NIP	

◆ Conforme à RoHS † Entrée c.a. # Sortie de Darlington \* Din/VDE 0884

(suite)



**Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.**

Fig.	Sortie		Rapport de transfert de courant				Tension d'isolement (V eff.)	Type de boîtier	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire de bande coupée			N° de référence Digi-Key	Bande et bobine		N° de référence Sharp
	V <sub>ce</sub> (V) max.	IC (mA) max.	Min. (%)	Max. (%)	à I <sub>F</sub> (mA)	à V <sub>CE</sub> (V)				1	10	100		Qté	Prix	
1	350	50	40	80	5	5	5,000	4-SMD	425-2539-1-ND◆	.78	.54	.39	425-2539-2-ND◆	2,000	272.74/M	PC851XPJ000F
	80	50	50	600	5	5	3,750	4-SMD	425-2577-1-ND◆	.51	.43	.34	425-2577-2-ND◆	750	177.87	PC357N0TJ000F
	80	50	50	600	5	5	3,750	4-SMD	425-2578-1-ND◆	.51	.43	.34	425-2578-2-ND◆	750	177.87	PC357N1TJ000F
	80	50	50	600	5	5	3,750	4-SMD	425-2579-1-ND◆	.51	.43	.34	425-2579-2-ND◆	750	177.87	PC357N2TJ000F
	80	50	50	600	5	5	5,000	4-SMD	425-2580-1-ND◆	.51	.43	.34	425-2580-2-ND◆	750	177.87	PC357N4TJ000F
	80	50	50	600	5	5	5,000	4-SMD	425-2581-1-ND◆	.51	.43	.34	425-2581-2-ND◆	750	177.87	PC357N6TJ000F
	80	50	50	600	5	5	5,000	4-SMD	425-2582-1-ND◆	.51	.43	.34	425-2582-2-ND◆	750	177.87	PC357N7TJ000F
	80	50	50	600	5	5	5,000	4-SMD	425-2583-1-ND◆	.51	.43	.34	425-2583-2-ND◆	750	177.87	PC357N9TJ000F
	80	50	100	500	0.5	5	3,750	4-SMD	425-2584-1-ND◆	.46	.39	.31	425-2584-2-ND◆	750	160.08	PC367NTJ000F
	80	50	20	400	1	5	2,500	4-SMD	425-2585-1-ND◆	.41	.34	.28	425-2585-2-ND◆	3,000	189.73/M	PC3H7CDJ000F
4	35	80	600	7,500	1.0	2	3,750	4-SMD	425-1326-1-ND#	.61	.51	.41	—	—	—	PC355N
	35	80	600	7,500	1	2	3,750	4-SMD	425-2576-1-ND◆#	.71	.60	.48	425-2576-2-ND◆#	750	231.23	PC355NTJ000F
	35	80	600	12,000	0.5	2	3,750	4-SMD	425-1337-1-ND#	.51	.43	.34	—	—	—	PC365N
	35	80	600	12,000	0.5	2	2,500	4-SMD	425-2106-1-ND◆#	.58	.49	.39	425-2106-2-ND◆#	3,000	272.74/M	PC3H510NIP0F
6	35	50	50	150	1.0	5	3,750	4-SMD	425-1325-1-ND†	.61	.51	.41	425-1325-2-ND†	3,000	284.60/M	PC354N1
	80	50	20	400	1	5	3,750	4-SMD	425-2574-1-ND◆†	.61	.51	.41	425-2574-2-ND◆†	750	213.44	PC354N1TJ000F
	80	50	20	400	1	5	3,750	4-SMD	425-2575-1-ND◆†	.46	.39	.31	425-2575-2-ND◆†	750	160.08	PC354NTJ000F
	70	50	50	400	0.5	5	3,750	4-SMD	425-1335-1-ND†	.58	.49	.39	—	—	—	PC364N
	70	50	50	400	0.5	5	2,500	4-SMD	425-1342-1-ND†	.58	.49	.39	—	—	—	PC3H410NIP
	70	50	100	300	0.5	5	3,750	4-SMD	425-1336-1-ND†	.61	.51	.41	425-1336-2-ND†	3,000	284.60/M	PC364N1
7	350	150	1,000	12,000	1	2	3,750	4-SMD	425-2591-1-ND◆#	1.63	1.31	1.08	425-2591-2-ND◆#	750	623.65	PC452TJ0000F
	350	150	1,000	4,000	1	2	5,000	4-SMD	425-2660-1-ND◆#	.66	.56	.45	425-2660-2-ND◆#	2,000	308.31/M	PC853XPJ000F
8	35	80	20	80	100	2	5,000	6-SMD	425-1382-1-ND	.66	.56	.45	—	—	—	PC724V0NIPX
13	70	50	50	150	1	5	2,500	4-SMD	425-1344-1-ND†	.46	.39	.31	425-1344-2-ND†	3,000	213.45/M	PC3H4A
14	350	150	1,000	12,000	1	2	5,000	4-SMD	425-2540-1-ND◆*#	.81	.56	.41	425-2540-2-ND◆*#	2,000	284.59/M	PC852XPJ000F

◆ Conforme à RoHS † Entrée c.a. # Sortie de Darlington \* Din/VDE 0884

## Photocoupleur OPIC™




Fig.	V c.c. max. (V)	Temps de propagation		Tension d'isolement (V eff.)	Dimensions - mm			Type de boîtier	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire de tube			N° de référence Sharp
		H-L (µs) typ.	L-H		Longueur	Largeur	Pas			1	10	100	
<b>Tube</b>													
1	7	0.048	0.05	5,000	9.66	6.5	2.54	8-Dip	425-1534-5-ND*	1.78	1.43	1.18	PC910L0YSZ
	7	0.048	0.05	5,000	9.66	6.5	2.54	8-Dip	425-2208-5-ND◆*	1.78	1.43	1.18	PC910L0YSZ0F
2	30	0.2	0.6	5,000	9.66	6.5	2.54	8-Dip	425-1547-5-ND*	1.56	1.25	1.03	PC957L0YSZ
	30	0.2	0.4	5,000	9.66	6.5	2.54	8-Dip	425-2213-5-ND◆*	1.56	1.25	1.03	PC957L0YSZ0F
3	35	0.3	0.3	5,000	9.66	6.5	2.54	8-Dip	425-2542-5-ND◆	1.70	1.37	1.13	PC925L0NSZ0F
4	6	0.06	0.06	5,000	9.66	6.5	2.54	8-Dip	425-2597-5-ND◆*	2.09	1.68	1.38	PC911L0NSZ0F
5	30	0.5	0.5	5,000	9.66	6.5	2.54	8-Dip	425-2598-5-ND◆*	1.25	1.01	.83	PC923L0NSZ0F
6	30	2.0	2.0	5,000	9.66	6.5	2.54	8-Dip	425-2599-5-ND◆*	1.10	.88	.73	PC924L0NSZ0F

Fig.	V c.c. max. (V)	Temps de propagation		Tension d'isolement (V eff.)	Dimensions - mm			Type de boîtier	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire de bande coupée			N° de référence Digi-Key	Bande et bobine		N° de référence Sharp
		H-L Typ. (µs)	L-H		Longueur	Largeur	Pas			1	10	100		Qté	Prix	
<b>Bande coupée/bande et bobine</b>																
1	7	0.048	0.05	3,750	5.080	3.937	1.27	8-SMD	425-2534-1-ND◆*	2.02	1.61	1.33	425-2534-2-ND◆*	1,500	1125.92/M	PC410S0NIP0F
2	30	0.3	0.3	3,750	5.080	3.937	1.27	8-SMD	425-2535-1-ND◆*	1.42	1.15	.95	425-2535-2-ND◆*	1,500	727.34/M	PC457S0NIP0F
7	15	2.0	1.0	3,750	3.6	4.4	1.27	5-SOP	425-1521-1-ND	1.44	1.16	.87	425-1521-2-ND	3,000	734.35/M	PC401
	15	2.0	1.0	3,750	3.6	4.4	1.27	5-SOP	425-2143-1-ND◆	1.44	1.16	.87	425-2143-2-ND◆	3,000	734.35/M	PC401J00000F
8	7	0.048	0.05	3,750	3.6	4.4	1.27	5-SOP	425-2141-1-ND◆	1.48	1.19	.89	425-2141-2-ND◆	3,000	755.95/M	PC410L0NIP0F
	35	.21	0.4	3,750	3.6	4.4	1.27	5-SMD	425-2592-1-ND◆*	1.60	1.29	1.06	425-2592-2-ND◆*	3,000	817.62/M	PC456L0NIP0F
9	7	0.048	0.05	3,750	5.080	3.937	1.27	8-SMD	425-2536-1-ND◆*	2.80	2.31	1.88	425-2536-2-ND◆*	1,500	1579.66/M	PC4D10SNIPOF
10	16	1.0	2.0	5,000	7.12	6.5	2.54	6-SMD	425-2541-1-ND◆*	1.04	.87	.70	425-2541-2-ND◆*	1,000	451.45	PC900V0NIPXF
11	6.0	0.027	0.035	3,750	3.6	4.4	1.27	5-SMD	425-2588-1-ND◆*	1.81	1.59	1.27	425-2588-2-ND◆*	3,000	1146.08/M	PC411L0NIP0F
	6.0	0.027	0.035	3,750	3.6	4.4	1.27	5-SMD	425-2589-1-ND◆*	1.90	1.67	1.33	425-2589-2-ND◆*	3,000	1202.70/M	PC411L0YIP0F
12	5.5	0.023	0.022	3,750	5.080	3.937	1.27	8-SMD	425-2590-1-ND◆*	2.24	1.96	1.57	425-2590-2-ND◆*	3,000	1369.60/M	PC412S0NIP0F

◆ Conforme à RoHS \* Din/VDE 0884

**Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.**

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111

(FR091) 2389

