



Fig.	Description	Couleur émise	Lentille	Longueur d'onde de crête (nm)	Vf (V) typique	If (mA) maximum	Ie (mcd)	Angle de visualisation(2 x Θéta)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence Lumex
										1	10	50	
10	8mm	Jaune	Jaune diffus	585	2.1	30	30	60	67-1169-ND	.59	.48	.42	SSI-LXH8080YD
		Vert	Vert diffus	565	2.2	25	30	60	67-1168-ND	.59	.48	.42	SSI-LXH8080GD
11	10mm	Super rouge	Rouge diffus	660	1.7	30	80	60	67-1174-ND	.83	.67	.58	SSI-LXH1090SRD
		Rouge	Rouge diffus	635	2.0	30	40	60	67-1171-ND	.72	.58	.51	SSI-LXH1090ID
		Jaune	Jaune diffus	585	2.1	30	30	60	67-1173-ND	.72	.58	.51	SSI-LXH1090YD
		Vert	Vert diffus	565	2.2	25	30	60	67-1172-ND	.72	.58	.51	SSI-LXH1090GD
12	5mm	Super rouge	Rouge diffus	660	1.8	30	20	80	67-1178-ND	.68	.55	.48	SSI-LXH55SRD
		Rouge	Rouge diffus	635	2.0	30	10	80	67-1175-ND	.55	.44	.39	SSI-LXH55ID
		Jaune	Jaune diffus	585	2.1	30	10	80	67-1177-ND	.55	.44	.39	SSI-LXH55YD
		Vert	Vert diffus	565	2.2	25	10	80	67-1176-ND	.55	.44	.39	SSI-LXH55GD
13	2 x 5mm	Super rouge	Rouge diffus	660	1.7	30	25	110	67-1182-ND	.97	.78	.69	SSI-LXMP059SRD
		Rouge	Rouge diffus	635	2.0	30	10	110	67-1179-ND	.80	.65	.57	SSI-LXMP059ID
		Jaune	Jaune diffus	585	2.1	30	10	110	67-1181-ND	.80	.65	.57	SSI-LXMP059YD
		Vert	Vert diffus	565	2.2	25	10	110	67-1180-ND	.80	.65	.57	SSI-LXMP059GD
14	2.3 x 7mm	Super rouge	Rouge diffus	660	1.7	30	50	110	67-1186-ND	.85	.68	.60	SSI-LXH072SRD
		Rouge	Rouge diffus	635	2.0	30	15	110	67-1183-ND	.72	.58	.51	SSI-LXH072ID
		Jaune	Jaune diffus	585	2.1	30	9	110	67-1185-ND	.72	.58	.51	SSI-LXH072YD
		Vert	Vert diffus	565	2.2	25	9	110	67-1184-ND	.72	.58	.51	SSI-LXH072GD
15	9 x 9mm	Super rouge	Transparente comme l'eau	660	1.8	30	60	60	67-1545-ND	1.40	1.12	.98	SSI-LXMP5011SRC-150
		Rouge	Transparente comme l'eau	635	2.0	30	20	60	67-1544-ND	1.27	1.02	.89	SSI-LXMP5011IC-150
		Jaune	Transparente comme l'eau	585	2.1	30	15	60	67-1546-ND	1.27	1.02	.89	SSI-LXMP5011YC-150
		Vert	Transparente comme l'eau	565	2.2	25	15	60	67-1543-ND	1.27	1.02	.89	SSI-LXMP5011GC-150
16	2 x 5mm	Super rouge	Rouge diffus	660	1.7	30	40	110	67-1204-ND	2.10	1.68	1.47	SSA-LXB525SRD
		Rouge	Rouge diffus	635	2.0	30	12	110	67-1201-ND	1.30	1.04	.91	SSA-LXB525ID
		Jaune	Jaune diffus	585	2.1	30	10	110	67-1203-ND	1.36	1.09	.95	SSA-LXB525YD
		Vert	Vert diffus	565	2.0	25	10	110	67-1202-ND	1.30	1.04	.91	SSA-LXB525GD
17	2.5 x 5mm	Super rouge	Rouge diffus	660	1.8	30	25	60	67-1208-ND	3.77	3.02	2.64	SSA-LXH1025SRD
		Rouge	Rouge diffus	635	2.0	30	10	60	67-1205-ND	2.63	2.11	1.84	SSA-LXH1025ID
		Jaune	Jaune diffus	585	2.1	30	10	60	67-1207-ND	2.95	2.36	2.07	SSA-LXH1025YD
		Vert	Vert diffus	565	2.2	25	10	60	67-1206-ND	2.63	2.11	1.84	SSA-LXH1025GD
18	2.5 x 5mm	Super rouge	Rouge diffus	660	2.0	30	30	80	67-1212-ND	5.62	4.49	3.93	SSA-LXH1225SRD
		Rouge	Rouge diffus	635	2.0	30	10	80	67-1209-ND	3.85	3.09	2.70	SSA-LXH1225ID
		Jaune	Jaune diffus	585	2.1	30	10	80	67-1211-ND	4.05	3.24	2.84	SSA-LXH1225YD
		Vert	Vert diffus	565	2.0	30	10	80	67-1210-ND	3.85	3.09	2.70	SSA-LXH1225GD
19	3mm	Super rouge	Rouge diffus	660	1.7	30	25	80	67-1216-ND	4.64	3.71	3.25	SSA-LXB1025SRD
		Rouge	Rouge diffus	635	2.0	30	8	80	67-1213-ND	3.16	2.53	2.21	SSA-LXB1025ID
		Jaune	Jaune diffus	585	2.1	30	8	80	67-1215-ND	2.95	2.36	2.07	SSA-LXB1025YD
		Vert	Vert diffus	565	2.1	25	8	80	67-1214-ND	3.16	2.53	2.21	SSA-LXB1025GD

◆ Conforme à RoHS

Supports de DEL

Fig.	Description	Trou de panneau	N° de référence Digi-Key	Prix			N° de référence Lumex
				5	25	100	
20	Nylon noir T1	.160" (4.06)	67-1330-ND	.51	1.91	6.35	SSH-LX3050
21	Nylon noir T1	.225" (5.71)	67-1331-ND	.51	1.91	6.35	SSH-LXH301
22	Nylon noir T1-3/4	.250" (6.35)	67-1332-ND	.34	1.27	4.24	SSH-LX5091
23	Nylon noir T1-3/4	.330" (8.38)	67-1333-ND	.51	1.91	6.35	SSH-LXH501
24	Pince de fixation et bague pour T1-3/4	.250" (6.35)	67-1044-ND	.30	1.14	3.81	SSH-LX5090

◆ Conforme à RoHS

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.