

A

Fig.	Nb. de positions	Dimension - Pouces (mm)		N° de référence Digi-Key	Prix de bande coupée			N° de référence Digi-Key	Bande et bobine		N° de référence FCI	
		A	B		1	25	100		Qté	Prix		
1	20	1.031 (26.20)	0.835 (21.20)	609-1949-ND†	.86	11.33	38.27	—	—	—	SLW20S-1C7LF	
	22	1.110 (28.20)	0.913 (23.20)	609-1951-ND†	.66	8.28	26.93	—	—	—	SLW22S-1C7LF	
	24	1.189 (30.20)	0.992 (25.20)	609-1953-ND†	1.83	18.28	62.66	—	—	—	SLW24S-1C7LF	
	26	1.268 (32.20)	1.071 (27.20)	609-1955-ND†	.74	8.65	28.11	—	—	—	SLW26S-1C7LF	
	28	1.346 (34.20)	1.150 (29.20)	609-1957-ND†	.54	6.75	21.60	—	—	—	SLW28S-1C7LF	
	30	1.425 (36.20)	1.228 (31.20)	609-1959-ND†	.93	12.84	43.20	—	—	—	SLW30S-1C7LF	
Série HLW — LIF sur entrée supérieure à montage CI												
2	4	0.260 (6.60)	0.118 (3.00)	609-1815-ND†	.19	2.15	6.63	—	—	—	HLW4S-2C7LF	
	5	0.300 (7.60)	0.157 (4.00)	609-1817-ND†	.21	2.30	7.11	—	—	—	HLW5S-2C7LF	
	6	0.339 (8.60)	0.197 (5.00)	609-1819-ND†	.22	2.38	7.38	—	—	—	HLW6S-2C7LF	
	8	0.417 (10.60)	0.276 (7.00)	609-1821-ND†	.25	2.79	8.53	—	—	—	HLW8S-2C7LF	
	10	0.496 (12.60)	0.354 (9.00)	609-1823-ND†	.23	2.46	7.62	—	—	—	HLW10S-2C7LF	
	12	0.575 (14.60)	0.433 (11.00)	609-1825-ND†	.39	4.65	15.15	—	—	—	HLW12S-2C7LF	
	14	0.654 (16.60)	0.512 (13.00)	609-1827-ND†	.25	2.86	8.77	—	—	—	HLW14S-2C7LF	
	15	0.693 (17.60)	0.551 (14.00)	609-1829-ND†	.29	3.34	10.73	—	—	—	HLW15S-2C7LF	
	16	0.732 (18.60)	0.591 (15.00)	609-1831-ND†	.30	3.41	10.96	—	—	—	HLW16S-2C7LF	
	18	0.811 (20.60)	0.670 (17.00)	609-1833-ND†	.31	3.63	11.43	—	—	—	HLW18S-2C7LF	
	20	0.890 (22.60)	0.748 (19.00)	609-1835-ND†	.32	3.71	11.65	—	—	—	HLW20S-2C7LF	
	22	0.969 (24.60)	0.827 (21.00)	609-1837-ND†	.32	3.85	12.11	—	—	—	HLW22S-2C7LF	
	24	1.047 (26.60)	0.906 (23.00)	609-1839-ND†	.33	3.93	12.36	—	—	—	HLW24S-2C7LF	
	26	1.126 (28.60)	0.984 (25.00)	609-1841-ND†	.35	4.15	13.29	—	—	—	HLW26S-2C7LF	
	28	1.205 (30.60)	1.063 (27.00)	609-1843-ND†	.36	4.29	13.76	—	—	—	HLW28S-2C7LF	
	30	1.283 (32.60)	1.142 (29.00)	609-1845-ND†	.36	4.29	13.76	—	—	—	HLW30S-2C7LF	
	Série SLW — ZIF sur entrée supérieure à montage CI											
	3	4	0.402 (10.20)	0.205 (5.20)	609-1928-ND†	.44	5.17	16.69	—	—	—	SLW4R-1C7LF
5		0.441 (11.20)	0.244 (6.20)	609-1930-ND†	.35	4.15	13.29	—	—	—	SLW5R-1C7LF	
6		0.480 (12.20)	0.283 (7.20)	609-1932-ND†	.35	4.15	13.29	—	—	—	SLW6R-1C7LF	
8		0.559 (14.20)	0.362 (9.20)	609-1934-ND†	.47	5.69	18.21	—	—	—	SLW8R-1C7LF	
10		0.638 (16.20)	0.441 (11.20)	609-1936-ND†	.52	6.31	20.19	—	—	—	SLW10R-1C7LF	
12		0.717 (18.20)	0.520 (13.20)	609-1938-ND†	1.02	13.94	46.88	—	—	—	SLW12R-1C7LF	
14		0.795 (20.20)	0.598 (15.20)	609-1940-ND†	.69	8.53	28.93	—	—	—	SLW14R-1C7LF	
15		0.835 (21.20)	0.638 (16.20)	609-1942-ND†	.60	7.22	24.05	—	—	—	SLW15R-1C7LF	
16		0.874 (22.20)	0.677 (17.20)	609-1944-ND†	.63	7.64	25.46	—	—	—	SLW16R-1C7LF	
18		0.953 (24.20)	0.756 (19.20)	609-1946-ND†	.70	8.62	29.25	—	—	—	SLW18R-1C7LF	
20		1.031 (26.20)	0.835 (21.20)	609-1948-ND†	.66	8.27	26.88	—	—	—	SLW20R-1C7LF	
22		1.110 (28.20)	0.913 (23.20)	609-1950-ND†	.71	9.01	29.28	—	—	—	SLW22R-1C7LF	
24		1.189 (30.20)	0.992 (25.20)	609-1952-ND†	.72	8.83	29.96	—	—	—	SLW24R-1C7LF	
26		1.268 (32.20)	1.071 (27.20)	609-1954-ND†	.74	9.26	31.40	—	—	—	SLW26R-1C7LF	
28		1.346 (34.20)	1.150 (29.20)	609-1956-ND†	.58	6.99	23.29	—	—	—	SLW28R-1C7LF	
30		1.425 (36.20)	1.228 (31.20)	609-1958-ND†	.89	11.60	40.05	—	—	—	SLW30R-1C7LF	
Série HLW — LIF sur entrée supérieure à montage CI												
4		4	0.260 (6.60)	0.118 (3.00)	609-1814-ND†	.17	1.92	5.83	—	—	—	HLW4R-2C7LF
	5	0.300 (7.60)	0.157 (4.00)	609-1816-ND†	.21	2.29	6.87	—	—	—	HLW5R-2C7LF	
	6	0.339 (8.60)	0.197 (5.00)	609-1818-ND†	.21	2.30	7.11	—	—	—	HLW6R-2C7LF	
	8	0.417 (10.60)	0.276 (7.00)	609-1820-ND†	.23	2.54	8.13	—	—	—	HLW8R-2C7LF	
	10	0.496 (12.60)	0.354 (9.00)	609-1822-ND†	.23	2.46	7.62	—	—	—	HLW10R-2C7LF	
	12	0.575 (14.60)	0.433 (11.00)	609-1824-ND†	.25	2.74	9.02	—	—	—	HLW12R-2C7LF	
	14	0.654 (16.60)	0.512 (13.00)	609-1826-ND†	.26	2.96	9.53	—	—	—	HLW14R-2C7LF	
	15	0.693 (17.60)	0.551 (14.00)	609-1828-ND†	.48	5.94	18.99	—	—	—	HLW15R-2C7LF	
	16	0.732 (18.60)	0.591 (15.00)	609-1830-ND†	.29	3.26	10.49	—	—	—	HLW16R-2C7LF	
	18	0.811 (20.60)	0.670 (17.00)	609-1832-ND†	.30	3.41	10.96	—	—	—	HLW18R-2C7LF	
	20	0.890 (22.60)	0.748 (19.00)	609-1834-ND†	.31	3.63	11.43	—	—	—	HLW20R-2C7LF	
	22	0.969 (24.60)	0.827 (21.00)	609-1836-ND†	.32	3.79	11.89	—	—	—	HLW22R-2C7LF	
	24	1.047 (26.60)	0.906 (23.00)	609-1838-ND†	.32	3.85	12.11	—	—	—	HLW24R-2C7LF	
	26	1.126 (28.60)	0.984 (25.00)	609-1840-ND†	.35	4.08	12.82	—	—	—	HLW26R-2C7LF	
	28	1.205 (30.60)	1.063 (27.00)	609-1842-ND†	.35	4.15	13.29	—	—	—	HLW28R-2C7LF	
	30	1.283 (32.60)	1.142 (29.00)	609-1844-ND†	.36	4.22	13.51	—	—	—	HLW30R-2C7LF	
	Série HFW — Non ZIF sur entrée supérieure CMS											
	5	4	0.276 (7.00)	0.118 (3.00)	609-1105-1-ND	.36	4.45	14.37	609-1105-2-ND	1,000	112.92	HFW4S-2STE1LF
5		0.315 (8.00)	0.157 (4.00)	609-1106-1-ND	.59	7.45	23.85	609-1106-2-ND	1,000	196.78	HFW5S-2STE1LF	
6		0.354 (9.00)	0.197 (5.00)	609-1107-1-ND	.36	4.45	14.37	609-1107-2-ND	1,000	143.72	HFW6S-2STE1LF	
7		0.394 (10.00)	0.236 (6.00)	609-1108-1-ND	.49	5.99	19.16	609-1108-2-ND	1,000	156.14	HFW7S-2STE1LF	
9		0.472 (12.00)	0.315 (8.00)	609-1110-1-ND	.32	3.99	12.77	609-1110-2-ND	1,000	104.10	HFW9S-2STE1LF	
10		0.512 (13.00)	0.354 (9.00)	609-1111-1-ND	.67	8.46	27.50	609-1111-2-ND	1,000	225.64	HFW10S-2STE1LF	
11		0.551 (14.00)	0.394 (10.00)	609-1112-1-ND	.58	7.06	22.56	609-1112-2-ND	1,000	159.19	HFW11S-2STE1LF	
12		0.591 (15.00)	0.433 (11.00)	609-1113-1-ND	.70	8.61	29.19	609-1113-2-ND	1,000	239.46	HFW12S-2STE1LF	
13		0.630 (16.00)	0.472 (12.00)	609-1114-1-ND	.51	6.28	20.07	609-1114-2-ND	1,000	163.61	HFW13S-2STE1LF	
14		0.670 (17.00)	0.512 (13.00)	609-1115-1-ND	.73	9.11	29.14	609-1115-2-ND	1,000	237.46	HFW14S-2STE1LF	
16		0.748 (19.00)	0.591 (15.00)	609-1117-1-ND	.86	10.22	34.08	609-1117-2-ND	2,000	277.78/M	HFW16S-2STE1LF	
18		0.827 (21.00)	0.670 (17.00)	609-1119-1-ND	.75	9.41	31.92	609-1119-2-ND	1,000	261.96	HFW18S-2STE1LF	
19		0.866 (22.00)	0.709 (18.00)	609-1120-1-ND	.58	7.12	23.73	609-1120-2-ND	1,000	193.42	HFW19S-2STE1LF	
23		1.024 (26.00)	0.866 (22.00)	609-1124-1-ND	.71	8.93	28.58	609-1124-2-ND	1,000	215.79	HFW23S-2STE1LF	
24		1.063 (27.00)	0.906 (23.00)	609-1125-1-ND	.67	8.22	27.38	609-1125-2-ND	1,000	219.00	HFW24S-2STE1LF	
26		1.142 (29.00)	0.984 (25.00)	609-1127-1-ND	.80	10.05	32.65	609-1127-2-ND	1,000	267.92	HFW26S-2STE1LF	
27		1.181 (30.00)	1.024 (26.00)	609-1128-1-ND	.75	9.42	30.60	609-1128-2-ND	1,000	251.12	HFW27S-2STE1LF	
28		1.220 (31.00)	1.063 (27.00)	609-1129-1-ND	.88	12.08	40.61	609-1129-2-ND	1,000	351.27	HFW28S-2STE1LF	
29	1.260 (32.00)	1.102 (28.00)	609-1130-1-ND	.83	10.51	34.18	609-1130-2-ND	1,000	270.23	HFW29S-2STE1LF		
Série SFW — Entrée supérieure - CMS, ZIF (sans plaque de montage)												
6	4	0.409 (10.40)	0.118 (3.00)	609-1132-1-ND	.80	10.01	32.54	609-1132-2-ND	1,000	266.97	SFW4S-2STE1LF	
	5	0.449 (11.40)	0.157 (4.00)	609-1134-1-ND	.61	7.67	24.91	609-1134-2-ND	1,000	256.67	SFW5S-2STE1LF	
	6	0.488 (12.40)	0.197 (5.00)	609-1136-1-ND	.80	9.76	33.10	609-1136-2-ND	1,000	271.58	SFW6S-2STE1LF	
	8	0.567 (14.40)	0.276 (7.00)	609-1139-1-ND	.86	10.71	34.79	609-1139-2-ND	1,000	285.41	SFW8S-2STE1LF	

† En vrac

(suite)

Digi-Reel® La plupart des composants à découper à technologie CMS sont disponibles sur une Digi-Reel®. Pour connaître la référence bobine Digi-Reel, modifier 1-ND en 6-ND ou CT-ND en DKR-ND. Voir les services Digi-Key® en page 2 pour plus d'informations.

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.