

Autres produits proposés sur fr.digikey.com

A

Accéléromètres 2434-2437

Accessoires auto
Fusibles et porte-fusibles 2126

Accessories/D-Sub Voir Matériel

Adaptateurs
Audio 436
D-Sub 55-56
Fibre optique 296-297
Changeurs de genre 56
Clavier 55
Carte mémoire 473
Modulaire 282, 286-287, 293
Souris 55
PLCC 499
Programmation/Prototypage 551-552, 579, 593, 617, 644, 646, 1500, 1502
QFP à PGA 498
RF 402-405, 409, 411, 415, 417-418, 421, 427-430, 523-524
SCSI 58
SOIC à DIP 498
SOJ à DIP 498
SSOP à DIP 498
TO à DIP 499
USB 59

Affichages
DEL Voir DEL
Fluorescent à vide 2456
LCD Voir LCD
Matrice de points 2530
Rétroéclairage 2455

Aimants 2261

Alarmes Voir Avertisseurs

Alimentations
Commutation 2369-2372
Convertisseurs c.a.-c.c. 2369
Convertisseurs c.c.-c.c. 2342-2373
Point of Load (POL) 2356, 2365, 2369
Programmable 2372-2373
Sortie réglable 2365
Filtres 2355, 2360
Modules d'alimentation 2366
Sortie double 2356, 2358-2360, 2366-2372
Sortie unique 2354, 2356-2359, 2365-2373
Sorties multiples 2366-2368, 2371
Transformateurs muraux Voir Transformateurs

Alternistors 1376, 1458

Antenne 507, 509, 511, 524-527, 532, 540, 544, 547
Cellulaire/GPS 525
CMS 507, 509, 525
Cornet 544
Fouet 507, 509, 526-527
Hybride log 544
Montage magnétique 525
Planar 509, 526
Sans fil 540
UWB 544
Yagi 525

Appareils de mesure Voir Équipement de test

Appareils de mesure de tableau Voir Équipement de test

Arrêts thermiques 2131, 2133-2134, 2141

Atténuateurs 297, 1522, 1942, 2003

Avertisseurs 2312-2315, 2317-2320, 2322

B

Bagues
Bague fendue 257
Fibre optique 296
Fil 312
Sertissage 257

Bande
Blindage alu 504
Électrique 504

Rétractable 2305
Textile 504

Bloc c.c. 1522

Bobines de réactance Voir Bobines/inductances

Bobines/Inductances 1537-1547, 1552-1557, 1559-1565, 1567-1594, 1600-1621, 1634-1635, 1638, 1641-1644
..... Voir également Transformateurs

Axiale 1550
Blindée 1542-1545, 1547, 1552-1553, 1577, 1586-1592, 1600, 1604-1608, 1618
Bobine 1550-1551
Bobinée 1552, 1556-1565, 1576, 1581-1584, 1613-1614
Bobines de réactance 1540, 1551, 1558, 1567-1575, 1580, 1584-1585, 1590-1593, 1621-1624, 1628-1629, 1634-1635, 1641-1644
CAN-BUS 1643
Compensé en courant 1642-1643
Couche mince 1567
Courant élevé 1547-1548, 1552, 1575, 1579, 1587, 1590-1592, 1615, 1617, 1619-1624, 1641-1642
Élévation de tension 1568
Fonctionnement en découpage 2341
Haute fréquence 1578-1579, 1586, 1600-1601, 1610, 1622-1624, 1642-1643, 2341
Kits 1587-1589, 1594, 1643, 2309, 2341
Mode commun 1540, 1545, 1551, 1593, 1621, 1628-1629, 1634-1635, 1641-1643, 2341
Groupements 1642-1643
Monolithique 1554-1555, 1641-1642
Noyau à air 1594
Noyau en tige 2341
Noyau tambour 1553, 1577
PAS 1685
Pellicule 1554-1555
Puce 1552, 1576, 1611-1614, 1616-1618, 1641-1642
Kits 1611-1612
Puce multicouches 1600-1601, 1611-1612
Puissance 1537-1543, 1545-1546, 1549, 1552, 1567, 1571-1573, 1575, 1577-1579, 1586, 1590-1592, 1595-1599, 1602-1609, 1613-1614, 1616-1618, 1641-1643
Radiale 1550
Revêtement conforme 1622, 1624
Toroïdale 1545, 1551, 1577-1579, 1591, 1610, 1617, 1619-1621, 1628, 2339, 2341

Boîtiers pour jonction de câble 339

Borne de raccordement 339

Bornes - épissures Voir Connecteurs

Borniers Voir Connecteurs

Boutons 2049-2051, 2240

C

Câble
Solaire (photovoltaïque) 197

Câble/fil
Câble souple plat 65, 76, 78
0,020" (0,5 mm) 76
0,040" (1 mm) 78
0,050" (1,27 mm) 65
0,100" (2,54 mm) 65
Cavaliers de câble plat 76, 78
Fibre optique 296, 300
LVDS 2452
Ruban
0,040" (1 mm) 150
0,050" (1,27 mm) 43, 53
0,100" (2,54 mm) plat pré-coupé 53

Cadrams 2464

Cadrams, échelle concentrique 2043, 2048, 2051

Cadrams gradués concentriques 2022

Caméra
Accessoires 544
Contrôleur 544

Capteurs/contrôleurs
Accéléromètre 2325, 2418-2419, 2434-2437
Cellules de mesure piézoélectriques 2430
Clinomètres 2429
Commandes électromécaniques 2450
Commutateur 2407
Commutateur d'écoulement 2417, 2449
Compas numérique 2426
Débit d'air 2399-2400, 2412
Débit de gaz 2400
Dent d'engrenage 2448
Détection de fumée 749
Écoulement 2449
Effet Hall 2406-2407, 2409, 2425-2426
Programmable 2406
Faisceaux Packard™ 2427
Fluide 2402, 2433
Force 2430
Humidité 2430-2431
Illumination 2391
Image 695
Kits d'évaluation 695
Inclinomètre 2436-2437
Intensité 590, 2407, 2421, 2423-2425
Kits et modules d'évaluation 2433, 2435, 2448
Magnétique 2260-2261, 2264, 2426, 2448
Magnétorésistant (MR) 2407, 2448
Mesure de distances 2392
Niveau de liquide 299, 2262, 2407, 2417, 2448
Optique/lumière 2394, 2397, 2399, 2401-2402, 2404, 2409
Oxygène 2407
Cartes d'interface 2407
Photoélectrique 2432
Piézo 2436
Position/proximité 2026, 2053, 2260-2262, 2394, 2400, 2420, 2431, 2433
Magnétique 2260-2262
Pression 2400, 2411-2417, 2419-2421, 2426-2431, 2436
Récepteurs infrarouges 2476
Tactile 2433
Température 2407, 2430
Thermique 2133
Ultrasonique 2326, 2433
Vibration 2400, 2436
Vide 2413
VRS (capteur à réluctance variable) 2408

Cellule solaire photovoltaïque 2290

Circuits d'attaque MOSFET/MOSFET 534, 623-624, 1021-1022, 1303-1306, 1317-1319, 1333, 1344-1355, 1364-1366, 1377, 1391-1393, 1416-1422, 1427-1431, 1434-1436, 1440, 1446, 1448-1449, 1461, 1466-1472

Circuits intégrés/semi-conducteurs
10/100 Ethernet 1001-1002
1-Wire® 1254
Accessoires 705, 707
Amplificateurs 708-717, 759-760, 780-815, 1112, 1114-1116, 1222-1224, 1239-1240
Amplis op 627-628, 703, 1182-1188
Audio/vidéo 759-760
Comparateurs 1189-1190
Différentiel 1188
Gain programmable 628
Instrumentation 1188-1189
Amplis de puissance 704-705, 1062
Amplis op 1022, 1101, 1230
Analogique 747-748, 1054, 1220
Applications d'éclairage 1181
Applications industrielles 1057-1058
ASIC 1054
Audio analogique/humérique 717
Audio/vidéo 718, 1221
Ballasts de DEL 757
Bande passante élevée 1005-1009
BI-CMOS 1221
Bloc d'amorçage aux normes de l'industrie 755
Bloc d'amorçage aux normes automobiles 756
Capteur optique 940
Capteur/conditionnement du signal 739-740, 758, 1035
Capteurs à effet Hall 1038-1039, 1044-1045, 2405
Cartes d'évaluation 730, 1001, 1025-1026
Cartes de démonstration d'évaluation 1055-1057
Cartes d'évaluation et de démonstration 758-759
CCD 718, 818-819

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111

(FR091) 3